

[Tous les Produits](#) / [Composants Optomécaniques](#) / [Platines de Translation Manuelles et Glissières](#) / [Platines Manuelles et à Roulements à Billes](#)

Platines de Translation Linéaire à Roulement à Billes Spécial en Acier Inoxydable



- Construction en acier inoxydable pour une charge maximale de 20 kg
- Offre une excellente stabilité thermique et linéaire
- Compatible avec toutes les [Platines Manuelles TECHSPEC](#)

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:	Linear (X)	Guide System:	Gothic Arc Ball Bearing
Position de la Vis:	Side Drive	Construction:	Stainless Steel

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:	Metric Micrometer
-------------------	-------------------

Informations techniques

Produits

Taille de Plateau (mm)	Type	Mécanisme	Position de la Vis	Course (mm)	Guide System	Numéro de Stock	Prix	Achat
25 x 25	Metric	Metric Micrometer	Side Drive	6.5	Gothic Arc Ball Bearing	#22-942	€515,00 Prix sur Quantité	4 In Stock
40 x 40	Metric	Metric Micrometer	Side Drive	13	Gothic Arc Ball Bearing	#22-943	€551,05 Prix sur Quantité	3 In Stock
65 x 65	Metric	Metric Micrometer	Side Drive	13	Gothic Arc Ball Bearing	#22-944	€623,15 Prix sur Quantité	9 In Stock
25 x 25	English	Metric Micrometer	Side Drive	6.5	Gothic Arc Ball Bearing	#22-945	€515,00 Prix sur Quantité	7 In Stock
40 x 40	English	Metric Micrometer	Side Drive	13	Gothic Arc Ball Bearing	#22-946	€551,05 Prix sur Quantité	1 In Stock
65 x 65	English	Metric Micrometer	Side Drive	13	Gothic Arc Ball Bearing	#22-947	€623,15 Prix sur Quantité	1 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com