



- Options de faisceaux circulaires ou elliptiques
- Fis nus pour l'intégration dans des systèmes
- Focalisables de 20 nm à l'infini




Spécifications

Caractéristiques du produit

Circuit de Conduction:	Fully shielded, reverse polarity protected	Remarque:	Includes: Users Manual, Warning Label, and Focus Key
Type de Laser:	Diode		
Propriétés physiques et mécaniques			
Poids (g):	22.00		
Propriétés optiques			
Stabilité de Longueur d'Onde (nm/°C):		0.25	
Electrical			
Tolérance Puissance de Sortie (%):		±5	
Connectivité matérielle & interfaçage			
Fils / Connexions Électriques:	red (+), black (-)	Type de Sortie:	Free Space

Informations techniques



Produits

Longueur d'Onde (nm)	Puissance de Sortie (mW)	Taille à la Proche Mise au Point (μm)	Diamètre du Faisceau (mm)	Divergence de Faisceau (mrad)	Numéro de Stock	Prix	Achat
635.00	0.9 (Maximum)	<0.550	5.00	<0.5	#53-228	€155,00	8 In Stock
670.00	0.9 (Maximum)	<0.550	5.00	<0.2	#38-920	€170,00	14 In Stock
520.00	1 (Maximum)	<50	5 at Aperture	<0.5	#72-817	€220,00	Contact
780.00	1 (Maximum)	<50	5 at Aperture	<0.5	#72-819	€180,00	2 In Stock
850.00	1 (Maximum)	<50	5 at Aperture	<0.5	#72-820	€180,00	2 In Stock
520.00	3 (Maximum)	<50	5 at Aperture	<0.5	#72-818	€230,00	Contact
670.00	3 (Maximum)	<0.525	4 x 2	<0.5	#38-922	€180,00	1 In Stock
635.00	4.5 (Maximum)	<0.525	4 x 2	<0.5	#53-756	€210,00	2 In Stock
670.00	4.5 (Maximum)	<0.525	4 x 2	<0.5	#52-094	€210,00	1 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
 Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com