

[Tous les Produits](#) / [Composants Optomécaniques](#) / [Montures Optiques de Paillasse](#) / [Montures pour Lentilles et Filtres Optiques](#)

Porte-Composants à Barres



- Conception en V pour centrer des optiques de manière verticale et horizontale
- Montures pour composants allant jusqu'à 118 mm de diamètre
- Trous taraudés de M6 x 1,0 ou 1/4-20 TPI pour montage sur tiges

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type d'Optique: Circular

Propriétés physiques et mécaniques

Construction: Black Anodized Aluminum, Stainless Steel Post

Informations techniques

Produits

Taille des optiques compatibles (mm)	Compatible Post	Largeur (mm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
7.0 - 40.0	1/4-20	70.00	#03-676	€101,97 Prix sur Quantité	20+ In Stock
7.0 - 67.0	1/4-20	90.00	#03-669	€111,24 Prix sur Quantité	20+ In Stock
8.0 - 118.0	1/4-20	140.00	#03-666	€112,00 Prix sur Quantité	20+ In Stock
5.0 - 25.0	M6 x 1.0	40.00	#55-529	€97,85 Prix sur Quantité	20+ In Stock
10.0 - 60.0	M6 x 1.0	85.00	#55-530	€104,03 Prix sur Quantité	Contact



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com