


[Tous les Produits](#) / [Composants Optomécaniques](#) / [Platines de Translation Manuelles et Glissières](#) / [Platines Manuelles et à Roulements à Billes](#)

## Glissières Linéaires à Roulement à Billes



- Précision élevée de la ligne droite
- Mouvement de glissement à faible usure et à faible frottement
- Préchargées pour éliminer les oscillations et le jeu indésirable

### Spécifications

#### Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:	Linear (X)	Guide System:	Ball Bearing
Construction:	Aluminum Top and Base/440C Stainless Steel Bearings		

#### Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:	Manual
------------	--------

## **Informations techniques**

## Produits

Mécanisme	Type	Taille de Plateau (pouces)	Hauteur (pouces)	Course (pouces)	Capacité de Charge, Normale (lbs)	Numéro de Stock	Prix	Achat
Manual	English	2.62 x 2.62	1.00	1	40.0	<a href="#">#37-356</a>	€279,13	6 In Stock
Manual	English	1.75 x 3.00	0.75	2	40.0	<a href="#">#37-361</a>	€256,47	2 In Stock
Manual	English	0.59 x 1.12	0.32	0.5	4.9	<a href="#">#53-849</a>	€208,06	4 In Stock

[#53-850 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

Manual	English	0.59 x 2.12	0.32	1	10.3		€175,05	1 In Stock
--------	---------	-------------	------	---	------	--	---------	------------

Manual	English	2.62 x 4.00	1.00	2	88	<a href="#">#37-363</a>	€284,28	Contact
Manual	English	2.62 x 5.00	1.00	3	100	<a href="#">#37-364</a>	€310,03	4 In Stock
Manual	English	2.62 x 6.00	1.00	4	123	<a href="#">#37-365</a>	€355,35	1 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK  
Téléphone: 1-800-363-1992 :  
[www.edmundoptics.com](http://www.edmundoptics.com)