


[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Lentilles Optiques](#) / [Lentilles Achromatiques](#)

TECHSPEC® Lentilles Achromatiques Négatives Traitées MgF_2



- Traitement fluorure de magnésium (MgF_2)
- Utilisées pour augmenter la distance focale
- Des [Lentilles Achromatiques Négatives Traitées AR à Large Bande](#) sont également disponibles

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:

Protective as needed

Propriétés optiques

Tolérance Distance
Focale (%): ± 1

Longueur d'Onde à la
Focale Donnée (nm): 587.6

Qualité de Surface: 40-20

Traitement: MgF_2 (400-700nm)



Spécification du
Traitement: $R_{\text{avg}} \leq 1.75\% @ 400 - 700\text{nm}$

Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ

Irregularity (P-V) @
632.8nm: $\lambda/4$

Gamme de Longueur
d'Onde (nm): 400 - 700

Informations techniques



Produits

Dia. (mm)	EFL (mm)	BFL (mm)	Substrat	Traitement	Numéro de Stock	Prix	Achat
6.25	-7.50	-9.90	N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#62-472	€70,56 Prix sur Quantité	17 In Stock
6.25	-10.00	-11.92	N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#62-473	€70,56 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.25	-12.50	-12.89	N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#45-420	€70,56 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.25	-25.00	-26.53	N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#45-421	€70,56 Prix sur Quantité	20+ In Stock
9.00	-12.00	-13.78	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#62-474	€74,68 Prix sur Quantité	20+ In Stock
9.00	-25.00	-27.33	N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#45-828	€74,68 Prix sur Quantité	6 In Stock
12.50	-15.00	-18.08	N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#48-350	€86,52 Prix sur Quantité	17 In Stock
12.50	-20.00	-22.88	N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#62-475	€86,52 Prix sur Quantité	6 In Stock
12.50	-25.00	-27.33	N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#45-219	€86,52 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.50	-35.00	-36.51	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#45-424	€86,52 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.50	-50.00	-51.58	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#45-220	€86,52 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.50	-75.00	-77.47	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#47-016	€86,52 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	-30.00	-36.15	N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#48-351	€115,36 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	-40.00	-44.40	N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#62-476	€115,36 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	-50.00	-53.33	N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#45-221	€115,36 Prix sur Quantité	20+ In Stock

25.00	-75.00	-77.65	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#45-422	€115,36 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	-	-	N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#45-222	€115,36 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	-	-	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#45-423	€115,36 Prix sur Quantité	20+ In Stock
40.00	-60.00	-67.12	N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#63-763	€184,37 Prix sur Quantité	20+ In Stock
40.00	-80.00	-84.47	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#63-764	€184,37 Prix sur Quantité	20+ In Stock
40.00	-	-	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#63-765	€184,37 Prix sur Quantité	20+ In Stock
40.00	-	-	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#63-766	€184,37 Prix sur Quantité	20+ In Stock
40.00	-	-	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#63-767	€184,37 Prix sur Quantité	9 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com