

[Tous les Produits](#) / [Test et Détection](#) / [Détecteurs](#)

Photodiodes InGaAs



- Gamme de réponse de 900nm à 1700nm
- Couplage de fibre monomode et multi-mode
- [Photodiodes Segmentées en InGaAs](#) également disponibles

Spécifications

Propriétés optiques


Réponse Spectrale (nm):	900 - 1700
-------------------------	------------

Electrical

Réponse @ 1310nm (AW):	0.8 minimum / 0.9 typical
------------------------	---------------------------

Réponse @ 1550nm (AW):	0.9 minimum / 0.95 typical
------------------------	----------------------------

Informations techniques



Produits

Type	Réponse Spectrale (nm)	Diamètre Zone Active (mm)	Package	Numéro de Stock	Prix	Achat
InGaAs Photodiode	900 - 1700	0.07	TO-46	#55-753	€98,50 Prix sur Quantité	5 In Stock
InGaAs Photodiode	900 - 1700	0.12	TO-46	#55-754	€98,50 Prix sur Quantité	10 In Stock
InGaAs Photodiode	900 - 1700	0.3	TO-46	#17-071	€104,00 Prix sur Quantité	5 In Stock
InGaAs Photodiode	900 - 1700	0.4	TO-46	#17-073	€104,00 Prix sur Quantité	20+ In Stock
InGaAs Photodiode	900 - 1700	0.5	TO-46	#62-271	€104,00 Prix sur Quantité	9 In Stock
InGaAs Photodiode	900 - 1700	1.0	TO-18	#17-075	€223,00 Prix sur Quantité	5 In Stock
InGaAs Photodiode	900 - 1700	1.5	TO-18	#17-076	€301,00 Prix sur Quantité	3 In Stock
InGaAs Photodiode	900 - 1700	3.0	TO-5	#59-140	€605,00 Prix sur Quantité	14 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com