

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Lentilles Optiques](#) / [Lentilles Asphériques](#) / [Lentilles Asphériques Moulées en Plastique](#)

Lentilles Asphériques Moulées en Acrylique



- Fichiers optiques disponibles
- Réduisent les aberrations sphériques
- Option de traitement AR visible à large bande

Spécifications

Propriétés optiques

Substrat:	PMMA	Tolérance Distance Focale (%):	±1
Longueur d'onde de conception asphérique:	632.8		

Informations techniques

Produits

Dia. (mm)	EFL (mm)	NA	Traitement	Numéro de Stock	Prix	Achat
12.70	12.70	0.50	Uncoated	#48-164	€55,62 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.70	25.40	0.25	Uncoated	#48-165	€58,71 Prix sur Quantité	3 In Stock
12.70	50.80	0.13	Uncoated	#48-166	€55,62 Prix sur Quantité	20+ In Stock
#48-169 Fin de Série						
 Fin de Série La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.						
12.70	127.00	0.05	Uncoated		€53,56	15 In Stock
25.40	25.40	0.50	Uncoated	#48-170	€63,35 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.40	50.80	0.25	Uncoated	#48-171	€63,35 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.40	102.00	0.12	Uncoated	#48-172	€58,71 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.40	152.00	0.08	Uncoated	#48-173	€58,71 Prix sur Quantité	7 In Stock
25.40	203.00	0.06	Uncoated	#48-174	€58,71 Prix sur Quantité	16 In Stock
25.40	254.00	0.05	Uncoated	#48-175	€58,71 Prix sur Quantité	20+ In Stock

12.70	12.70	0.50	BBAR (450-650nm)	#48-176	€64,38 Prix sur Quantité	8 In Stock
12.70	25.40	0.25	BBAR (450-650nm)	#48-177	€64,38 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.70	50.80	0.13	BBAR (450-650nm)	#48-178	€64,38 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.40	25.40	0.50	BBAR (450-650nm)	#48-182	€69,53 Prix sur Quantité	7 In Stock
25.40	50.80	0.25	BBAR (450-650nm)	#48-183	€69,53 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.40	102.00	0.12	BBAR (450-650nm)	#48-184	€69,53 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.40	152.00	0.08	BBAR (450-650nm)	#48-185	€69,53 Prix sur Quantité	6 In Stock
25.40	203.00	0.06	BBAR (450-650nm)	#48-186	€69,53 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.40	254.00	0.05	BBAR (450-650nm)	#48-187	€69,53 Prix sur Quantité	13 In Stock
12.70	12.70	0.50	BBAR (700-1100nm)	#64-580	€64,38 Prix sur Quantité	14 In Stock
12.70	25.40	0.25	BBAR (700-1100nm)	#64-581	€64,38 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.70	50.80	0.13	BBAR (700-1100nm)	#64-582	€64,38 Prix sur Quantité	3 In Stock
25.40	25.40	0.50	BBAR (700-1100nm)	#64-586	€69,53 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.40	50.80	0.25	BBAR (700-1100nm)	#64-587	€69,53 Prix sur Quantité	2 In Stock
25.40	102.00	0.12	BBAR (700-1100nm)	#64-588	€69,53 Prix sur Quantité	2 In Stock
12.70	6.40	1.00	Uncoated	#33-255	€58,71 Prix sur Quantité	5 In Stock
12.70	9.50	0.67	Uncoated	#33-256	€58,71 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.40	12.70	1.00	Uncoated	#33-257	€64,38 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.40	19.10	0.67	Uncoated	#33-258	€64,38 Prix sur Quantité	3 In Stock

12.70	6.40	1.00	BBAR (450-650nm)	#33-259	€69,53 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.70	9.50	0.67	BBAR (450-650nm)	#33-260	€69,53 Prix sur Quantité	7 In Stock
25.40	12.70	1.00	BBAR (450-650nm)	#33-261	€75,19 Prix sur Quantité	3 In Stock
25.40	19.10	0.67	BBAR (450-650nm)	#33-262	€75,19 Prix sur Quantité	9 In Stock
12.70	6.40	1.00	BBAR (700-1100nm)	#33-263	€69,53 Prix sur Quantité	5 In Stock
12.70	9.50	0.67	BBAR (700-1100nm)	#33-264	€69,53 Prix sur Quantité	10 In Stock
25.40	12.70	1.00	BBAR (700-1100nm)	#33-265	€75,19 Prix sur Quantité	2 In Stock
25.40	19.10	0.67	BBAR (700-1100nm)	#33-266	€75,19 Prix sur Quantité	Contact



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com