

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Lentilles Optiques](#) / [Lentilles Achromatiques](#)

TECHSPEC®

Lentilles Achromatiques Négatives Traitées Anti-Reflets (AR) à Large Bande TECHSPEC®



- Traitements VIS 0° et VIS-NIR
- Diamètres disponibles de 6,25 à 25 mm
- Des [Lentilles Achromatiques Négatives Traitées MgF₂](#) sont également disponibles

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau: Protective as needed

Propriétés optiques

Tolérance Distance
Focale (%): ± 1


Longueur d'Onde à la
Focale Donnée (nm): 587.6

Qualité de Surface: 40-20

Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ

Irregularity (P-V) @
632.8nm: $\lambda/4$

Informations techniques



Produits

Dia. (mm)	EFL (mm)	BFL (mm)	Substrat	Traitement	Numéro de Stock	Prix	Achat
6.25	-10.00	-11.92	N-BAF10 / N-SF10	VIS 0° (425-675nm)	#62-478	€76,74 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.25	-10.00	-11.92	N-BAF10 / N-SF10	VIS-NIR (400-1000nm)	#85-877	€82,92 Prix sur Quantité	20+ In Stock

[#62-480 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

6.25	-25.00	-26.53	N-BAF10 / N-SF10	VIS 0° (425-675nm)		€32,91	20+ In Stock
------	--------	--------	---	--------------------	--	--------	--------------

#62-483 Fin de Série



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

9.00	-25.00	-27.33	N-BAF10 / N-SF10	VIS 0° (425-675nm)		€32,91	Contact
------	--------	--------	----------------------------------	--------------------	--	--------	---------

12.50	-15.00	-18.08	N-BAF10 / N-SF10	VIS 0° (425-675nm)	#62-484	€92,70 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.50	-20.00	-22.88	N-BAF10 / N-SF10	VIS 0° (425-675nm)	#62-485	€92,70 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.50	-25.00	-27.33	N-BAF10 / N-SF10	VIS 0° (425-675nm)	#62-486	€92,70 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.50	-35.00	-36.51	N-BK7 / N-SF5	VIS 0° (425-675nm)	#62-487	€92,70 Prix sur Quantité	14 In Stock
12.50	-50.00	-51.58	N-BK7 / N-SF5	VIS 0° (425-675nm)	#62-488	€92,70 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.50	-75.00	-77.47	N-BK7 / N-SF5	VIS 0° (425-675nm)	#62-489	€92,70 Prix sur Quantité	14 In Stock
25.00	-50.00	-53.33	N-BAF10 / N-SF10	VIS 0° (425-675nm)	#62-492	€121,54 Prix sur Quantité	16 In Stock
25.00	-75.00	-77.65	N-BK7 / N-SF5	VIS 0° (425-675nm)	#62-493	€121,54 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	-	-	N-BAF10 / N-SF10	VIS 0° (425-675nm)	#62-494	€121,54 Prix sur Quantité	14 In Stock
25.00	-	-	N-BK7 / N-SF5	VIS 0° (425-675nm)	#62-495	€121,54 Prix sur Quantité	20+ In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com