


[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Filtres Optiques](#) / [Filtres Passe-Haut](#)

TECHSPEC® Filtres Dichroïques de Fluorescence



- Idéaux en imagerie par fluorescence ou multi-spectrale
- Transition brutale de la réflexion à la transmission
- Bandes de réflexion et de transmission étendues

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Épaisseur (mm):	1.05 ±0.1	Tolérance Dimensionnelle (mm):	+0.0/-0.2
Résistance Physique:	Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2		




Propriétés optiques



Angle d'Incidence (°):	45		
Substrat:	Fused Silica (Corning 7980)	Traitement:	Hard Coated
Réflexion (%):	98.00 (average)	Qualité de Surface:	60-40
Transmission (%):	90.00 (average)	Front d'Onde Transmis, RMS:	1λ

Environnement & durabilité


Durabilité Environnementale:	Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6 Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
------------------------------	---

Informations techniques





Fluorescence Dichroic Filters



Produits

Dimensions (mm)	Dia. (mm)	Longueur d'Onde de Coupure (nm)	Épaisseur (mm)	Longueur d'Onde de Réflexion (nm)	Bande de Transmission (nm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
12.5 x 17.6	-	409.00	1.05	325 - 404	415 - 850	#86-316	€197,76 Prix sur Quantité	13 In Stock
25.2 x 35.6	-	409.00	1.05	325 - 404	415 - 850	#86-330	€259,56 Prix sur Quantité	5 In Stock
12.5 x 17.6	-	435.00	1.05	325 - 425	444 - 850	#87-055	€197,76 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.2 x 35.6	-	435.00	1.05	325 - 425	444 - 850	#87-063	€259,56 Prix sur Quantité	5 In Stock
12.5 x 17.6	-	458.00	1.05	415 - 450	467 - 600	#67-062	€197,76 Prix sur Quantité	1 In Stock
25.2 x 35.6	-	458.00	1.05	415 - 450	467 - 600	#67-078	€259,56 Prix sur Quantité	4 In Stock
12.5 x 17.6	-	482.00	1.05	350 - 470	490 - 850	#86-317	€197,76 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.2 x 35.6	-	482.00	1.05	350 - 470	490 - 850	#86-331	€259,56 Prix sur Quantité	10 In Stock
12.5 x 17.6	-	495.00	1.05	435 - 488	502 - 730	#67-063	€197,76 Prix sur Quantité	14 In Stock
25.2 x 35.6	-	495.00	1.05	435 - 488	502 - 730	#67-079	€259,56 Prix sur Quantité	2 In Stock
12.5 x 17.6	-	506.00	1.05	440 - 500	513 - 730	#67-064	€197,76 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.2 x 35.6	-	506.00	1.05	440 - 500	513 - 730	#67-080	€259,56 Prix sur Quantité	12 In Stock
12.5 x 17.6	-	510.00	1.05	350 - 488	515 - 850	#86-318	€197,76 Prix sur Quantité	7 In Stock
25.2 x 35.6	-	510.00	1.05	350 - 488	515 - 850	#86-332	€259,56 Prix sur Quantité	11 In Stock
12.5 x 17.6	-	516.00	1.05	350 - 510	520 - 850	#86-319	€197,76 Prix sur Quantité	14 In Stock
25.2 x 35.6	-	516.00	1.05	350 - 510	520 - 850	#86-333	€259,56 Prix sur Quantité	5 In Stock
12.5 x 17.6	-	520.00	1.05	475 - 512	528 - 730	#67-065	€197,76 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.2 x 35.6	-	520.00	1.05	475 - 512	528 - 730	#67-081	€259,56 Prix sur Quantité	6 In Stock
12.5 x 17.6	-	552.00	1.05	350 - 544	558 - 850	#86-320	€197,76 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.2 x 35.6	-	552.00	1.05	350 - 544	558 - 850	#86-334	€259,56 Prix sur Quantité	17 In Stock

[#67-058 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

-	12.50	562.00	1.05	490 - 554	570 - 750		€74,16	2 In Stock
---	-------	--------	------	-----------	-----------	--	--------	------------

12.5 x 17.6	-	562.00	1.05	490 - 554	570 - 750	#67-066	€197,76 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.2 x 35.6	-	562.00	1.05	490 - 554	570 - 750	#67-082	€259,56 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.5 x 17.6	-	593.00	1.05	520 - 585	600 - 800	#67-067	€197,76 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.2 x 35.6	-	593.00	1.05	520 - 585	600 - 800	#67-083	€259,56 Prix sur Quantité	12 In Stock
12.5 x 17.6	-	605.00	1.05	350 - 596	612 - 950	#86-321	€197,76 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.2 x 35.6	-	605.00	1.05	350 - 596	612 - 950	#86-335	€259,56 Prix sur Quantité	Contact
12.5 x 17.6	-	635.00	1.05	400 - 624	646 - 850	#87-056	€197,76 Prix sur Quantité	14 In Stock
25.2 x 35.6	-	635.00	1.05	400 - 624	646 - 850	#87-064	€259,56 Prix sur Quantité	3 In Stock
12.5 x 17.6	-	660.00	1.05	580 - 651	670 - 800	#67-068	€197,76 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.2 x 35.6	-	660.00	1.05	580 - 651	670 - 800	#67-084	€259,56 Prix sur Quantité	20+ In Stock

[#67-061 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

- 12.50 685.00 1.05 590 - 676 695 - 810 €92,70 20+ In Stock

12.5 x 17.6	-	685.00	1.05	590 - 676	695 - 810	#67-069	€197,76 Prix sur Quantité	2 In Stock
25.2 x 35.6	-	685.00	1.05	590 - 676	695 - 810	#67-085	€259,56 Prix sur Quantité	3 In Stock
12.5 x 17.6	-	735.00	1.05	450 - 723	748 - 1100	#87-057	€208,06 Prix sur Quantité	4 In Stock
25.2 x 35.6	-	735.00	1.05	450 - 723	748 - 1100	#87-065	€270,89 Prix sur Quantité	16 In Stock
				450 - 744	770 - 1100	#87-058	€208,06 Prix sur Quantité	6 In Stock
Copyright 2023 Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK Téléphone: 1-800-363-1992 : www.edmundoptics.com				450 - 744	770 - 1100	#87-066	€270,89 Prix sur Quantité	5 In Stock
12.5 x 17.6	-	801.00	1.05	450 - 790	814 - 1100	#86-322	€208,06 Prix sur Quantité	3 In Stock
25.2 x 35.6	-	801.00	1.05	450 - 790	814 - 1100	#86-336	€270,89 Prix sur Quantité	4 In Stock