

[Tous les Produits](#) / [Sources Lumineuses et Éclairages](#) / [Éclairages pour la Vision Industrielle](#) / [Éclairages en Ligne](#)

Éclairages en Ligne d'Advanced Illumination See More by [Advanced Illumination](#)



- Compatibles avec les connecteurs de fibre 8 mm ou 1/4" (0,312")
- Options stroboscopiques
- Nombreuses versions proposées

Spécifications

Caractéristiques du produit			
Durée de Vie LED (heures):		50,000	Nombre de LEDs: 1 High Brightness
Type d'Éclairage:		LED Illuminator	
Géométrie:		Spot Light	
Propriétés physiques et mécaniques			
Poids (g):		42.5	
Propriétés optiques			
Distribution Lumineuse (%):		±10	
Connectivité matérielle & interfaçage			
Connecteur:		Flying Leads	Longueur du Câble (m): 1.5
Alimentation d'Énergie:		Power Supply Required and Sold Separately: USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855	
Environnement & durabilité			
Température d'Utilisation (°C):		0 to 60	

Informations techniques

Produits

Couleur	Longueur d'Onde (nm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
White	-	#66-861	€530,00	5 In Stock
White	-	#83-302	€660,00	Contact
Blue	470.00	#66-862	€530,00	1 In Stock
Blue	470.00	#83-303	€660,00	Contact
Green	530.00	#66-863	€530,00	1 In Stock
Green	530.00	#83-304	€660,00	Contact
Yellow	590.00	#66-864	€530,00	Contact
Yellow	590.00	#83-305	€660,00	Contact
Red	625.00	#66-865	€530,00	1 In Stock
Red	625.00	#83-306	€660,00	Contact



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com