

[Tous les Produits](#) / [Optiques Laser](#) / [Lentilles Laser](#) / [Lentilles Plan-Convexes \(PCX\) Raie Laser](#)

TECHSPEC® Lentilles Plan-Convexes Raie Laser 532 nm



- Réflexion <0,25% à 532 nm pour les applications de seconde harmonique des lasers Nd:YAG
- D'autres options de traitement BBAR disponibles : [non traitée](#), [MgF₂](#), [VIS 0°](#), [VIS-NIR](#), [NIR I](#), [NIR II](#)
- Options de traitement en V [405 nm](#), 532 nm, [633 nm](#), [785 nm](#), [980 nm](#), [1064 nm](#) et [1550 nm](#) proposées



Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques


Biseau: Protective bevel as needed

Propriétés optiques

Traitement: Laser V-Coat (532nm)

Qualité de Surface:	40-20	Power (P-V) @ 632.8nm:	1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:	λ/4	Tolérance Distance Focale (%):	±1
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):	532	Damage Threshold, By Design:	5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Informations Techniques



Produits

Dia. (mm)	EFL (mm)	BFL (mm)	Traitement	Substrat	Numéro de Stock	Prix	Achat
5.00	7.50	6.43	Laser V-Coat (532nm)	N-SF11	#88-980	€54,50 Qté 10+ €49,25	3-4 jours
5.00	10.00	8.92	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#88-981	€54,50 Qté 10+ €49,25	3-4 jours
5.00	12.00	10.83	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#88-982	€54,50 Qté 10+ €49,25	3-4 jours
5.00	15.00	13.94	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#88-983	€54,50 Qté 10+ €49,25	3-4 jours
5.00	20.00	19.02	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#88-984	€54,50 Qté 10+ €49,25	3-4 jours
5.00	25.00	23.95	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#88-985	€54,50 Qté 10+ €49,25	3-4 jours
5.00	30.00	28.95	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#88-986	€54,50 Qté 10+ €49,25	3-4 jours
6.00	6.00	4.60	Laser V-Coat (532nm)	N-SF11	#65-469	€47,00 Qté 10+ €42,50	3-4 jours
6.00	7.50	6.1	Laser V-Coat (532nm)	N-SF11	#69-365	€46,50 Qté 10+ €42,00	3-4 jours
6.00	9.00	7.95	Laser V-Coat (532nm)	N-SF5	#66-257	€46,50 Qté 10+ €42,00	3-4 jours
6.00	12.00	10.94	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#65-470	€45,00 Qté 10+ €40,50	3-4 jours
6.00	15.00	13.68	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#69-366	€45,00 Qté 10+ €40,50	3-4 jours
6.00	18.00	17.07	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#65-471	€45,50 Qté 10+ €41,00	3-4 jours
6.00	21.00	20.06	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#69-367	€45,50 Qté 10+ €41,00	3-4 jours
6.00	24.00	23.01	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#65-472	€45,50 Qté 10+ €41,00	3-4 jours
6.00	30.00	29.14	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#65-473	€45,00 Qté 10+ €40,50	3-4 jours

6.00	36.00	34.95	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#69-368	€45,50 Qté 10+ €41,00	3-4 jours
6.00	48.00	46.95	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#69-369	€45,50 Qté 10+ €41,00	3-4 jours
6.00	60.00	58.95	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#69-370	€45,50 Qté 10+ €41,00	3-4 jours
6.00	72.00	70.97	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#69-371	€45,50 Qté 10+ €41,00	3-4 jours
9.00	9.00	7.32	Laser V-Coat (532nm)	N-SF11	#65-474	€47,50 Qté 10+ €42,75	3-4 jours
9.00	12.00	10.60	Laser V-Coat (532nm)	N-SF11	#69-372	€47,50 Qté 10+ €42,75	3-4 jours
9.00	13.50	11.94	Laser V-Coat (532nm)	N-SF5	#66-258	€47,50 Qté 10+ €42,75	3-4 jours
9.00	15.00	13.02	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#69-373	€47,50 Qté 10+ €42,75	3-4 jours
9.00	22.00	20.73	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#69-374	€46,50 Qté 10+ €42,00	3-4 jours
9.00	18.00	16.41	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#65-475	€46,50 Qté 10+ €42,00	3-4 jours
9.00	27.00	25.34	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#65-476	€46,50 Qté 10+ €42,00	3-4 jours
9.00	36.00	34.48	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#65-477	€46,50 Qté 10+ €42,00	3-4 jours
9.00	45.00	43.98	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#65-478	€46,50 Qté 10+ €42,00	3-4 jours
9.00	54.00	52.69	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#69-375	€46,50 Qté 10+ €42,00	3-4 jours
9.00	72.00	70.68	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#69-376	€46,50 Qté 10+ €42,00	3-4 jours
9.00	90.00	88.68	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#69-377	€46,50 Qté 10+ €42,00	3-4 jours
10.00	10.00	8.18	Laser V-Coat (532nm)	N-SF11	#69-378	€47,50 Qté 10+ €42,75	3-4 jours
10.00	15.00	13.32	Laser V-Coat (532nm)	N-SF11	#69-379	€47,50 Qté 10+ €42,75	3-4 jours
10.00	20.00	18.03	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#69-380	€46,50 Qté 10+ €42,00	3-4 jours

10.00	25.00	23.02	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#69-381	€46,50 Qté 10+ €42,00	En Stock
10.00	30.00	28.01	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#69-382	€46,50 Qté 10+ €42,00	3-4 jours
10.00	40.00	38.02	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#69-383	€46,50 Qté 10+ €42,00	3-4 jours
10.00	50.00	48.02	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#69-384	€46,50 Qté 10+ €42,00	3-4 jours
10.00	75.00	72.02	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#69-385	€46,50 Qté 10+ €42,00	3-4 jours
10.00	100.00	98.02	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#69-386	€46,50 Qté 10+ €42,00	3-4 jours
12.00	12.00	9.76	Laser V-Coat (532nm)	N-SF11	#65-479	€49,50 Qté 10+ €44,75	3-4 jours
12.00	15.00	12.03	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#69-387	€49,50 Qté 10+ €44,75	3-4 jours
12.00	18.00	16.22	Laser V-Coat (532nm)	N-SF5	#66-259	€49,50 Qté 10+ €44,75	3-4 jours
12.00	20.00	17.69	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#69-388	€49,50 Qté 10+ €44,75	3-4 jours
12.00	24.00	22.15	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#65-480	€48,50 Qté 10+ €43,75	3-4 jours
12.00	30.00	28.02	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#69-389	€48,50 Qté 10+ €43,75	3-4 jours
12.00	42.00	40.22	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#69-390	€48,50 Qté 10+ €43,75	Contact
12.00	48.00	46.36	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#65-482	€48,50 Qté 10+ €43,75	En Stock
12.00	54.00	52.02	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#69-391	€48,50 Qté 10+ €43,75	3-4 jours
12.00	60.00	58.37	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#65-483	€48,50 Qté 10+ €43,75	3-4 jours
12.00	72.00	70.42	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#69-392	€48,50 Qté 10+ €43,75	En Stock
12.00	84.00	82.39	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#69-393	€48,50 Qté 10+ €43,75	Contact
12.00	100.00	98.35	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#69-394	€48,50 Qté 10+ €43,75	3-4 jours

15.00	15.00	11.71	Laser V-Coat (532nm)	N-SF5	#87-601	€51,00 Qté 10+ €46,00	3-4 jours
15.00	18.00	15.61	Laser V-Coat (532nm)	N-SF5	#87-602	€51,00 Qté 10+ €46,00	3-4 jours
15.00	20.00	17.74	Laser V-Coat (532nm)	N-SF5	#87-603	€51,00 Qté 10+ €46,00	3-4 jours
15.00	22.50	20.50	Laser V-Coat (532nm)	N-SF5	#87-604	€51,00 Qté 10+ €46,00	En Stock
20.00	20.00	17.42	Laser V-Coat (532nm)	N-SF11	#88-987	€56,00 Qté 10+ €50,50	3-4 jours
20.00	25.00	22.76	Laser V-Coat (532nm)	N-SF11	#88-988	€55,50 Qté 10+ €50,00	3-4 jours
20.00	35.00	32.04	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#88-989	€55,50 Qté 10+ €50,00	3-4 jours
20.00	40.00	36.77	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#88-990	€54,00 Qté 10+ €48,75	3-4 jours
20.00	50.00	47.87	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#88-991	€54,00 Qté 10+ €48,75	3-4 jours
20.00	60.00	57.03	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#88-992	€54,00 Qté 10+ €48,75	3-4 jours
20.00	70.00	68.03	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#88-993	€54,00 Qté 10+ €48,75	3-4 jours
20.00	80.00	78.45	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#88-994	€54,00 Qté 10+ €48,75	3-4 jours
20.00	100.00	97.13	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#88-995	€54,00 Qté 10+ €48,75	3-4 jours
20.00	150.00	148.02	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#88-996	€54,00 Qté 10+ €48,75	3-4 jours
25.00	25.00	20.22	Laser V-Coat (532nm)	N-SF5	#65-484	€56,00 Qté 10+ €50,50	3-4 jours
25.00	30.00	24.69	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#69-395	€56,00 Qté 10+ €50,50	3-4 jours
25.00	35.00	30.42	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#69-396	€56,00 Qté 10+ €50,50	3-4 jours
25.00	40.00	36.31	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#69-397	€56,00 Qté 10+ €50,50	3-4 jours
25.00	50.00	46.75	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#65-485	€54,00 Qté 10+ €48,75	3-4 jours

25.00	60.00	56.90	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#69-398	€54,00 Qté 10+ €48,75	3-4 jours
25.00	75.00	72.00	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#65-486	€54,00 Qté 10+ €48,75	3-4 jours
25.00	85.00	82.17	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#69-399	€54,00 Qté 10+ €48,75	Contact
25.00	100.00	97.17	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#65-487	€54,00 Qté 10+ €48,75	3-4 jours
25.00	125.00	122.70	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#65-488	€54,00 Qté 10+ €48,75	3-4 jours
25.00	150.00	147.81	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#69-400	€54,00 Qté 10+ €48,75	3-4 jours
25.00	175.00	172.85	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#69-401	€54,00 Qté 10+ €48,75	3-4 jours
25.00	250.00	248.02	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#69-402	€54,00 Qté 10+ €48,75	3-4 jours
25.00	300.00	298.02	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#69-403	€54,00 Qté 10+ €48,75	3-4 jours
25.00	500.00	497.89	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#69-404	€54,00 Qté 10+ €48,75	3-4 jours
25.00	750.00	747.89	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#69-405	€54,00 Qté 10+ €48,75	3-4 jours
30.00	30.00	26.13	Laser V-Coat (532nm)	N-SF11	#26-132	€63,50 Qté 10+ €57,00	3-4 jours
30.00	40.00	37.20	Laser V-Coat (532nm)	N-SF11	#26-133	€62,00 Qté 10+ €56,00	3-4 jours
30.00	50.00	46.17	Laser V-Coat (532nm)	N-SF5	#26-134	€62,00 Qté 10+ €56,00	Contact
30.00	100.00	96.01	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#26-135	€60,50 Qté 10+ €54,50	3-4 jours
30.00	120.00	116.04	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#26-136	€60,50 Qté 10+ €54,50	3-4 jours
40.00	40.00	35.13	Laser V-Coat (532nm)	N-SF11	#26-137	€68,50 Qté 10+ €61,50	3-4 jours
40.00	60.00	53.90	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#26-138	€68,50 Qté 10+ €61,50	3-4 jours
40.00	300.00	296.70	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#26-139	€67,50 Qté 10+ €60,50	3-4 jours

40.00	400.00	396.70	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#26-140	€67,50 Qté 10+ €60,50	3-4 jours
50.00	50.00	43.28	Laser V-Coat (532nm)	N-SF11	#69-406	€73,50 Qté 10+ €66,00	3-4 jours
50.00	75.00	67.7	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#69-407	€71,50 Qté 10+ €64,50	3-4 jours
50.00	100.00	93.41	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#69-408	€69,00 Qté 10+ €62,00	3-4 jours
50.00	125.00	118.39	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#69-409	€69,00 Qté 10+ €62,00	Contact
50.00	150.00	144.07	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#69-410	€69,00 Qté 10+ €62,00	3-4 jours
50.00	175.00	169.05	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#69-411	€69,00 Qté 10+ €62,00	Contact
50.00	200.00	196.66	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#69-412	€69,00 Qté 10+ €62,00	3-4 jours
50.00	250.00	246.74	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#69-413	€69,00 Qté 10+ €62,00	3-4 jours
50.00	500.00	496.70	Laser V-Coat (532nm)	N-BK7	#69-414	€69,00 Qté 10+ €62,00	Contact



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com