


[Tous les Produits](#) / [Test et Détection](#) / [Détecteurs](#)

Photodiodes DUV



- Excellente Sensibilité aux UV
- Haute Résistance de Shunt
- Basse Capacité

Spécifications

Electrical

Réponse @ 633nm
(AW): 0.34

Réponse @ 200nm
(AW): 0.12

Tension Max. Inversée
(V): 5.00

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C): -20 to +60

Informations techniques

Produits

Zone Active (mm ²)	Aire Actif (mm)	Connecteur	Numéro de Stock	Prix	Achat
5.7	2.4 x 2.4	TO-5	#84-981	€88,00 Prix sur Quantité	Contact
13.0	3.6 x 3.6	TO-5	#84-983	€98,50 Prix sur Quantité	Contact
34.0	5.8 x 5.8	TO-8	#84-984	€114,00 Prix sur Quantité	2 In Stock
5.7	2.4 x 2.4	Ceramic	#84-982	€98,50 Prix sur Quantité	2 In Stock
34.0	5.8 x 5.8	Ceramic	#84-985	€125,00 Prix sur Quantité	2 In Stock
100.0	10.0 x 10.0	Ceramic	#84-986	€218,00 Prix sur Quantité	3 In Stock
5.7	2.4 x 2.4	TO-5	#84-596	€104,00 Prix sur Quantité	5 In Stock
34.0	5.8 x 5.8	TO-8	#84-599	€126,00 Prix sur Quantité	5 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com