

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Miroirs Optiques](#) / [Miroirs Diélectriques Laser à Large Bande](#)

TECHSPEC®

Miroirs à Angle Droit au Traitement Diélectrique à Large Bande



- Réflexion supérieure à 98% sur de larges plages de longueurs d'onde
- Réflectivité élevée pour tous les états de polarisation
- Lumière réfléchie à 90°
- [Miroirs à Angle Droit au Traitement Métallique Standard](#) également disponibles

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Tolérance Dimensionnelle (mm): ± 0.1	Ouverture Utile (%): 90
Propriétés optiques	
Substrat: N-BK7	Qualité de Surface: 40-20
Type de Traitement: Dielectric	Tolérance Angulaire (arcmin): ± 2
Power (fringes) @ 632.8nm: 1.25	Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.50

Informations techniques




Image above shows light reflecting off the coated hypotenuse.

Produits

Gamme de Longueur d'Onde (nm)	Longueur des Côtés (mm)	Longueur de l'Hypoténuse (mm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
320 - 450	5.00	7.10	#15-593	€148,32 Prix sur Quantité	13 In Stock
320 - 450	10.00	14.10	#15-594	€160,68 Prix sur Quantité	2 In Stock
320 - 450	12.50	17.70	#15-595	€165,83 Prix sur Quantité	2 In Stock
320 - 450	15.00	21.20	#15-596	€185,40 Prix sur Quantité	9 In Stock
320 - 450	20.00	28.30	#15-597	€207,03 Prix sur Quantité	Contact
320 - 450	25.00	35.40	#15-598	€246,17 Prix sur Quantité	9 In Stock
320 - 450	30.00	42.40	#15-599	€314,15 Prix sur Quantité	5 In Stock
320 - 450	35.00	49.50	#15-600	€337,84 Prix sur Quantité	2 In Stock
320 - 450	40.00	56.60	#15-601	€383,16 Prix sur Quantité	1 In Stock
320 - 450	50.00	70.70	#15-602	€436,72 Prix sur Quantité	3 In Stock
400 - 750	5.00	7.10	#87-386	€121,54 Prix sur Quantité	8 In Stock
400 - 750	10.00	14.10	#87-387	€133,90 Prix sur Quantité	20+ In Stock
400 - 750	12.50	17.70	#87-388	€139,05 Prix sur Quantité	5 In Stock
400 - 750	15.00	21.20	#87-389	€153,47 Prix sur Quantité	14 In Stock
400 - 750	20.00	28.30	#87-390	€170,98 Prix sur Quantité	Contact
400 - 750	25.00	35.40	#87-391	€209,09 Prix sur Quantité	Contact
400 - 750	30.00	42.40	#87-392	€267,80 Prix sur Quantité	20+ In Stock

400 - 750	35.00	49.50	#87-393	€292,52 Prix sur Quantité	20+ In Stock
400 - 750	40.00	56.60	#87-394	€326,51 Prix sur Quantité	3 In Stock
400 - 750	50.00	70.70	#87-395	€374,92 Prix sur Quantité	Contact
750 - 1100	5.00	7.10	#87-396	€121,54 Prix sur Quantité	13 In Stock
750 - 1100	10.00	14.10	#87-397	€133,90 Prix sur Quantité	11 In Stock
750 - 1100	12.50	17.70	#87-398	€139,05 Prix sur Quantité	20+ In Stock
750 - 1100	15.00	21.20	#87-399	€153,47 Prix sur Quantité	9 In Stock
750 - 1100	20.00	28.30	#87-400	€170,98 Prix sur Quantité	20+ In Stock
750 - 1100	25.00	35.40	#87-401	€209,09 Prix sur Quantité	5 In Stock
750 - 1100	30.00	42.40	#87-402	€267,80 Prix sur Quantité	5 In Stock
750 - 1100	35.00	49.50	#87-403	€292,52 Prix sur Quantité	7 In Stock
750 - 1100	40.00	56.60	#87-404	€326,51 Prix sur Quantité	9 In Stock
750 - 1100	50.00	70.70	#87-405	€374,92 Prix sur Quantité	2 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com