


[Tous les Produits](#) /
 [Composants Optiques](#) /
 [Lentilles Optiques](#) /
 [Lentilles Cylindriques](#) /
 [Lentilles Spéciales](#)

Collimateurs à Axe Rapide



- Conception de lentilles asphéro-cylindriques pour une collimation à axe rapide
- Traitement AR standard pour 790 – 990 nm
- Parfaits pour la collimation des diodes laser
- [Collimateurs à Axe Lent](#) également disponibles

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Tolérance Hauteur (mm):	±0.05	Longueur (mm):	12.00
Tolérance Longueur (mm):	±0.05	Tolérance de la Largeur (mm):	±0.01

Propriétés optiques

Substrat:	S-TiH53	Traitement:	BBAR (790-990nm)
Gamme de Longueur d'Onde (nm):	790 - 990	Spécification du Traitement:	$R_{avg} < 1.0\%$ @ 790 - 990nm
Précision de Surface:	$\lambda/4$	Transmission (%):	>99

Informations techniques

Produits

Longueur (mm)	EFL (mm)	Substrat	Traitement	Numéro de Stock	Prix	Achat
12.00	0.29	S-TIH53	BBAR (790-990nm)	#87-349	€203,94 Prix sur Quantité	9 In Stock
12.00	0.36	S-TIH53	BBAR (790-990nm)	#87-350	€203,94 Prix sur Quantité	8 In Stock
12.00	0.59	S-TIH53	BBAR (790-990nm)	#87-351	€203,94 Prix sur Quantité	9 In Stock
12.00	0.91	S-TIH53	BBAR (790-990nm)	#87-352	€203,94 Prix sur Quantité	6 In Stock
12.00	1.50	S-TIH53	BBAR (790-990nm)	#87-353	€203,94 Prix sur Quantité	20+ In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com