


[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Lentilles Optiques](#) / [Lentilles IR](#)

TECHSPEC® Lentilles Ménisques en Germanium



- Gamme de longueurs d'onde de 2 à 16 μm
- Conception robuste pour des applications exigeantes
- Correction sphérique améliorée
- En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre [service client](#).
- Edmund Optics dispose d'un stock limité de cette famille de produits et n'a pas de matière première disponible pour en fournir davantage une fois ce stock épuisé. Veuillez contacter nos ingénieurs du Service d'Assistance Produits pour trouver une solution alternative à vos besoins. Le Service Client peut vous fournir les derniers prix et disponibilités.

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Tolérance Épaisseur Centrale (mm):	± 0.10	Centrage (arcmin):	<3
Ouverture Utile (%):	90.00		

Propriétés optiques

Substrat:	Germanium (Ge)		
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (μm):	10.6	Qualité de Surface:	60-40

Informations techniques

Produits

Dia. (mm)	EFL (mm)	BFL (mm)	Traitement	Numéro de Stock	Prix	Achat
25.00	25.00	23.34	Uncoated	#87-955	€630,00	20+ In Stock
25.00	25.00	23.34	BBAR (3000-5000nm)	#87-961	€1.470,00	9 In Stock
25.00	25.00	23.34	BBAR (8000-12000nm)	#87-967	€820,00	2 In Stock
25.00	30.00	28.31	Uncoated	#87-956	€630,00	20+ In Stock
25.00	30.00	28.31	BBAR (3000-5000nm)	#87-962	€820,00	7 In Stock
25.00	35.00	33.29	Uncoated	#87-957	€630,00	14 In Stock
50.00	50.00	46.69	Uncoated	#87-958	€1.470,00	1 In Stock
50.00	50.00	46.69	BBAR (3000-5000nm)	#87-964	€1.710,00	6 In Stock
50.00	100.00	96.49	Uncoated	#87-960	€1.470,00	9 In Stock
50.00	100.00	96.49	BBAR (8000-12000nm)	#87-972	€1.720,00	1 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com