

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Lentilles Optiques](#) / [Lentilles Achromatiques](#)

TECHSPEC® Lentilles Achromatiques Traitées YAG-BBAR



- Optimisées pour une Réflexion Absolue < 0,25% à 532 nm et 1064 nm
- Excellente Transmission à Large Bande de 500 à 1 100 nm
- Solution Alternative à Moindre Coût Comparée aux Doublets de Focalisation à Espace d'Air

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Centrage (arcmin): <1

Biseau: Protective as needed

Propriétés optiques

Tolérance Distance
Focale (%): ± 1

Longueur d'Onde à la
Focale Donnée (nm): 587.6

Qualité de Surface: 40-20

Traitement: YAG-BBAR (500-1100nm)

Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ

Irregularity (P-V) @
632.8nm: $\lambda/4$

Gamme de Longueur
d'Onde (nm): 500 - 1100

Informations techniques

Produits

Dia. (mm)	EFL (mm)	BFL (mm)	Substrat	Traitement	Numéro de Stock	Prix	Achat
6.25	12.50	10.36	N-BAF10 / N-SF10	YAG-BBAR (500-1100nm)	#33-202	€72,62 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.25	25.00	23.45	N-BK7 / N-SF5	YAG-BBAR (500-1100nm)	#33-203	€72,62 Prix sur Quantité	Contact
6.25	50.00	48.61	N-BK7 / N-SF5	YAG-BBAR (500-1100nm)	#33-204	€72,62 Prix sur Quantité	10 In Stock
9.00	12.00	8.33	N-BAF10 / N-SF57	YAG-BBAR (500-1100nm)	#11-356	€76,74 Prix sur Quantité	17 In Stock
12.50	25.00	21.47	N-BAF10 / N-SF10	YAG-BBAR (500-1100nm)	#33-205	€86,52 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.50	50.00	47.61	N-BK7 / N-SF5	YAG-BBAR (500-1100nm)	#33-206	€86,52 Prix sur Quantité	10 In Stock
12.50	75.00	72.35	N-BK7 / N-SF5	YAG-BBAR (500-1100nm)	#33-207	€86,52 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.50	100.00	97.92	N-BK7 / N-SF5	YAG-BBAR (500-1100nm)	#33-208	€86,52 Prix sur Quantité	11 In Stock
12.70	31.75	28.83	N-SSK8 / N-SF56	YAG-BBAR (500-1100nm)	#15-476	€86,52 Prix sur Quantité	20+ In Stock
18.00	35.00	30.72	N-BAF10 / N-SF10	YAG-BBAR (500-1100nm)	#15-477	€104,03 Prix sur Quantité	20+ In Stock
20.00	40.00	34.40	N-BAF10 / N-SF10	YAG-BBAR (500-1100nm)	#11-357	€106,09 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	50.00	43.53	N-BAF10 / N-SF10	YAG-BBAR (500-1100nm)	#33-209	€118,45 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	75.00	70.39	N-BK7 / N-SF5	YAG-BBAR (500-1100nm)	#33-210	€118,45 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	100.00	95.92	N-BK7 / N-SF5	YAG-BBAR (500-1100nm)	#33-211	€118,45 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	150.00	146.1	N-BK7 / N-SF5	YAG-BBAR (500-1100nm)	#33-212	€118,45 Prix sur Quantité	1 In Stock
25.00	200.00	194.14	N-BK7 / N-SF5	YAG-BBAR (500-1100nm)	#33-213	€118,45 Prix sur Quantité	20+ In Stock

40.00	100.00	91.24	N-BK7 / N-SF5	YAG-BBAR (500-1100nm)	#19-420	€177,16 Prix sur Quantité	20+ In Stock
40.00	120.00	111.00	N-SSK8 / N-SF10	YAG-BBAR (500-1100nm)	#19-419	€177,16 Prix sur Quantité	20+ In Stock
40.00	160.00	154.10	N-BK7 / N-SF5	YAG-BBAR (500-1100nm)	#11-732	€177,16 Prix sur Quantité	20+ In Stock
40.00	200.00	194.14	N-BK7 / N-SF5	YAG-BBAR (500-1100nm)	#11-733	€177,16 Prix sur Quantité	20+ In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com