

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Fenêtres et Diffuseurs](#) / [Fenêtres pour le Spectre Visible](#)

Fenêtres Hydrophobes See More by [SCHOTT Optical Components](#)



- Traitement répulsif à l'Huile et l'Eau
- Parfaites pour les Environnements Industriels et Difficiles
- Traitées Antireflet pour une réflexion < 0,5 % dans le Spectre du Visible

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:	Protective as needed	Épaisseur (mm):	1.10 ±0.1
Bords:	Fine Ground	Dureté de Knoop (kg/mm ²):	480.00
Rapport de Poisson:	0.20	Module d'Élasticité de Young (GPa):	64


Propriétés optiques

Nombre d'Abbe (v_d):	65.41	Traitement:	Hydrophobic (425-675nm)
Indice de Réfraction (n_d):	1.472	Substrat:	BOROFLOAT®
Qualité de Surface:	80-50	Gamme de Longueur d'Onde (nm):	425 - 675


Propriétés des matériaux

Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10 ⁻⁶ /°C):	3.25	Densité (g/cm ³):	2.23
---	------	-------------------------------	------

Informations techniques



Hydrophobic Window Reflectivity Curve



Hydrophobic Window Transmission Curve

Produits

Dia. (mm)	Épaisseur (mm)	Traitement	Remarque	Numéro de Stock	Prix	Achat
5.00	1.10	Hydrophobic (425-675nm)	Outdoor	#34-522	€77,25 Prix sur Quantité	20+ In Stock
5.00	1.10	Hydrophobic (425-675nm)	Indoor	#36-068	€77,25 Prix sur Quantité	6 In Stock
10.00	1.10	Hydrophobic (425-675nm)	Outdoor	#34-523	€79,31 Prix sur Quantité	Contact
10.00	1.10	Hydrophobic (425-675nm)	Indoor	#36-069	€79,31 Prix sur Quantité	5 In Stock
12.50	1.10	Hydrophobic (425-675nm)	Outdoor	#34-524	€82,40 Prix sur Quantité	11 In Stock
12.50	1.10	Hydrophobic (425-675nm)	Indoor	#36-070	€82,40 Prix sur Quantité	14 In Stock
15.00	1.10	Hydrophobic (425-675nm)	Outdoor	#34-525	€84,46 Prix sur Quantité	6 In Stock
15.00	1.10	Hydrophobic (425-675nm)	Indoor	#36-071	€84,46 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.00	1.10	Hydrophobic (425-675nm)	Outdoor	#34-526	€88,07 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	1.10	Hydrophobic (425-675nm)	Indoor	#36-072	€88,07 Prix sur Quantité	7 In Stock
50.00	1.10	Hydrophobic (425-675nm)	Outdoor	#34-527	€94,25 Prix sur Quantité	20+ In Stock
50.00	1.10	Hydrophobic (425-675nm)	Indoor	#36-073	€94,25 Prix sur Quantité	Contact
75.00	1.10	Hydrophobic (425-675nm)	Outdoor	#34-528	€103,00 Prix sur Quantité	20+ In Stock

75.00	1.10	Hydrophobic (425- 675nm)	Indoor	#36-074	€103,00 Prix sur Quantité	7 In Stock
-------	------	--------------------------------	--------	-------------------------	--	------------

[#88-356 Fin de Série](#)



Fin de Série

La
disponibilité
des produits
est limitée.

Veillez
noter que
nous ne
pouvons pas
accepter des
retours.

Recevez
jusqu'à 80 %
de remise
sur des
produits
sélectionnés.

Un code de
promotion n
'est pas
nécessaire.

5.00	1.10	Hydrophobic (425- 675nm)	-		€30,85	14 In Stock
------	------	--------------------------------	---	--	--------	-------------



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com