


[Tous les Produits](#) /
 [Composants Optiques](#) /
 [Lentilles Optiques](#) /
 [Lentilles Cylindriques](#) /
 [Lentilles Cylindriques Qualité Laser](#)

TECHSPEC®

Lentilles Cylindriques Qualité Laser à Large Bande



- Offre une Performance Supérieure de l'UV à l'IR
- Substrat en Silice Fondue
- Qualité de Surface Optiques Laser

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:	Protective as needed	Tolérance Épaisseur Centrale (mm):	±0.1
Tolérance Dimensionnelle (mm):	+0.0/-0.025	Torsion axiale (arcmin):	<3

Propriétés optiques

Substrat:	Fused Silica (Corning 7980)	Qualité de Surface:	20-10
Power (P-V) @ 632.8nm:	1.5λ	Irregularity (P-V) @ 632.8nm:	λ/4

Informations techniques

Produits

Dimensions (mm)	EFL (mm)	Substrat	Traitement	Numéro de Stock	Prix	Achat
12.7 x 12.7	25.00	Fused Silica	Uncoated	#13-469	€128,75 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.7 x 12.7	50.00	Fused Silica	Uncoated	#36-089	€128,75 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.7 x 12.7	50.00	Fused Silica	UV-VIS (250-700nm)	#36-107	€167,89 Prix sur Quantité	1 In Stock
12.7 x 12.7	50.00	Fused Silica	VIS 0° (425-675nm)	#36-098	€167,89 Prix sur Quantité	5 In Stock
12.7 x 12.7	50.00	Fused Silica	NIR I (600-1050nm)	#36-116	€167,89 Prix sur Quantité	1 In Stock
12.7 x 12.7	-25.00	Fused Silica	Uncoated	#13-468	€128,75 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.7 x 12.7	-50.00	Fused Silica	Uncoated	#36-094	€128,75 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.7 x 12.7	-50.00	Fused Silica	UV-VIS (250-700nm)	#36-112	€167,89 Prix sur Quantité	1 In Stock
12.7 x 12.7	-50.00	Fused Silica	VIS 0° (425-675nm)	#36-103	€167,89 Prix sur Quantité	2 In Stock
12.7 x 12.7	-50.00	Fused Silica	NIR I (600-1050nm)	#36-122	€167,89 Prix sur Quantité	5 In Stock
12.7 x 12.7	150.00	Fused Silica	Uncoated	#13-471	€128,75 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.4 x 25.4	50.00	Fused Silica	Uncoated	#36-090	€151,41 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.4 x 25.4	50.00	Fused Silica	UV-VIS (250-700nm)	#36-108	€190,55 Prix sur Quantité	1 In Stock
25.4 x 25.4	50.00	Fused Silica	VIS 0° (425-675nm)	#36-099	€190,55 Prix sur Quantité	1 In Stock
25.4 x 25.4	50.00	Fused Silica	NIR I (600-1050nm)	#36-117	€190,55 Prix sur Quantité	Contact
25.4 x 25.4	-50.00	Fused Silica	Uncoated	#36-095	€151,41 Prix sur Quantité	20+ In Stock

25.4 x 25.4	-50.00	Fused Silica	UV-VIS (250-700nm)	#36-113	€190,55 Prix sur Quantité	9 In Stock
25.4 x 25.4	-50.00	Fused Silica	VIS 0° (425-675nm)	#36-104	€190,55 Prix sur Quantité	4 In Stock
25.4 x 25.4	-50.00	Fused Silica	NIR I (600-1050nm)	#36-123	€190,55 Prix sur Quantité	3 In Stock
25.4 x 25.4	75.00	Fused Silica	Uncoated	#36-091	€151,41 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.4 x 25.4	75.00	Fused Silica	UV-VIS (250-700nm)	#36-109	€190,55 Prix sur Quantité	2 In Stock
25.4 x 25.4	75.00	Fused Silica	VIS 0° (425-675nm)	#36-100	€190,55 Prix sur Quantité	17 In Stock
25.4 x 25.4	75.00	Fused Silica	NIR I (600-1050nm)	#36-118	€190,55 Prix sur Quantité	4 In Stock
25.4 x 25.4	-75.00	Fused Silica	Uncoated	#36-096	€151,41 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.4 x 25.4	-75.00	Fused Silica	UV-VIS (250-700nm)	#36-114	€190,55 Prix sur Quantité	3 In Stock
25.4 x 25.4	-75.00	Fused Silica	VIS 0° (425-675nm)	#36-105	€190,55 Prix sur Quantité	1 In Stock
25.4 x 25.4	-75.00	Fused Silica	NIR I (600-1050nm)	#36-129	€190,55 Prix sur Quantité	4 In Stock
25.4 x 25.4	100.00	Fused Silica	Uncoated	#36-092	€151,41 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.4 x 25.4	100.00	Fused Silica	UV-VIS (250-700nm)	#36-110	€190,55 Prix sur Quantité	4 In Stock
25.4 x 25.4	100.00	Fused Silica	VIS 0° (425-675nm)	#36-101	€190,55 Prix sur Quantité	13 In Stock
25.4 x 25.4	100.00	Fused Silica	NIR I (600-1050nm)	#36-119	€190,55 Prix sur Quantité	9 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com