

[Tous les Produits](#) / [Composants Optomécaniques](#) / [Platines de Translation Manuelles et Glissières](#) / [Platines Manuelles et à Roulements à Billes](#)

Micro-Goniomètres Manuels



- Encombrement réduit
- Système d'entraînement sans contre-coup
- Versions à rayon de 25 mm ou 42 mm empilables pour créer une version à 2 axes

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:	Goniometer	Taille de Plateau (mm):	66 x 19.1
Course (°):	±10	Pas de Vis-Mère (mm):	0.32
Capacité de Charge, Normale (kg):	0.45	Taille de Plateau (pouces):	2.6 x 0.75
Poids (g):	40		

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:	Lead Screw
------------	------------

Filetage & montage

Filetage:	(10) 0-80
-----------	-----------

Informations techniques

Produits

Type	Rayon R (mm)	Course (°)	Mécanisme	Numéro de Stock	Prix	Achat
English	25	±10	Lead Screw	#13-779	€2.652,25	Contact
English	42	±10	Lead Screw	#13-780	€2.652,25	Contact



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com