

[Tous les Produits](#) / [Lasers](#) / [Mécaniques Laser](#)

## Miroirs de Direction Rapide de Faisceau Optotune

See More by [Optotune](#)

- $\pm 50^\circ$  de balayage optique
- Options de traitement des miroirs en or ou argent protégé et diélectrique VIS
- Boîtier compact de 45 mm de diamètre
- Contrôle via USB, SPI ou entrée analogique

### Spécifications

#### Caractéristiques du produit

**Remarque:**

Do not connect or disconnect the mirror head while the base unit is connected to power as this will damage the mirror driver.

#### Propriétés physiques et mécaniques

**Diamètre (mm):** 15.00**Mechanical Tilt (°):**  $\pm 25$ **Répétabilité ( $\mu$ rad):** 30 - 100 RMS

#### Propriétés optiques

**Qualité de Surface:** 60-40

#### Environnement & durabilité

**Température d'Utilisation (°C):** 0 to +40**Température de Stockage (°C):** -40 to +85

## **Informations techniques**

## Produits

Titre	Numéro de Stock	Prix	Achat
	<a href="#">#14-574 Fin de Série</a>		
			
	Fin de Série		
Miroir de Direction de Faisceau Optotune, 15 mm dia., argent protégé	La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.	€2.044,95	Contact
Miroir de Direction Rapide de Faisceau Optotune Double Axe avec Feedback de Position, 15 mm de Dia. Traitement Or Protégé	<a href="#">#73-039</a>	€2.500,00	1 In Stock
Miroir de Direction Rapide de Faisceau Optotune Double Axe avec Feedback de Position, 15 mm de Dia., Traitement Argent Protégé	<a href="#">#73-042</a>	€2.500,00	1 In Stock
Miroir de Direction Rapide de Faisceau Optotune Double Axe avec Feedback de Position, 15 mm de Dia., Traitement Diélectrique VIS	<a href="#">#73-043</a>	€2.500,00	1 In Stock

