


[Tous les Produits](#) / [Optiques Laser](#) / [Miroirs Laser](#) / [Miroirs Raie Laser](#)

TECHSPEC® Coupleurs de Sortie Laser Nd:YAG



- Conceptions pour les lasers Nd:YAG de 532 et 1064 nm
- Réflectivité de 80% à la longueur d'onde de conception Nd:YAG
- Substrats de silice fondue UV

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:

Arrow on edge points towards S1


Propriétés optiques

Type de Traitement: Dielectric

Angle d'Incidence (°): 0

Substrat: [Fused Silica](#) (Corning 7980)

Informations techniques



Produits

Rapport Réflexion/Transmission (R/T)	DWL (nm)	Dia. (mm)	Épaisseur (mm)	AOI (°)	Numéro de Stock	Prix	Achat
90/10	1064	19.05	9.53	0	#17-622	€160,68 Prix sur Quantité	13 In Stock
80/20	1064	12.70	6.35	0	#14-740	€134,93 Prix sur Quantité	16 In Stock
80/20	1064	19.05	9.53	0	#17-623	€160,68 Prix sur Quantité	20+ In Stock
80/20	1064	25.40	6.35	0	#14-739	€170,98 Prix sur Quantité	20+ In Stock
80/20	532	12.70	6.35	0	#14-742	€134,93 Prix sur Quantité	20+ In Stock
80/20	532	25.40	6.35	0	#14-741	€170,98 Prix sur Quantité	20+ In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com