

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Filtres Optiques](#) / [Filtres Passe-Bande](#)

TECHSPEC® Filtres Passe-Bande OD 4 Non Montés



- longueurs d'onde centrales de 365 à 1550 nm
- options de largeur à mi-hauteur de 10, 25 ou 50 nm
- transmission élevée et blocage profond
- Filtres Passe-Bande OD 4 Montés de [5 nm](#), [10 nm](#), [25 nm](#) et [50 nm](#) également disponibles.

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Épaisseur (mm):	3.30 ±0.20	Construction:	Unmounted
Résistance Physique:	Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2	Biseau:	Protective as needed

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):	0	Densité Optique OD:	≥4.0
Substrat:	Optical Glass	Traitement:	Hard Coated
Qualité de Surface:	80-50		

Environnement & durabilité

Durabilité Environnementale:	Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6 Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
-------------------------------------	---

Informations techniques

Produits

Dia. (mm)	CWL (nm)	FWHM (nm)	Transmission Min. (%)	Gamme de Blocage (nm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
12.50	365.00	10.00	≥85	200 - 1200	#15-116	€187,46 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	365.00	10.00	≥85	200 - 1200	#15-131	€276,04 Prix sur Quantité	3 In Stock
12.50	405.00	10.00	≥85	200 - 1200	#15-117	€170,98 Prix sur Quantité	3 In Stock
25.00	405.00	10.00	≥85	200 - 1200	#15-132	€259,56 Prix sur Quantité	10 In Stock
12.50	430.00	10.00	≥85	200 - 1200	#15-118	€170,98 Prix sur Quantité	1 In Stock
25.00	430.00	10.00	≥85	200 - 1200	#15-133	€259,56 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.50	450.00	10.00	≥85	200 - 1200	#15-119	€170,98 Prix sur Quantité	3 In Stock
25.00	450.00	10.00	≥85	200 - 1200	#15-134	€259,56 Prix sur Quantité	Contact
12.50	450.00	25.00	≥90	200 - 1200	#15-146	€170,98 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	450.00	25.00	≥90	200 - 1200	#15-151	€259,56 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.50	450.00	50.00	≥90	200 - 1200	#15-156	€170,98 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	450.00	50.00	≥90	200 - 1200	#15-164	€259,56 Prix sur Quantité	Contact
12.50	520.00	10.00	≥85	200 - 1200	#15-120	€170,98 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	520.00	10.00	≥85	200 - 1200	#15-135	€259,56 Prix sur Quantité	5 In Stock
12.50	525.00	25.00	≥90	200 - 1200	#15-147	€170,98 Prix sur Quantité	2 In Stock

25.00	525.00	25.00	≥90	200 - 1200	#15-152	€259,56 Prix sur Quantité	2 In Stock
12.50	525.00	50.00	≥90	200 - 1200	#15-157	€170,98 Prix sur Quantité	Contact
25.00	525.00	50.00	≥90	200 - 1200	#15-165	€259,56 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.50	532.00	10.00	≥85	200 - 1200	#15-121	€170,98 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	532.00	10.00	≥85	200 - 1200	#15-136	€259,56 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.50	550.00	10.00	≥85	200 - 1200	#15-122	€170,98 Prix sur Quantité	3 In Stock
25.00	550.00	10.00	≥85	200 - 1200	#15-137	€259,56 Prix sur Quantité	1 In Stock
12.50	550.00	25.00	≥90	200 - 1200	#15-148	€170,98 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	550.00	25.00	≥90	200 - 1200	#15-153	€259,56 Prix sur Quantité	2 In Stock
12.50	550.00	50.00	≥90	200 - 1200	#15-158	€170,98 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	550.00	50.00	≥90	200 - 1200	#15-166	€259,56 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.50	589.00	10.00	≥85	200 - 1200	#15-123	€170,98 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	589.00	10.00	≥85	200 - 1200	#15-138	€259,56 Prix sur Quantité	4 In Stock
12.50	632.00	10.00	≥85	200 - 1200	#15-124	€170,98 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.00	632.00	10.00	≥85	200 - 1200	#15-139	€259,56 Prix sur Quantité	9 In Stock
12.50	640.00	10.00	≥85	200 - 1200	#15-125	€170,98 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	640.00	10.00	≥85	200 - 1200	#15-140	€259,56 Prix sur Quantité	1 In Stock
12.50	650.00	25.00	≥90	200 - 1200	#15-149	€170,98 Prix sur Quantité	4 In Stock
25.00	650.00	25.00	≥90	200 - 1200	#15-154	€259,56 Prix sur Quantité	2 In Stock

12.50	650.00	50.00	≥90	200 - 1200	#15-159	€170,98 Prix sur Quantité	13 In Stock
25.00	650.00	50.00	≥90	200 - 1200	#15-167	€259,56 Prix sur Quantité	2 In Stock
12.50	660.00	10.00	≥85	200 - 1200	#15-126	€170,98 Prix sur Quantité	13 In Stock
25.00	660.00	10.00	≥85	200 - 1200	#15-141	€259,56 Prix sur Quantité	1 In Stock
12.50	850.00	10.00	≥85	200 - 1200	#15-127	€187,46 Prix sur Quantité	1 In Stock
25.00	850.00	10.00	≥85	200 - 1200	#15-142	€276,04 Prix sur Quantité	1 In Stock
12.50	850.00	50.00	≥90	200 - 1200	#15-160	€187,46 Prix sur Quantité	3 In Stock
25.00	850.00	50.00	≥90	200 - 1200	#15-168	€276,04 Prix sur Quantité	14 In Stock
12.50	900.00	50.00	≥90	200 - 1200	#15-161	€187,46 Prix sur Quantité	14 In Stock
25.00	900.00	50.00	≥90	200 - 1200	#15-169	€276,04 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.50	905.00	10.00	≥85	200 - 1200	#15-128	€187,46 Prix sur Quantité	2 In Stock
25.00	905.00	10.00	≥85	200 - 1200	#15-143	€276,04 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.50	940.00	10.00	≥85	200 - 1200	#15-129	€187,46 Prix sur Quantité	1 In Stock
25.00	940.00	10.00	≥85	200 - 1200	#15-144	€276,04 Prix sur Quantité	1 In Stock
12.50	950.00	50.00	≥90	200 - 1200	#15-162	€187,46 Prix sur Quantité	2 In Stock
25.00	950.00	50.00	≥90	200 - 1200	#15-170	€276,04 Prix sur Quantité	2 In Stock
12.50	1,064.00	10.00	≥85	200 - 1200	#15-130	€187,46 Prix sur Quantité	9 In Stock
25.00	1,064.00	10.00	≥85	200 - 1200	#15-145	€276,04 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.50	1,550.00	25.00	≥90	200 - 1800	#15-150	€224,54 Prix sur Quantité	1 In Stock

25.00	1,550.00	25.00	≥90	200 - 1800	#15-155	€337,84 Prix sur Quantité	2 In Stock
12.50	1,550.00	50.00	≥90	200 - 1800	#15-163	€224,54 Prix sur Quantité	2 In Stock
25.00	1,550.00	50.00	≥90	200 - 1800	#15-171	€337,84 Prix sur Quantité	3 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com