

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Prismes Optiques](#) / [Rétroreflecteurs](#)

TECHSPEC®

Rétroreflecteurs à Coins de Cube en Silice Fondue Montés




- Trous taraudés 1/4-20 pour le montage facile
- Excellente transmission dans l'UV
- Idéaux pour l'arpentage et l'alignement
- Également disponibles [non montées](#)

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques			
Tolérance Diamètre (mm):		+0.0/-0.1	
Tolérance Logement (mm):			Outer Diameter: +0/-0.5, Height: ±0.25
Propriétés optiques			
Traitement:		Aluminum with protective overcoat	
Substrat:			Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:		20-10	
Orientation de l'Image:			Left-Handed
Spécification du Traitement:		Reflective Surfaces: R _{avg} >85% FROM 400-700nm, @ 45° AOI	
Déviation du Faisceau (°):			180
Gamme de Longueur d'Onde (nm):		400 - 700	
Power (fringes) @ 632.8nm:			0.20
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:		0.20	
Filetage & montage			
Filetage:		(2) ¼-20 Tapped Holes	

Informations techniques



Produits

Diamètre Interne (mm)	Traitement	Numéro de Stock	Prix	Achat
12.7	Aluminum with protective overcoat	#15-818	€428,48 Prix sur Quantité	Contact
25.4	Aluminum with protective overcoat	#15-820	€482,04 Prix sur Quantité	1 In Stock
50.8	Aluminum with protective overcoat	#15-822	€648,90 Prix sur Quantité	2 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com