


[Tous les Produits](#) / [Sources Lumineuses et Éclairages](#) / [Éclairages pour la Vision Industrielle](#) / [Rétroéclairages](#)

Rétroéclairages à Éclairage Périphérique Haute Intensité Microbrite d'Advanced Illumination

See More by [Advanced Illumination](#)



- Illuminateur de vision industrielle à haute intensité
- Éclairage uniforme bord à bord, à faible dégagement de chaleur
- Facteur de forme mince et compacte
- Réglage manuel de l'intensité en option ([#89-555](#)) recommandé

Spécifications

Caractéristiques du produit

Durée de Vie LED (heures):	50,000	Type d'Éclairage:	LED Illuminator
Remarque:	Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available	Fabricant:	Advanced Illumination
Géométrie:	Backlight	Mode d'Éclairage:	Constant

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:	Flying Leads	Tension d'Entrée (V):	24V
--------------------	--------------	------------------------------	-----

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):	0 - 60	Norme Environnementale:	IP50
--	--------	--------------------------------	------

Informations techniques

Produits

Dimensions (mm)	Couleur	Longueur d'Onde (nm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
70.3 x 54.71 x 11.33	White	-	#18-547	€870,00	1 In Stock
70.3 x 54.71 x 11.33	Blue	455.00	#18-549	€870,00	3 In Stock
70.3 x 54.71 x 11.33	Green	530.00	#18-550	€870,00	2 In Stock
70.3 x 54.71 x 11.33	Red	625.00	#18-548	€870,00	1 In Stock
70.3 x 54.71 x 11.33	IR	850.00	#18-551	€870,00	1 In Stock
120.02 x 104.60 x 11.25	White	-	#18-552	€980,00	2 In Stock
120.02 x 104.60 x 11.25	Blue	455.00	#18-554	€980,00	1 In Stock
120.02 x 104.60 x 11.25	Green	530.00	#18-555	€980,00	1 In Stock
120.02 x 104.60 x 11.25	Red	625.00	#18-553	€980,00	2 In Stock
120.02 x 104.60 x 11.25	IR	850.00	#18-556	€980,00	1 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com