

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Miroirs Optiques](#) / [Miroirs Plans](#) / [Miroirs Laser](#)

TECHSPEC® Miroirs Raie Laser Double Bande



- Réflectivité >99% aux longueurs d'onde de conception
- Qualité de surface 10-5 pour les applications laser sensibles
- Bandes de longueurs d'ondes de 532/1064 nm, 635-670/1064 ou 800/1030 nm
- Également disponibles : [Miroirs Raie Laser Nd:YAG TECHSPEC®](#)

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile (%):	>90
----------------------	-----

Propriétés optiques

Qualité de Surface:	10-5
---------------------	------

Planéité de Surface (P-V):	$\lambda/10$
----------------------------	--------------

Type de Traitement:	Dielectric
---------------------	------------

Substrat:	Fused Silica (Corning 7980)
-----------	---

Informations techniques

Produits

DWL (nm)	Dia. (mm)	Épaisseur (mm)	AOI (°)	Numéro de Stock	Prix	Achat
532, 1064	12.50	3.00	45	#20-371	€150,38 Prix sur Quantité	Contact
532, 1064	12.50	6.00	45	#47-976	€150,38 Prix sur Quantité	13 In Stock
532, 1064	12.70	6.35	45	#28-974	€179,22 Prix sur Quantité	8 In Stock
532, 1064	25.00	3.00	45	#20-216	€172,01 Prix sur Quantité	20+ In Stock
532, 1064	25.00	6.00	45	#47-977	€172,01 Prix sur Quantité	16 In Stock
532, 1064	25.40	6.35	45	#28-975	€204,97 Prix sur Quantité	20+ In Stock
532, 1064	50.00	10.00	45	#63-118	€261,62 Prix sur Quantité	16 In Stock
532, 1064	50.80	9.53	45	#28-976	€348,14 Prix sur Quantité	4 In Stock
532, 1064	76.20	12.70	45	#27-037	€746,75 Prix sur Quantité	6 In Stock
532, 1064	50.80	6.35	45	#20-612	€292,52 Prix sur Quantité	7 In Stock
532, 635, 650, 1064	12.70	6.35	45	#26-926	€168,92 Prix sur Quantité	8 In Stock
532, 635, 650, 1064	12.70	6.35	0 - 45	#28-980	€200,85 Prix sur Quantité	7 In Stock
532, 635, 650, 1064	25.40	6.35	45	#26-927	€191,58 Prix sur Quantité	20+ In Stock
532, 635, 650, 1064	25.40	6.35	0 - 45	#28-981	€229,69 Prix sur Quantité	20+ In Stock
532, 635, 650, 1064	50.80	9.53	45	#26-928	€327,54 Prix sur Quantité	12 In Stock
532, 635, 650, 1064	50.80	9.53	0 - 45	#28-982	€390,37 Prix sur Quantité	9 In Stock
635, 670, 1064	12.50	3.00	45	#20-399	€150,38 Prix sur Quantité	Contact

635, 670, 1064	12.50	6.00	45	#47-978	€150,38 Prix sur Quantité	20+ In Stock
635, 670, 1064	12.70	6.35	45	#28-977	€179,22 Prix sur Quantité	5 In Stock
635, 670, 1064	25.00	3.00	45	#20-599	€172,01 Prix sur Quantité	20+ In Stock
635, 670, 1064	25.00	6.00	45	#47-979	€172,01 Prix sur Quantité	20+ In Stock
635, 670, 1064	25.40	6.35	45	#28-978	€204,97 Prix sur Quantité	20+ In Stock
635, 670, 1064	50.00	10.00	45	#63-119	€292,52 Prix sur Quantité	14 In Stock
635, 670, 1064	50.80	6.35	45	#20-607	€292,52 Prix sur Quantité	14 In Stock
635, 670, 1064	50.80	9.53	45	#28-979	€348,14 Prix sur Quantité	1 In Stock
635, 670, 1064	76.20	12.70	45	#27-038	€746,75 Prix sur Quantité	4 In Stock
800, 1030	12.70	6.35	45	#28-965	€179,22 Prix sur Quantité	9 In Stock
800, 1030	12.70	6.35	0 - 45	#28-968	€215,27 Prix sur Quantité	9 In Stock
800, 1030	25.40	6.35	45	#28-966	€204,97 Prix sur Quantité	20+ In Stock
800, 1030	25.40	6.35	0 - 45	#28-969	€247,20 Prix sur Quantité	20+ In Stock
800, 1030	50.80	9.53	45	#28-967	€348,14 Prix sur Quantité	5 In Stock
800, 1030	50.80	9.53	0 - 45	#28-970	€410,97 Prix sur Quantité	5 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com