

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Miroirs Optiques](#) / [Miroirs Laser à Impulsions Ultracourtes](#)

TECHSPEC®

Miroirs Laser Ultrarapides Diélectriques à Faible GDD



- GDD aussi basse que $\pm 20 \text{ fs}^2$ à la gamme de longueurs d'onde de conception
- Réflectivité supérieure à 99,9%
- Idéaux pour les lasers ultrarapides Ti:saphir et dopés Yb

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile (%): 90

Surface Arrière: Commercial Polish

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°): 45

Qualité de Surface: 10-5

Type de Traitement: Dielectric

Environnement & durabilité

Durabilité: MIL-PRF-13830B

Informations techniques

Produits

DWL (nm)	Gamme de Longueur d'Onde (nm)	Dia. (mm)	Épaisseur (mm)	AOI (°)	Numéro de Stock	Prix	Achat
400	380 - 420	12.70	6.35	45	#26-823	€97,85 Prix sur Quantité	14 In Stock
400	380 - 420	25.40	6.35	45	#26-824	€164,80 Prix sur Quantité	3 In Stock
400	380 - 420	50.80	9.53	45	#26-825	€309,00 Prix sur Quantité	Contact
460	440 - 480	12.70	6.35	45	#26-826	€97,85 Prix sur Quantité	7 In Stock
460	440 - 480	25.40	6.35	45	#26-827	€164,80 Prix sur Quantité	Contact
460	440 - 480	50.80	9.53	45	#26-828	€309,00 Prix sur Quantité	9 In Stock
515	480 - 530	12.70	6.35	45	#25-092	€97,85 Prix sur Quantité	20+ In Stock
515	480 - 530	25.40	6.35	45	#25-093	€164,80 Prix sur Quantité	20+ In Stock
515	480 - 530	50.80	9.53	45	#25-094	€309,00 Prix sur Quantité	13 In Stock
800	750 - 850	12.70	6.35	45	#26-829	€97,85 Prix sur Quantité	12 In Stock
800	750 - 850	25.40	6.35	45	#26-830	€164,80 Prix sur Quantité	7 In Stock
800	750 - 850	50.80	9.53	45	#26-831	€309,00 Prix sur Quantité	20+ In Stock
920	870 - 970	12.70	6.35	45	#26-832	€97,85 Prix sur Quantité	20+ In Stock
920	870 - 970	25.40	6.35	45	#26-833	€164,80 Prix sur Quantité	Contact
920	870 - 970	50.80	9.53	45	#26-834	€309,00 Prix sur Quantité	9 In Stock
1030	990 - 1070	12.70	6.35	45	#26-835	€97,85 Prix sur Quantité	7 In Stock
1030	990 - 1070	25.40	6.35	45	#26-836	€164,80 Prix sur Quantité	Contact

1030	990 - 1070	50.80	9.53	45	#26-837	€309,00 Prix sur Quantité	2 In Stock
1060	1010 - 1110	12.70	6.35	45	#26-838	€97,85 Prix sur Quantité	20+ In Stock
1060	1010 - 1110	25.40	6.35	45	#26-839	€164,80 Prix sur Quantité	20+ In Stock
1060	1010 - 1110	50.80	9.53	45	#26-840	€309,00 Prix sur Quantité	11 In Stock
1310	1260 - 1360	12.70	6.35	45	#28-995	€149,35 Prix sur Quantité	14 In Stock
1310	1260 - 1360	25.40	6.35	45	#28-996	€211,15 Prix sur Quantité	Contact
1310	1260 - 1360	50.80	9.53	45	#28-997	€350,20 Prix sur Quantité	8 In Stock
1550	1510 - 1590	12.70	6.35	45	#26-841	€97,85 Prix sur Quantité	11 In Stock
1550	1510 - 1590	25.40	6.35	45	#26-842	€164,80 Prix sur Quantité	20+ In Stock
1550	1510 - 1590	50.80	9.53	45	#26-843	€309,00 Prix sur Quantité	1 In Stock
2000	1900 - 2100	12.70	6.35	45	#26-844	€154,50 Prix sur Quantité	4 In Stock
2000	1900 - 2100	25.40	6.35	45	#26-845	€221,45 Prix sur Quantité	20+ In Stock
2000	1900 - 2100	50.80	9.53	45	#26-846	€365,65 Prix sur Quantité	20+ In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com