

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Lentilles Optiques](#) / [Lentilles Biconcaves \(DCV\)](#)

TECHSPEC® Lentilles Biconcaves (DCV) Traitées VIS-EXT



- Traitées AR pour procurer une réflectivité <0,5% par surface de 350 à 700 nm
- Conçues pour un angle d'incidence de 0°
- Tolérances de diamètre et de centrage de précision pour une intégration OEM facilité
- Traitements antireflets supplémentaires disponibles : [Non Traitées](#), [MgF₂](#), [VIS 0°](#), [VIS-NIR](#), [NIR I](#) et [NIR II](#)

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques


Biseau:	Protective as needed
---------	----------------------

Propriétés optiques

Substrat:	N-BK7
-----------	-----------------------

Traitement:	VIS-EXT (350-700nm)	Gamme de Longeur d'Onde (nm):	350 - 700
Spécification du Traitement:	R _{avg} ≤ 0.4% @ 425 - 675nm	Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm):	587.6
Tolérance Distance Focale (%):	±1	Qualité de Surface:	40-20
Damage Threshold, By Design:	5 J/cm ² @ 532nm, 10ns	Power (P-V) @ 632.8nm:	1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:	λ/4		

Informations techniques



Produits

Titre	Numéro de Stock	Prix	Achat
Lentille Biconcave Traitée VIS-EXT, 6 mm de dia. x -9 mm FL	#26-668	€43,78 Prixsur Quantité	1 In Stock
Lentille Biconcave Traitée VIS-EXT, 6 mm de dia. x -12 mm FL	#26-669	€43,78 Prixsur Quantité	9 In Stock
Lentille Biconcave Traitée VIS-EXT, 9 mm de dia. x -18 mm FL	#26-670	€44,81 Prixsur Quantité	3 In Stock
Lentille Biconcave Traitée VIS-EXT, 12 mm de dia. x -18 mm FL	#26-671	€48,41 Prixsur Quantité	3 In Stock
Lentille Biconcave Traitée VIS-EXT, 12 mm de dia. x -24 mm FL	#26-672	€48,41 Prixsur Quantité	Contact
Lentille Biconcave Traitée VIS-EXT, 25 mm de dia. x -50 mm FL	#26-673	€53,05 Prixsur Quantité	1 In Stock
Lentille Biconcave Traitée VIS-EXT, 25 mm de dia. x -100 mm FL	#26-674	€53,05 Prixsur Quantité	4 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com