

[Tous les Produits](#) / [Composants Optomécaniques](#) / [Ouvertures Optomécaniques](#) / [Diaphragmes à Iris](#)

## Diaphragmes à Iris Verrouillables Haute Performance



- Les iris se bloquent en place et résistent aux chocs et aux vibrations
- Logement résistant à la corrosion et aux températures élevées
- Lamelles antireflets (AR) en acier à ressort bruni

### Spécifications

#### Propriétés physiques et mécaniques

**Construction:**

Anodized Aluminum Alloy, Burnished Spring Steel Leaves

## **Informations techniques**

## Produits

Type	Ouverture Min. (mm)	Ouverture Max. (mm)	Nombre de Feuilles	Numéro de Stock	Prix	Achat
Unmounted	0.5	7.0	8.00	<a href="#">#29-884</a>	€119,48	5 In Stock
Unmounted	1	8.0	9	<a href="#">#29-885</a>	€84,98	1 In Stock
Unmounted	1	12.0	11.00	<a href="#">#29-886</a>	€84,98	1 In Stock
Unmounted	1	15.0	12.00	<a href="#">#29-887</a>	€101,97	1 In Stock
Unmounted	1.2	20.0	12.00	<a href="#">#29-888</a>	€101,97	1 In Stock
Unmounted	1.5	25.0	15.00	<a href="#">#29-889</a>	€101,97	Contact
Unmounted	2.5	37.0	16.00	<a href="#">#29-890</a>	€101,97	5 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK  
Téléphone: 1-800-363-1992 :  
[www.edmundoptics.com](http://www.edmundoptics.com)