

[Tous les Produits](#) / [Caméras](#) / [Caméras Gigabit Ethernet](#)

Caméras Linéaires Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE

See More by [Teledyne DALSA](#)



- Facteur de forme compact 46 x 46 mm
- Fréquences de lignes de 12,5 à 50 kHz
- Option de résolution de 2k, 4k ou 8k disponibles
- Intégration simple avec la connectivité Ethernet Gigabit
- Teledyne TurboDrive™ activé
- Options monochrome et couleur disponibles

Spécifications

Caractéristiques du produit			
Fabricant: Teledyne DALSA		Série de Caméras: LINEA™ LITE	
Propriétés physiques et mécaniques			
Dimensions (mm): 46 x 46 x 37 (excludes connectors and lens mount)		Poids (g): 111	
Logement: Full			
Capteur			
Capteur: DALSA Line Scan CMOS			
Gamme Dynamique (dB): 72.00		Machine Vision Standard: GigE Vision	
Read Noise (e ⁻): 8.5			
Connectivité matérielle & interfaçage			
Interface: GigE (PoE)			
Connecteur: GigE, RJ45 with Screw Locks		Alimentation d'Énergie: +12 to +24V DC HD15 Connector or 48V POE	
Orientation du Port d'Interface: Back Panel		GPIO Connector Type: HD15 (High Density)	
Filetage & montage			
Monture: M42-Mount			
Environnement & durabilité			
Température d'Utilisation (°C):		-10 to +65	

Informations techniques

Produits

Type	Numéro de Modèle	Resolution (Pixels)	Monture	Numéro de Stock	Prix	Achat
Monochrome Camera	L2-GM-02K05B-00-A	2048.00	M42-Mount	#71-774	€735,00	Contact
Monochrome Camera	L2-GM-04K02B-00-A	4096.00	M42-Mount	#71-775	€840,00	1 In Stock
Monochrome Camera	L2-GM-08k02S-00-A	8192.00	M42-Mount	#71-776	€1.145,00	2 In Stock
Color Camera	L2-GC-02K02B-00-A	2048 x 2	M42-Mount	#71-777	€772,00	1 In Stock
Color Camera	L2-GC-04K01B-00-A	4096 x 2	M42-Mount	#71-778	€882,00	Contact



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com