

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Miroirs Optiques](#) / [Miroirs \(Concaves\) de Focalisation](#)

TECHSPEC® Miroirs Sphériques Diélectriques à Large Bande






- Idéales pour les applications de focalisation multispectrale
- Réflectivité moyenne >99% sur de larges longueurs d'onde UV, visible et NIR
- Différentes tailles disponibles


Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Surface Arrière:	Ground	Tolérance Épaisseur au Bord (%):	+0.0/-15
Propriétés optiques			
Type de Traitement:	Dielectric	Tolérance Distance Focale (%):	±2
Précision de Surface:	$\lambda/4$	Qualité de Surface:	60-40

Informations techniques





Produits

Dia. (mm)	Gamme de Longueur d'Onde (nm)	EFL (mm)	ET (mm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
25.40	320 - 450	25.40	6.35	#72-960	€175,10 Prix sur Quantité	9 In Stock
25.40	320 - 450	50.80	6.35	#72-961	€175,10 Prix sur Quantité	14 In Stock
25.40	320 - 450	76.20	6.35	#72-962	€175,10 Prix sur Quantité	8 In Stock
25.40	320 - 450	101.60	6.35	#72-963	€175,10 Prix sur Quantité	9 In Stock
25.40	320 - 450	152.40	6.35	#72-964	€175,10 Prix sur Quantité	8 In Stock
25.40	320 - 450	203.20	6.35	#72-965	€175,10 Prix sur Quantité	Contact
50.80	320 - 450	50.80	12.70	#72-966	€283,25 Prix sur Quantité	10 In Stock
50.80	320 - 450	101.60	12.70	#72-967	€283,25 Prix sur Quantité	10 In Stock
50.80	320 - 450	152.40	12.70	#72-968	€283,25 Prix sur Quantité	4 In Stock
50.80	320 - 450	203.20	12.70	#72-969	€283,25 Prix sur Quantité	7 In Stock
50.80	320 - 450	304.80	12.70	#72-970	€283,25 Prix sur Quantité	5 In Stock
50.80	320 - 450	508.00	12.70	#72-971	€283,25 Prix sur Quantité	5 In Stock
50.80	320 - 450	1,016.00	12.70	#72-972	€283,25 Prix sur Quantité	5 In Stock
76.20	320 - 450	76.20	12.70	#72-973	€437,75 Prix sur Quantité	3 In Stock
76.20	320 - 450	152.40	12.70	#72-974	€437,75 Prix sur Quantité	3 In Stock
76.20	320 - 450	203.20	12.70	#72-975	€437,75 Prix sur Quantité	3 In Stock
76.20	320 - 450	304.80	12.70	#72-976	€437,75 Prix sur Quantité	3 In Stock

76.20	320 - 450	457.20	12.70	#72-977	€437,75 Prix sur Quantité	3 In Stock
76.20	320 - 450	762.00	12.70	#72-978	€437,75 Prix sur Quantité	3 In Stock
152.40	320 - 450	609.60	25.40	#72-979	€1.236,00 Prix sur Quantité	1 In Stock
25.40	400 - 750	25.40	6.35	#72-980	€154,50 Prix sur Quantité	13 In Stock
25.40	400 - 750	50.80	6.35	#72-981	€154,50 Prix sur Quantité	12 In Stock
25.40	400 - 750	76.20	6.35	#72-982	€154,50 Prix sur Quantité	14 In Stock
25.40	400 - 750	101.60	6.35	#72-983	€154,50 Prix sur Quantité	14 In Stock
25.40	400 - 750	152.40	6.35	#72-984	€154,50 Prix sur Quantité	16 In Stock
25.40	400 - 750	203.20	6.35	#72-985	€154,50 Prix sur Quantité	14 In Stock
50.80	400 - 750	50.80	12.70	#72-986	€257,50 Prix sur Quantité	5 In Stock
50.80	400 - 750	101.60	12.70	#72-987	€257,50 Prix sur Quantité	5 In Stock
50.80	400 - 750	152.40	12.70	#72-988	€257,50 Prix sur Quantité	9 In Stock
50.80	400 - 750	203.20	12.70	#72-989	€257,50 Prix sur Quantité	10 In Stock
50.80	400 - 750	304.80	12.70	#72-990	€257,50 Prix sur Quantité	11 In Stock
50.80	400 - 750	508.00	12.70	#72-991	€257,50 Prix sur Quantité	9 In Stock
50.80	400 - 750	1,016.00	12.70	#72-992	€257,50 Prix sur Quantité	4 In Stock
76.20	400 - 750	76.20	12.70	#72-993	€406,85 Prix sur Quantité	3 In Stock
76.20	400 - 750	152.40	12.70	#72-994	€406,85 Prix sur Quantité	Contact
76.20	400 - 750	203.20	12.70	#72-995	€406,85 Prix sur Quantité	1 In Stock
76.20	400 - 750	304.80	12.70	#72-996	€406,85 Prix sur Quantité	3 In Stock

76.20	400 - 750	457.20	12.70	#72-997	€406,85 Prix sur Quantité	1 In Stock
76.20	400 - 750	762.00	12.70	#72-998	€406,85 Prix sur Quantité	2 In Stock
152.40	400 - 750	609.60	25.40	#72-999	€1.158,75 Prix sur Quantité	1 In Stock
25.40	750 - 1100	25.40	6.35	#73-000	€154,50 Prix sur Quantité	12 In Stock
25.40	750 - 1100	50.80	6.35	#73-001	€154,50 Prix sur Quantité	7 In Stock
25.40	750 - 1100	76.20	6.35	#73-002	€154,50 Prix sur Quantité	8 In Stock
25.40	750 - 1100	101.60	6.35	#73-003	€154,50 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.40	750 - 1100	152.40	6.35	#73-006	€154,50 Prix sur Quantité	11 In Stock
25.40	750 - 1100	203.20	6.35	#73-007	€154,50 Prix sur Quantité	Contact
50.80	750 - 1100	50.80	12.70	#73-008	€257,50 Prix sur Quantité	5 In Stock
50.80	750 - 1100	101.60	12.70	#73-009	€257,50 Prix sur Quantité	7 In Stock
50.80	750 - 1100	152.40	12.70	#73-010	€257,50 Prix sur Quantité	4 In Stock
50.80	750 - 1100	203.20	12.70	#73-011	€257,50 Prix sur Quantité	5 In Stock
50.80	750 - 1100	304.80	12.70	#73-015	€257,50 Prix sur Quantité	3 In Stock
50.80	750 - 1100	508.00	12.70	#73-020	€257,50 Prix sur Quantité	5 In Stock
50.80	750 - 1100	1,016.00	12.70	#73-021	€257,50 Prix sur Quantité	5 In Stock
76.20	750 - 1100	76.20	12.70	#73-024	€406,85 Prix sur Quantité	5 In Stock
76.20	750 - 1100	152.40	12.70	#73-025	€406,85 Prix sur Quantité	2 In Stock
76.20	750 - 1100	203.20	12.70	#73-026	€406,85 Prix sur Quantité	2 In Stock
76.20	750 - 1100	304.80	12.70	#73-027	€406,85 Prix sur Quantité	3 In Stock

76.20	750 - 1100	457.20	12.70	#73-030	€406,85 Prix sur Quantité	2 In Stock
76.20	750 - 1100	762.00	12.70	#73-034	€406,85 Prix sur Quantité	3 In Stock
152.40	750 - 1100	609.60	25.40	#73-036	€1.158,75 Prix sur Quantité	Contact



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
 Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com