

TECHSPEC® Fenêtre en Verre Gorilla® Non Traitée, 25 mm de dia., 0,40 mm d'épaisseur



Gorilla® Glass Windows



Stock #21-232 En Stock

⊖ 1 ⊕ €31²⁵

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€31,25

Qté 6+

€24,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Cycle de Renforcement Chimique (heures):
8

Type:
Protective Window

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:
Protective as needed

Ouverture Utile (%):
90.00

Ouverture Utile CA (mm):
22.50

Diamètre (mm):
25.00 ±0.25

Épaisseur (mm):
0.40 ±0.05

Bords:
Fine Ground

Rapport de Poisson:
0.22

Module d'Élasticité de Young (GPa):
70

Propriétés optiques

Traitement:
Uncoated

Indice de Réfraction (n_d):
1.5

Substrat:
Gorilla® Glass

Qualité de Surface:
80-50

Gamme de Longueur d'Onde (nm):
350 - 2200

Propriétés des matériaux

Coefficient d'Expansion Thermique CTE ($10^{-6}/^{\circ}\text{C}$):
7.58 (0 to +300°C)

Densité (g/cm^3):
2.39

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

REACH 241:
[Conforme](#)

DESCRIPTION PRODUIT


- Verre chimiquement renforcé
- Hautement résistantes aux rayures
- Idéales en affichages électroniques

Les Fenêtres Gorilla® en verre sont chimiquement renforcées pour réduire la propagation de défauts de surface. Ces fenêtres à fine épaisseur se composent d'une qualité de surface supérieure et d'une excellente résistance aux rayures. Avec une transmission supérieure à 90 % entre 350 et 600 nm, ces fenêtres offrent une excellente protection pour les affichages électroniques en applications industrielles et commerciales.

Les Fenêtres Gorilla® en verre sont largement utilisées en tant que verre protecteur sur les écrans de pointe incluant les ordinateurs portables, les téléviseurs et les téléphones portables. En raison de leur robuste construction, elles sont idéales dans les applications les plus exigeantes.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Gorilla® Glass 3
Typical Transmission



MONTURES COMPATIBLES
