

TECHSPEC[®] Fenêtre en Verre Gorilla[®] Non Traitée, 50 mm de dia., 1,5 mm d'épaisseur



Gorilla[®] Glass Windows



Stock **#29-729** [CONTACT](#)

-

1

+

€50^{.50}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€50,50 prix unitaire
Qté 6-25	€41,00 prix unitaire
Qté 26-49	€38,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Cycle de Renforcement Chimique (heures):	
8	
Type:	
Protective Window	
Propriétés physiques et mécaniques	
Biseau:	
Protective as needed	
Ouverture Utile (%):	
90.00	
Ouverture Utile CA (mm):	
45.00	
Diamètre (mm):	
50.00 ±0.13	
Épaisseur (mm):	
1.50 ±0.05	
Bords:	
Ground	
Rapport de Poisson:	
0.22	
Module d'Élasticité de Young (GPa):	
70	
Propriétés optiques	
Traitement:	
Uncoated	
Indice de Réfraction (n _d):	
1.5	
Substrat:	
Gorilla® Glass	
Qualité de Surface:	
80-50	
Gamme de Longueur d'Onde (nm):	
350 - 2200	
Propriétés des matériaux	
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10 ⁻⁶ /°C):	
7.58 (0 to +300°C)	
Densité (g/cm³):	
2.39	
Conformité réglementaire	
RoHS 2015:	
Conforme	
Certificate of Conformance:	
Visionner	
Reach 247:	
Conforme	


DESCRIPTION PRODUIT

- Verre chimiquement renforcé
- Hautement résistantes aux rayures
- Idéales en affichages electroniques

Les Fenêtres Gorilla® en verre sont chimiquement renforcées pour réduire la propagation de défauts de surface. Ces fenêtres à fine épaisseur se composent d'une qualité de surface supérieure et d'une excellente résistance aux rayures. Avec une transmission supérieure à 90 % entre 350 et 600 nm, ces fenêtres offrent une excellente protection pour les affichages électroniques en applications industrielles et commerciales.

Les Fenêtres Gorilla® en verre sont largement utilisées en tant que verre protecteur sur les écrans de pointe incluant les ordinateurs portables, les téléviseurs et les téléphones portables. En raison de leur robuste construction, elles sont idéales dans les applications les plus exigeantes.

INFORMATIONS TECHNIQUES



SUR MESURE

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

QUOTE YOUR SIZE