

[Tous les Produits](#) /
 [Composants Optiques](#) /
 [Optiques de Polarisation](#) /
 [Polariseurs Linéaires](#) /
 [Polariseurs Absorbants \(Dichroïques\)](#) /
 [Films Polarisants Laminés](#)

Filtres Polarisants Linéaires en Verre



- Efficacité polarisante de 95%
- Transmission simple typique de 30% entre 400 et 700 nm
- Transmission croisée moyenne de 0,15% entre 400 et 700 nm
- Également disponibles [Montés](#)

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Parallélisme (arcmin):	<3	Tolérance Dimensionnelle (mm):	+0.0/-0.2
Biseau:	Protective as needed	Construction:	Dichroic Polarizing Film on Glass
Bords:	Cut		



Propriétés optiques

Rapport d'Extinction:	100:1		
Substrat:	Polymer Film on B270	Qualité de Surface:	80-50
Transmission (%):	Single: ~30	Gamme de Longueur d'Onde (nm):	400 - 700
Planéité de Surface (P-V):	4 - 6λ	Efficacité de la polarisation (%):	95

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):	-15 to +70
--	------------

Informations techniques



Produits

Rapport d'Extinction	Gamme de Longueur d'Onde (nm)	Qualité de Surface	Dia. (mm)	Tolérance Dimensionnelle (mm)	Épaisseur (mm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
100:1	400 - 700	80-50	6.25	+0.0/-0.2	2.00	#43-782	€44,29 Prix sur Quantité	20+ In Stock
100:1	400 - 700	80-50	9.00	+0.0/-0.2	2.00	#43-783	€44,29 Prix sur Quantité	20+ In Stock
100:1	400 - 700	80-50	12.50	+0.0/-0.2	2.00	#43-784	€44,29 Prix sur Quantité	Contact
100:1	400 - 700	80-50	15.00	+0.0/-0.2	2.00	#54-925	€44,29 Prix sur Quantité	14 In Stock
100:1	400 - 700	80-50	20.00	+0.0/-0.2	2.00	#43-785	€44,29 Prix sur Quantité	20+ In Stock
100:1	400 - 700	80-50	25.00	+0.0/-0.2	2.00	#43-786	€44,29 Prix sur Quantité	20+ In Stock
100:1	400 - 700	80-50	25.40	+0.0/-0.2	2.00	#54-926	€44,29 Prix sur Quantité	20+ In Stock
100:1	400 - 700	80-50	35.00	+0.0/-0.2	2.40	#53-343	€48,41 Prix sur Quantité	20+ In Stock
100:1	400 - 700	80-50	40.00	+0.0/-0.2	2.40	#53-344	€48,41 Prix sur Quantité	20+ In Stock
100:1	400 - 700	80-50	41.00	+0.0/-0.2	2.40	#53-345	€48,41 Prix sur Quantité	20+ In Stock
100:1	400 - 700	80-50	44.00	+0.0/-0.2	2.40	#53-346	€48,41 Prix sur Quantité	20+ In Stock

[#53-347 Fin de Série](#)



Fin de Série

La
disponibilité
des produits
est limitée.
Veuillez
noter que
nous ne
pouvons pas
accepter des
retours.
Recevez
jusqu'à 80 %
de remise
sur des
produits
sélectionnés.
Un code de
promotion n
'est pas
nécessaire.

100:1	400 - 700	80-50	46.00	+0.0/-0.2	2.40		€33,94	Contact
-------	--------------	-------	-------	-----------	------	--	--------	---------

100:1	400 - 700	80-50	47.00	+0.0/-0.2	2.40	#53-348	€48,41 Prix sur Quantité	20+ In Stock
100:1	400 - 700	80-50	50.00	+0.0/-0.2	2.40	#43-787	€56,65 Prix sur Quantité	6 In Stock
100:1	400 - 700	80-50	53.00	+0.0/-0.2	2.40	#53-350	€56,65 Prix sur Quantité	20+ In Stock
100:1	400 - 700	80-50	56.00	+0.0/-0.2	2.40	#53-351	€56,65 Prix sur Quantité	20+ In Stock
100:1	400 - 700	80-50	70.00	+0.0/-0.2	2.40	#53-353	€81,37 Prix sur Quantité	Contact



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-263-1992 :

www.edmundoptics.com