

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Lentilles Optiques](#) / [Lentilles Achromatiques](#)

TECHSPEC® Paires Achromatiques Montées



- Diamètre de 15 ou 30 mm
- Lentilles traitées AR
- Coffrets de Paires Achromatiques Montées disponibles

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Construction:

Achromat Pair in Anodized Aluminum Housing

Propriétés optiques

Qualité de Surface:

40-20

Traitement:

MgF₂ (400-700nm)



Spécification du
Traitement:

R_{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm

Gamme de Longueur
d'Onde (nm):

400 - 700

Informations techniques



Produits

Substrat	Traitement	EFL A (mm)	EFL B (mm)	Diamètre du Logement (mm)	Grossissement	Numéro de Stock	Prix	Achat
N-BAF10 / N-SF5 / N-BAF10 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	14.00	14.00	15	1:1	#43-992	€195,70 Prix sur Quantité	5 In Stock
N-BAF10 / N-SF5 / S-BAH11 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	14.00	20.00	15	1:1.43	#43-993	€195,70 Prix sur Quantité	3 In Stock
N-BAF10 / N-SF5 / N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	14.00	25.00	15	1:1.78	#43-994	€195,70 Prix sur Quantité	3 In Stock
N-BAF10 / N-SF5 / N-SSK8 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	14.00	30.00	15	1:2.14	#43-995	€195,70 Prix sur Quantité	4 In Stock
S-BAH11 / N-SF10 / S-BAH11 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	20.00	20.00	15	1:1	#55-270	€195,70 Prix sur Quantité	Contact
S-BAH11 / N-SF10 / N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	20.00	25.00	15	1:1.25	#43-996	€195,70 Prix sur Quantité	10 In Stock
S-BAH11 / N-SF10 / N-SSK8 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	20.00	30.00	15	1:1.5	#43-997	€195,70 Prix sur Quantité	8 In Stock
N-BAF10 / N-SF10 / N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	25.00	25.00	15	1:1	#55-271	€195,70 Prix sur Quantité	2 In Stock
N-BAF10 / N-SF10 / N-SSK8 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	25.00	30.00	15	1:1.2	#43-998	€195,70 Prix sur Quantité	3 In Stock
N-BAF10 / N-SF10 / N-SK11 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	25.00	35.00	15	1:1.4	#55-273	€195,70 Prix sur Quantité	4 In Stock

N-SSK8 / N-SF10 / N-SSK8 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	30.00	30.00	15	1:1	#43-999	€195,70 Prix sur Quantité	1 In Stock
N-SSK8 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	30.00	40.00	15	1:1.33	#55-274	€195,70 Prix sur Quantité	2 In Stock
N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	40.00	40.00	15	1:1	#46-000	€195,70 Prix sur Quantité	Contact
N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	40.00	50.00	15	1:1.25	#55-275	€195,70 Prix sur Quantité	Contact
N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	40.00	60.00	15	1:1.5	#46-001	€195,70 Prix sur Quantité	2 In Stock
N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	50.00	50.00	15	1:1	#55-272	€195,70 Prix sur Quantité	9 In Stock
N-BAF10 / N-SF10 / N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	30.00	30.00	30	1:1	#46-002	€243,08 Prix sur Quantité	Contact
N-BAF10 / N-SF10 / S-BAH11 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	30.00	40.00	30	1:1.33	#46-003	€243,08 Prix sur Quantité	1 In Stock
N-BAF10 / N-SF10 / N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	30.00	50.00	30	1:1.67	#46-004	€243,08 Prix sur Quantité	Contact
N-BAF10 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	30.00	75.00	30	1:2.50	#46-005	€243,08 Prix sur Quantité	Contact
N-BAF10 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	30.00	100.00	30	1:3.33	#46-006	€243,08 Prix sur Quantité	1 In Stock
S-BAH11 / N-SF10 / S-BAH11 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	40.00	40.00	30	1:1	#46-007	€243,08 Prix sur Quantité	1 In Stock

S-BAH11 / N-SF10 / N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	40.00	50.00	30	1:1.25	#46-008	€243,08 Prix sur Quantité	1 In Stock
S-BAH11 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	40.00	75.00	30	1:1.88	#46-009	€243,08 Prix sur Quantité	Contact
S-BAH11 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	40.00	100.00	30	1:2.50	#46-010	€243,08 Prix sur Quantité	1 In Stock
N-BAF10 / N-SF10 / N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	50.00	50.00	30	1:1	#46-011	€243,08 Prix sur Quantité	Contact
N-BAF10 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	50.00	75.00	30	1:1.50	#46-012	€243,08 Prix sur Quantité	1 In Stock
N-SSK8 / N-SF10 / N-SSK8 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	60.00	60.00	30	1:1	#55-276	€243,08 Prix sur Quantité	2 In Stock
N-SSK8 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	60.00	75.00	30	1:1.25	#55-279	€243,08 Prix sur Quantité	1 In Stock
N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	75.00	75.00	30	1:1	#55-277	€243,08 Prix sur Quantité	3 In Stock
N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	75.00	100.00	30	1:1.33	#55-280	€243,08 Prix sur Quantité	1 In Stock
N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	100.00	100.00	30	1:1	#55-278	€243,08 Prix sur Quantité	2 In Stock

