


[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Miroirs Optiques](#) / [Miroirs Plans](#) / [Miroirs à Traitements Métalliques Polis avec Précision](#)

TECHSPEC® Miroirs Plans Elliptiques de Précision $\lambda/8$



- Profil circulaire avec une orientation à 45°
- Parfaits pour rediriger la lumière
- Plusieurs tailles et traitements proposés

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:

Flatness specification is Peak to Valley

Propriétés optiques

Planéité de Surface (P-V): $\lambda/8$

Substrat: [BOROFLOAT®](#)

Qualité de Surface: 60-40

Informations techniques

Produits

Axe Mineur (mm)	Axe Majeur (mm)	Planéité de Surface (P-V)	Spécification du Traitement	Traitement	Épaisseur (mm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
12.70	17.96	λ/8	-	Uncoated	3.81	#32-270	€75,71 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.70	17.96	λ/8	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm R _{avg} >90% @ 400 - 2000nm	Protected Aluminum (400-2000nm)	3.81	#32-271	€86,52 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.70	17.96	λ/8	R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm	Enhanced Aluminum (250-700nm)	3.81	#43-573	€92,19 Prix sur Quantité	4 In Stock
12.70	17.96	λ/8	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	Enhanced Aluminum (450-650nm)	3.81	#32-272	€92,19 Prix sur Quantité	13 In Stock
12.70	17.96	λ/8	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	Protected Gold (700-10000nm)	3.81	#32-273	€109,18 Prix sur Quantité	4 In Stock
12.70	17.96	λ/8	R _{avg} >98% @ 450 - 800nm R _{avg} >98.5% @ 2000 - 10,000nm	Protected Silver (450-10000nm)	3.81	#89-454	€97,85 Prix sur Quantité	8 In Stock
22.23	31.42	λ/8	-	Uncoated	6.35	#32-093	€83,95 Prix sur Quantité	20+ In Stock
22.23	31.42	λ/8	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm R _{avg} >90% @ 400 - 2000nm	Protected Aluminum (400-2000nm)	6.35	#30-836	€95,28 Prix sur Quantité	5 In Stock
22.23	31.42	λ/8	R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm	Enhanced Aluminum (250-700nm)	6.35	#43-574	€100,43 Prix sur Quantité	Contact
22.23	31.42	λ/8	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	Enhanced Aluminum (450-650nm)	6.35	#32-131	€100,43 Prix sur Quantité	1 In Stock

22.23	31.42	$\lambda/8$	$R_{avg} > 96\% @$ 700 - 2000nm $R_{avg} > 96\% @$ 2000 - 10,000nm	Protected Gold (700-10000nm)	6.35	#32-085	€117,42 Prix sur Quantité	17 In Stock
22.23	31.42	$\lambda/8$	$R_{avg} > 98\% @$ 450 - 800nm $R_{avg} > 98.5\% @$ 2000 - 10,000nm	Protected Silver (450-10000nm)	6.35	#89-455	€106,09 Prix sur Quantité	16 In Stock
26.97	38.15	$\lambda/8$	-	Uncoated	6.35	#32-094	€83,95 Prix sur Quantité	20+ In Stock
26.97	38.15	$\lambda/8$	$R_{avg} > 85\% @$ 400 - 700nm $R_{avg} > 90\% @$ 400 - 2000nm	Protected Aluminum (400-2000nm)	6.35	#30-837	€95,28 Prix sur Quantité	9 In Stock
26.97	38.15	$\lambda/8$	$R_{avg} > 89\% @$ 250 - 450nm $R_{avg} > 85\% @$ 250 - 700nm	Enhanced Aluminum (250-700nm)	6.35	#43-575	€100,43 Prix sur Quantité	12 In Stock
26.97	38.15	$\lambda/8$	$R_{avg} > 95\% @$ 450 - 650nm	Enhanced Aluminum (450-650nm)	6.35	#32-132	€100,43 Prix sur Quantité	Contact
26.97	38.15	$\lambda/8$	$R_{avg} > 96\% @$ 700 - 2000nm $R_{avg} > 96\% @$ 2000 - 10,000nm	Protected Gold (700-10000nm)	6.35	#32-086	€117,42 Prix sur Quantité	20+ In Stock
26.97	38.15	$\lambda/8$	$R_{avg} > 98\% @$ 450 - 800nm $R_{avg} > 98.5\% @$ 2000 - 10,000nm	Protected Silver (450-10000nm)	6.35	#89-456	€106,09 Prix sur Quantité	20+ In Stock
31.75	44.91	$\lambda/8$	-	Uncoated	9.53	#32-095	€109,18 Prix sur Quantité	20+ In Stock
31.75	44.91	$\lambda/8$	$R_{avg} > 85\% @$ 400 - 700nm $R_{avg} > 90\% @$ 400 - 2000nm	Protected Aluminum (400-2000nm)	9.53	#30-205	€120,51 Prix sur Quantité	8 In Stock
31.75	44.91	$\lambda/8$	$R_{avg} > 89\% @$ 250 - 450nm $R_{avg} > 85\% @$ 250 - 700nm	Enhanced Aluminum (250-700nm)	9.53	#43-576	€125,66 Prix sur Quantité	6 In Stock
31.75	44.91	$\lambda/8$	$R_{avg} > 95\% @$ 450 - 650nm	Enhanced Aluminum (450-650nm)	9.53	#32-133	€125,66 Prix sur Quantité	11 In Stock

31.75	44.91	$\lambda/8$	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	Protected Gold (700- 10000nm)	9.53	#32-087	€143,17 Prix sur Quantité	3 In Stock
31.75	44.91	$\lambda/8$	R _{avg} >98% @ 450 - 800nm R _{avg} >98.5% @ 2000 - 10,000nm	Protected Silver (450- 10000nm)	9.53	#89-457	€131,84 Prix sur Quantité	1 In Stock
38.10	53.87	$\lambda/8$	-	Uncoated	9.53	#32-096	€133,90 Prix sur Quantité	17 In Stock
38.10	53.87	$\lambda/8$	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm R _{avg} >90% @ 400 - 2000nm	Protected Aluminum (400- 2000nm)	9.53	#30-258	€145,23 Prix sur Quantité	9 In Stock
38.10	53.87	$\lambda/8$	R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	9.53	#43-577	€151,41 Prix sur Quantité	2 In Stock
38.10	53.87	$\lambda/8$	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	9.53	#32-134	€151,41 Prix sur Quantité	2 In Stock
38.10	53.87	$\lambda/8$	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	Protected Gold (700- 10000nm)	9.53	#32-088	€167,89 Prix sur Quantité	20+ In Stock
38.10	53.87	$\lambda/8$	R _{avg} >98% @ 450 - 800nm R _{avg} >98.5% @ 2000 - 10,000nm	Protected Silver (450- 10000nm)	9.53	#89-458	€156,56 Prix sur Quantité	6 In Stock
47.63	67.36	$\lambda/8$	-	Uncoated	11.68	#32-097	€184,37 Prix sur Quantité	20+ In Stock
47.63	67.36	$\lambda/8$	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm R _{avg} >90% @ 400 - 2000nm	Protected Aluminum (400- 2000nm)	11.68	#30-840	€195,70 Prix sur Quantité	Contact
47.63	67.36	$\lambda/8$	R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	11.68	#43-578	€200,85 Prix sur Quantité	Contact
47.63	67.36	$\lambda/8$	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	11.68	#32-135	€200,85 Prix sur Quantité	2 In Stock

47.63	67.36	$\lambda/8$	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	Protected Gold (700- 10000nm)	11.68	#32-089	€225,57 Prix sur Quantité	5 In Stock
47.63	67.36	$\lambda/8$	R _{avg} >98% @ 450 - 800nm R _{avg} >98.5% @ 2000 - 10,000nm	Protected Silver (450- 10000nm)	11.68	#89-459	€215,27 Prix sur Quantité	5 In Stock
57.15	80.82	$\lambda/8$	-	Uncoated	15.88	#32-098	€298,70 Prix sur Quantité	20+ In Stock
57.15	80.82	$\lambda/8$	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm R _{avg} >90% @ 400 - 2000nm	Protected Aluminum (400- 2000nm)	15.88	#41-131	€326,51 Prix sur Quantité	2 In Stock
57.15	80.82	$\lambda/8$	R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	15.88	#43-579	€357,41 Prix sur Quantité	5 In Stock
57.15	80.82	$\lambda/8$	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	15.88	#32-136	€357,41 Prix sur Quantité	5 In Stock
57.15	80.82	$\lambda/8$	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	Protected Gold (700- 10000nm)	15.88	#32-090	€445,99 Prix sur Quantité	2 In Stock
57.15	80.82	$\lambda/8$	R _{avg} >98% @ 450 - 800nm R _{avg} >98.5% @ 2000 - 10,000nm	Protected Silver (450- 10000nm)	15.88	#89-460	€387,28 Prix sur Quantité	4 In Stock
66.68	94.28	$\lambda/8$	-	Uncoated	15.88	#32-099	€328,57 Prix sur Quantité	20+ In Stock
66.68	94.28	$\lambda/8$	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm R _{avg} >90% @ 400 - 2000nm	Protected Aluminum (400- 2000nm)	15.88	#42-583	€360,50 Prix sur Quantité	1 In Stock
66.68	94.28	$\lambda/8$	R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	15.88	#43-580	€387,28 Prix sur Quantité	Contact
66.68	94.28	$\lambda/8$	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	15.88	#32-137	€387,28 Prix sur Quantité	Contact

66.68	94.28	$\lambda/8$	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	Protected Gold (700- 10000nm)	15.88	#32-091	€476,89 Prix sur Quantité	4 In Stock
66.68	94.28	$\lambda/8$	R _{avg} >98% @ 450 - 800nm R _{avg} >98.5% @ 2000 - 10,000nm	Protected Silver (450- 10000nm)	15.88	#89-461	€434,66 Prix sur Quantité	Contact
76.20	107.77	$\lambda/8$	-	Uncoated	19.05	#32-100	€424,36 Prix sur Quantité	20+ In Stock
76.20	107.77	$\lambda/8$	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm R _{avg} >90% @ 400 - 2000nm	Protected Aluminum (400- 2000nm)	19.05	#42-584	€471,74 Prix sur Quantité	7 In Stock
76.20	107.77	$\lambda/8$	R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	19.05	#43-581	€520,15 Prix sur Quantité	2 In Stock
76.20	107.77	$\lambda/8$	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	19.05	#32-138	€520,15 Prix sur Quantité	8 In Stock
76.20	107.77	$\lambda/8$	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	Protected Gold (700- 10000nm)	19.05	#32-092	€602,55 Prix sur Quantité	5 In Stock
76.20	107.77	$\lambda/8$	R _{avg} >98% @ 450 - 800nm R _{avg} >98.5% @ 2000 - 10,000nm	Protected Silver (450- 10000nm)	19.05	#89-462	€561,35 Prix sur Quantité	7 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com