

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Lentilles Optiques](#) / [Lentilles Achromatiques](#)

TECHSPEC® Coffrets de Lentilles Achromatiques TECHSPEC®



- Coffrets disponibles avec des lentilles de 12,5 ou 25 mm de diamètre
- Traitements MgF_2 , VIS 0° et VIS-NIR disponibles
- Compatibles avec les produits Systèmes de Tube et de Cage Optique
- Remarque : changement potentiel d'emballage

Spécifications

Caractéristiques du produit

Contenu du Coffret:


Achromatic Lens Kit

Informations techniques

VIS 0° Coating

$R_{avg} \leq 0.4\%$ @ 425-675nm


Typ. Energy Density Limit: 5 J/cm² @ 532nm, 10ns



VIS-NIR Coating

$R_{avg} \leq 0.25\%$ @ 880nm, $R_{avg} \leq 1.25\%$ @ 400-1000nm


Typ. Energy Density Limit: 5 J/cm² @ 532nm, 10ns



MgF2 Coating

$R_{avg} \leq 1.75\%$ @ 400-700nm

Typ. Energy Density Limit: 10 J/cm² @ 532nm, 10ns



Produits

Dia. (mm)	Traitement	Nombre de Lentilles	Contenu du Coffret	Contenu du Coffret	Numéro de Stock	Prix	Achat
12.50	MgF ₂ (400-700nm)	13	Achromatic Lens Kit	Achromatic Lens Kit	#54-673	€628,30	Contact
12.50	VIS 0° (425-675nm)	13.00	Achromatic Lens Kit	Achromatic Lens Kit	#48-540	€654,05	1 In Stock
12.50	VIS-NIR (400-1000nm)	13.00	Achromatic Lens Kit	Achromatic Lens Kit	#65-984	€674,65	Contact
25.00	MgF ₂ (400-700nm)	17.00	Achromatic Lens Kit	Achromatic Lens Kit	#52-306	€1.122,70	Contact
25.00	VIS 0° (425-675nm)	17.00	Achromatic Lens Kit	Achromatic Lens Kit	#48-615	€1.138,15	2 In Stock
25.00	VIS-NIR (400-1000nm)	17.00	Achromatic Lens Kit	Achromatic Lens Kit	#65-985	€1.169,05	Contact



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com