

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Lentilles Optiques](#) / [Lentilles Cylindriques](#) / [Lentilles Cylindriques pour l'Éclairage](#)

TECHSPEC® Lentilles Cylindriques PCV pour l'Éclairage



- Lentilles cylindriques idéales pour la convergence de faisceaux laser unidimensionnels
- Facteurs de forme circulaires et rectangulaires
- Plusieurs options de traitement disponibles

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques


Tolérance Épaisseur Centrale (mm):	±0.1
------------------------------------	------

Propriétés optiques

Tolérance Distance Focale (%):	±3
--------------------------------	----

Qualité de Surface:	60-40
---------------------	-------

Informations techniques



Produits

Dia. (mm)	Dimensions (mm)	EFL (mm)	Substrat	Traitement	Numéro de Stock	Prix	Achat
6.25	-	-6.25	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#48-371	€74,68 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.25	-	-6.25	N-BK7	Uncoated	#46-191	€63,35 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.25	-	-12.50	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#48-372	€74,68 Prix sur Quantité	7 In Stock
6.25	-	-12.50	N-BK7	Uncoated	#46-192	€63,35 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.25	-	-12.50	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#69-791	€84,46 Prix sur Quantité	4 In Stock
6.25	-	-12.50	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#69-811	€84,46 Prix sur Quantité	2 In Stock
6.25	-	-12.50	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#69-831	€84,46 Prix sur Quantité	1 In Stock
6.25	-	-25.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#48-373	€74,68 Prix sur Quantité	9 In Stock
6.25	-	-25.00	N-BK7	Uncoated	#47-745	€63,35 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.25	-	-50.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#48-374	€74,68 Prix sur Quantité	1 In Stock
6.25	-	-50.00	N-BK7	Uncoated	#47-746	€63,35 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.25	-	-50.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#69-793	€84,46 Prix sur Quantité	1 In Stock
6.25	-	-50.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#69-813	€84,46 Prix sur Quantité	4 In Stock
6.25	-	-50.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#69-833	€84,46 Prix sur Quantité	4 In Stock
12.50	-	-12.50	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#48-375	€75,71 Prix sur Quantité	8 In Stock

12.50	-	-12.50	N-BK7	Uncoated	#47-748	€65,92 Prix sur Quantité	5 In Stock
12.50	-	-25.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#48-376	€75,71 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.50	-	-25.00	N-BK7	Uncoated	#47-749	€65,92 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.50	-	-25.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#69-794	€87,04 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.50	-	-25.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#69-814	€87,04 Prix sur Quantité	6 In Stock
12.50	-	-25.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#69-834	€87,04 Prix sur Quantité	14 In Stock
12.50	-	-50.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#48-377	€75,71 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.50	-	-50.00	N-BK7	Uncoated	#47-750	€65,92 Prix sur Quantité	1 In Stock
12.50	-	-50.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#69-795	€87,04 Prix sur Quantité	2 In Stock
12.50	-	-50.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#69-815	€87,04 Prix sur Quantité	9 In Stock
12.50	-	-50.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#69-835	€87,04 Prix sur Quantité	8 In Stock
12.50	-	-100.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#48-378	€75,71 Prix sur Quantité	Contact
12.50	-	-100.00	N-BK7	Uncoated	#47-751	€65,92 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.50	-	-100.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#69-796	€87,04 Prix sur Quantité	2 In Stock
12.50	-	-100.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#69-816	€87,04 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.50	-	-100.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#69-836	€87,04 Prix sur Quantité	1 In Stock
-	12.5 x 25.0	-12.50	N-SF11	MgF ₂ (400-700nm)	#68-069	€75,71 Prix sur Quantité	1 In Stock
-	12.5 x 25.0	-12.50	N-SF11	Uncoated	#68-052	€65,92 Prix sur Quantité	20+ In Stock

-	12.5 x 25.0	-15.00	N-SF11	MgF ₂ (400-700nm)	#68-070	€75,71 Prix sur Quantité	6 In Stock
-	12.5 x 25.0	-15.00	N-SF11	Uncoated	#68-053	€65,92 Prix sur Quantité	Contact
-	12.5 x 25.0	-20.00	N-SF11	Uncoated	#68-054	€65,92 Prix sur Quantité	6 In Stock
-	12.5 x 25.0	-20.00	N-SF11	MgF ₂ (400-700nm)	#68-071	€75,71 Prix sur Quantité	Contact
-	12.5 x 25.0	-25.00	N-BK7	Uncoated	#68-055	€65,92 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	12.5 x 25.0	-25.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#68-072	€75,71 Prix sur Quantité	Contact
-	12.5 x 25.0	-25.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#69-798	€87,04 Prix sur Quantité	6 In Stock
-	12.5 x 25.0	-25.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#69-818	€87,04 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	12.5 x 25.0	-25.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#69-838	€87,04 Prix sur Quantité	Contact
-	12.5 x 25.0	-50.00	N-BK7	Uncoated	#68-056	€65,92 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	12.5 x 25.0	-50.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#68-073	€75,71 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	12.5 x 25.0	-50.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#69-799	€87,04 Prix sur Quantité	1 In Stock
-	12.5 x 25.0	-50.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#69-819	€87,04 Prix sur Quantité	3 In Stock
-	12.5 x 25.0	-50.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#69-839	€87,04 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	12.5 x 25.0	-75.00	N-BK7	Uncoated	#68-057	€65,92 Prix sur Quantité	4 In Stock
-	12.5 x 25.0	-75.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#68-074	€75,71 Prix sur Quantité	9 In Stock
-	12.5 x 25.0	-75.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#69-800	€87,04 Prix sur Quantité	4 In Stock
-	12.5 x 25.0	-75.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#69-820	€87,04 Prix sur Quantité	8 In Stock

-	12.5 x 25.0	-75.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#69-840	€87,04 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	12.5 x 25.0	-100.00	N-BK7	Uncoated	#68-058	€65,92 Prix sur Quantité	Contact
-	12.5 x 25.0	-100.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#68-075	€75,71 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	12.5 x 25.0	-100.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#69-801	€87,04 Prix sur Quantité	Contact
-	12.5 x 25.0	-100.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#69-821	€87,04 Prix sur Quantité	Contact
-	12.5 x 25.0	-100.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#69-841	€87,04 Prix sur Quantité	4 In Stock
-	12.5 x 25.0	-150.00	N-BK7	Uncoated	#68-060	€65,92 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	12.5 x 25.0	-150.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#68-077	€75,71 Prix sur Quantité	15 In Stock
-	12.5 x 25.0	-150.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#69-802	€87,04 Prix sur Quantité	Contact
-	12.5 x 25.0	-150.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#69-822	€87,04 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	12.5 x 25.0	-150.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#69-842	€87,04 Prix sur Quantité	6 In Stock
25.00	-	-25.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#48-379	€83,95 Prix sur Quantité	13 In Stock
25.00	-	-25.00	N-BK7	Uncoated	#46-196	€74,16 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	-	-50.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#48-380	€83,95 Prix sur Quantité	4 In Stock
25.00	-	-50.00	N-BK7	Uncoated	#46-197	€74,16 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	-	-50.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#69-803	€93,73 Prix sur Quantité	4 In Stock
25.00	-	-50.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#69-823	€93,73 Prix sur Quantité	5 In Stock

25.00	-	-50.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#69-843	€93,73 Prix sur Quantité	12 In Stock
25.00	-	-75.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#48-381	€83,95 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.00	-	-75.00	N-BK7	Uncoated	#47-752	€74,16 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	-	-75.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#69-804	€93,73 Prix sur Quantité	6 In Stock
25.00	-	-75.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#69-824	€93,73 Prix sur Quantité	6 In Stock
25.00	-	-75.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#69-844	€93,73 Prix sur Quantité	6 In Stock
25.00	-	-100.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#48-382	€83,95 Prix sur Quantité	1 In Stock
25.00	-	-100.00	N-BK7	Uncoated	#47-753	€74,16 Prix sur Quantité	2 In Stock
25.00	-	-100.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#69-805	€93,73 Prix sur Quantité	3 In Stock
25.00	-	-100.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#69-825	€93,73 Prix sur Quantité	3 In Stock
25.00	-	-100.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#69-845	€93,73 Prix sur Quantité	Contact
-	25.0 x 50.0	-25.00	N-SF11	MgF ₂ (400-700nm)	#68-078	€124,63 Prix sur Quantité	Contact
-	25.0 x 50.0	-25.00	N-SF11	Uncoated	#68-061	€114,33 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	25.0 x 50.0	-30.00	N-SF11	MgF ₂ (400-700nm)	#68-079	€124,63 Prix sur Quantité	3 In Stock
-	25.0 x 50.0	-30.00	N-SF11	Uncoated	#68-062	€114,33 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	25.0 x 50.0	-40.00	N-SF11	MgF ₂ (400-700nm)	#68-080	€124,63 Prix sur Quantité	6 In Stock
-	25.0 x 50.0	-40.00	N-SF11	Uncoated	#68-063	€114,33 Prix sur Quantité	Contact
-	25.0 x 50.0	-50.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#68-081	€124,63 Prix sur Quantité	8 In Stock

-	25.0 x 50.0	-50.00	N-BK7	Uncoated	#68-064	€114,33 Prix sur Quantité	14 In Stock
-	25.0 x 50.0	-50.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#69-807	€134,93 Prix sur Quantité	7 In Stock
-	25.0 x 50.0	-50.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#69-827	€134,93 Prix sur Quantité	Contact
-	25.0 x 50.0	-50.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#69-847	€134,93 Prix sur Quantité	1 In Stock
-	25.0 x 50.0	-75.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#68-082	€124,63 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.0 x 50.0	-75.00	N-BK7	Uncoated	#68-065	€114,33 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	25.0 x 50.0	-75.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#69-808	€134,93 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	25.0 x 50.0	-75.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#69-828	€134,93 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	25.0 x 50.0	-75.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#69-848	€134,93 Prix sur Quantité	6 In Stock
-	25.0 x 50.0	-100.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#68-083	€124,63 Prix sur Quantité	17 In Stock
-	25.0 x 50.0	-100.00	N-BK7	Uncoated	#68-066	€114,33 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	25.0 x 50.0	-100.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#69-809	€134,93 Prix sur Quantité	Contact
-	25.0 x 50.0	-100.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#69-829	€134,93 Prix sur Quantité	7 In Stock
-	25.0 x 50.0	-100.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#69-849	€134,93 Prix sur Quantité	4 In Stock
-	25.0 x 50.0	-150.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#68-085	€124,63 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.0 x 50.0	-150.00	N-BK7	Uncoated	#68-068	€114,33 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.0 x 50.0	-150.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#69-810	€134,93 Prix sur Quantité	Contact
-	25.0 x 50.0	-150.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#69-830	€134,93 Prix sur Quantité	1 In Stock

-	25.0 x 50.0	-	150.00	N-BK7	VIS-NIR (400- 1000nm)	#69-850	€134,93 Prix sur Quantité	2 In Stock
---	-------------	---	--------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------	--	------------



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com