

[Tous les Produits](#) / [Objectifs d'Imagerie](#) / [Objectifs Télécentriques](#)

TECHSPEC® Objectifs Télécentriques SilverTL™



- Objectif bi-télécentrique haute résolution, avec f/6 et éclairage en ligne
- Capteurs jusqu'à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
- Objectif télécentrique de monture C pour capteurs de 2/3"
- Grossissements de 0,16X à 4X

Spécifications

Caractéristiques du produit

Series: SilverTL™ Series

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris: Variable

Construction: Anodized Aluminum

Propriétés optiques

Tolérance Distance de Travail (mm): ±3

Résolution, Espace Image MTF @ f/10: >40% @ 40 lp/mm

Traitement: 425 - 675nm BBAR

Capteur


Pixel Size (µm): 2.74

Filetage & montage

Monture: C-Mount

Informations techniques

Mounting Brackets #56-870 & #56-871



Produits

Magnification	Taille max. du capteur	Champ de vision, capteur max., H x V (mm)	Type d'Éclairage	WD (mm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
0.16	1/2"	40.0 x 30.0	-	177.00	#56-675	€1.125,00	20+ In Stock
0.20	1/1.8"	36.0 x 27.0	-	164.00	#63-073	€1.125,00	9 In Stock
0.25	1/2"	25.6 x 19.2	-	160.00	#56-676	€1.125,00	20+ In Stock
0.30	1/2"	21.3 x 16.0	-	139.00	#58-428	€1.125,00	6 In Stock
0.40	1/1.8"	18.0 x 13.5	-	103.00	#56-677	€1.125,00	20+ In Stock
0.50	1/1.8"	14.4 x 10.8	-	120.00	#63-074	€1.125,00	13 In Stock
0.50	1/1.8"	14.4 x 10.8	In-Line Illumination	120.00	#88-344	€1.955,00	2 In Stock
0.60	1/1.8"	12.0 x 9.0	-	103.00	#56-678	€1.125,00	20+ In Stock
0.75	2/3"	11.7 x 8.8	-	100.00	#67-731	€1.125,00	20+ In Stock
0.75	2/3"	11.7 x 8.8	In-Line Illumination	100.00	#88-346	€1.955,00	11 In Stock
1.00	2/3"	8.8 x 6.6	-	83.00	#58-430	€1.125,00	Contact
2.00	2/3"	4.4 x 3.3	-	75.00	#58-431	€1.125,00	13 In Stock
2.00	2/3"	4.4 x 3.3	In-Line Illumination	75.00	#88-348	€2.145,00	20+ In Stock
4.00	2/3"	2.2 x 1.6	-	44.00	#58-432	€1.390,00	11 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com