


[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Lentilles Optiques](#) / [Conduits Lumineux ou Barres d'Homogénéisation](#)

TECHSPEC® Barres d'Homogénéisation en Silice Fondue



- Excellente transmission dans l'UV
- Ouverture hexagonale maximise la transmission
- Idéales pour des sources lumineuses non uniformes
- D'autres [Barres d'Homogénéisation](#) sont disponibles

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Parallélisme (arcmin):	5.00
------------------------	------


Propriétés optiques

Qualité de Surface:	60-40
---------------------	-------

Tolérance d'Ouverture (mm):	±0.10
-----------------------------	-------

Orientation de l'Image:	Light Homogenization
-------------------------	----------------------

Informations techniques



Produits

Ouverture d'Entrée et de Sortie (mm)	Longueur (mm)	Traitement	Numéro de Stock	Prix	Achat
2.00	25.00	Uncoated	#63-092	€184,37 Prix sur Quantité	20+ In Stock
2.00	25.00	UV-VIS (250-700nm)	#26-548	€227,63 Prix sur Quantité	14 In Stock
2.00	25.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#23-490	€227,63 Prix sur Quantité	5 In Stock
2.00	25.00	VIS-EXT (350-700nm)	#70-714	€227,63 Prix sur Quantité	4 In Stock
2.00	50.00	Uncoated	#65-828	€214,24 Prix sur Quantité	Contact
2.00	50.00	UV-VIS (250-700nm)	#26-549	€257,50 Prix sur Quantité	11 In Stock
2.00	50.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#23-491	€257,50 Prix sur Quantité	2 In Stock
2.00	50.00	VIS-EXT (350-700nm)	#70-715	€257,50 Prix sur Quantité	1 In Stock
2.00	75.00	Uncoated	#65-829	€241,02 Prix sur Quantité	20+ In Stock
2.00	75.00	UV-VIS (250-700nm)	#26-550	€289,43 Prix sur Quantité	13 In Stock
2.00	75.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#23-492	€289,43 Prix sur Quantité	5 In Stock
2.00	75.00	VIS-EXT (350-700nm)	#70-716	€289,43 Prix sur Quantité	5 In Stock
3.00	25.00	Uncoated	#23-666	€170,98 Prix sur Quantité	20+ In Stock
3.00	25.00	UV-VIS (250-700nm)	#26-551	€214,24 Prix sur Quantité	15 In Stock
3.00	25.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#26-545	€214,24 Prix sur Quantité	1 In Stock
3.00	25.00	VIS-EXT (350-700nm)	#70-717	€214,24 Prix sur Quantité	4 In Stock

3.00	50.00	Uncoated	#23-667	€197,76 Prix sur Quantité	10 In Stock
3.00	50.00	UV-VIS (250-700nm)	#26-552	€241,02 Prix sur Quantité	7 In Stock
3.00	50.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#26-546	€241,02 Prix sur Quantité	4 In Stock
3.00	50.00	VIS-EXT (350-700nm)	#70-718	€241,02 Prix sur Quantité	4 In Stock
3.00	100.00	Uncoated	#23-668	€224,54 Prix sur Quantité	14 In Stock
3.00	100.00	UV-VIS (250-700nm)	#26-553	€272,95 Prix sur Quantité	5 In Stock
3.00	100.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#26-547	€272,95 Prix sur Quantité	Contact
3.00	100.00	VIS-EXT (350-700nm)	#70-719	€272,95 Prix sur Quantité	1 In Stock
4.00	25.00	Uncoated	#65-830	€157,59 Prix sur Quantité	20+ In Stock
4.00	25.00	UV-VIS (250-700nm)	#26-554	€200,85 Prix sur Quantité	13 In Stock
4.00	25.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#23-493	€200,85 Prix sur Quantité	9 In Stock
4.00	25.00	VIS-EXT (350-700nm)	#70-720	€200,85 Prix sur Quantité	Contact
4.00	50.00	Uncoated	#63-093	€184,37 Prix sur Quantité	20+ In Stock
4.00	50.00	UV-VIS (250-700nm)	#26-555	€227,63 Prix sur Quantité	7 In Stock
4.00	50.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#23-494	€227,63 Prix sur Quantité	3 In Stock
4.00	50.00	VIS-EXT (350-700nm)	#70-721	€227,63 Prix sur Quantité	3 In Stock
4.00	100.00	Uncoated	#65-831	€206,00 Prix sur Quantité	20+ In Stock
4.00	100.00	UV-VIS (250-700nm)	#26-556	€254,41 Prix sur Quantité	13 In Stock
4.00	100.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#23-495	€254,41 Prix sur Quantité	2 In Stock

4.00	100.00	VIS-EXT (350-700nm)	#70-722	€254,41 Prix sur Quantité	4 In Stock
5.00	30.00	Uncoated	#65-832	€168,92 Prix sur Quantité	20+ In Stock
5.00	30.00	UV-VIS (250-700nm)	#26-557	€211,15 Prix sur Quantité	20+ In Stock
5.00	30.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#23-496	€211,15 Prix sur Quantité	4 In Stock
5.00	30.00	VIS-EXT (350-700nm)	#70-723	€211,15 Prix sur Quantité	1 In Stock
5.00	60.00	Uncoated	#63-094	€197,76 Prix sur Quantité	20+ In Stock
5.00	60.00	UV-VIS (250-700nm)	#26-558	€241,02 Prix sur Quantité	9 In Stock
5.00	60.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#23-497	€241,02 Prix sur Quantité	7 In Stock
5.00	60.00	VIS-EXT (350-700nm)	#70-724	€241,02 Prix sur Quantité	5 In Stock
5.00	120.00	Uncoated	#65-833	€232,78 Prix sur Quantité	20+ In Stock
5.00	120.00	UV-VIS (250-700nm)	#26-559	€281,19 Prix sur Quantité	11 In Stock
5.00	120.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#23-498	€281,19 Prix sur Quantité	13 In Stock
5.00	120.00	VIS-EXT (350-700nm)	#70-725	€281,19 Prix sur Quantité	5 In Stock
6.00	50.00	Uncoated	#65-834	€184,37 Prix sur Quantité	12 In Stock
6.00	50.00	UV-VIS (250-700nm)	#26-560	€227,63 Prix sur Quantité	4 In Stock
6.00	50.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#23-499	€227,63 Prix sur Quantité	5 In Stock
6.00	50.00	VIS-EXT (350-700nm)	#70-726	€227,63 Prix sur Quantité	5 In Stock
6.00	75.00	Uncoated	#63-095	€214,24 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.00	75.00	UV-VIS (250-700nm)	#26-561	€262,65 Prix sur Quantité	5 In Stock

6.00	75.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#23-500	€262,65 Prix sur Quantité	8 In Stock
6.00	75.00	VIS-EXT (350-700nm)	#70-727	€262,65 Prix sur Quantité	5 In Stock
6.00	150.00	Uncoated	#65-835	€278,10 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.00	150.00	UV-VIS (250-700nm)	#26-562	€331,66 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.00	150.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#23-501	€331,66 Prix sur Quantité	3 In Stock
6.00	150.00	VIS-EXT (350-700nm)	#70-728	€331,66 Prix sur Quantité	4 In Stock
8.00	50.00	Uncoated	#65-836	€214,24 Prix sur Quantité	8 In Stock
8.00	50.00	UV-VIS (250-700nm)	#26-563	€257,50 Prix sur Quantité	2 In Stock
8.00	50.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#23-502	€257,50 Prix sur Quantité	5 In Stock
8.00	50.00	VIS-EXT (350-700nm)	#70-729	€257,50 Prix sur Quantité	4 In Stock
8.00	100.00	Uncoated	#63-096	€241,02 Prix sur Quantité	20+ In Stock
8.00	100.00	UV-VIS (250-700nm)	#26-564	€289,43 Prix sur Quantité	2 In Stock
8.00	100.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#23-503	€289,43 Prix sur Quantité	5 In Stock
8.00	100.00	VIS-EXT (350-700nm)	#70-730	€289,43 Prix sur Quantité	1 In Stock
8.00	150.00	Uncoated	#65-837	€337,84 Prix sur Quantité	5 In Stock
8.00	150.00	UV-VIS (250-700nm)	#26-565	€391,40 Prix sur Quantité	4 In Stock
8.00	150.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#23-504	€391,40 Prix sur Quantité	5 In Stock
8.00	150.00	VIS-EXT (350-700nm)	#70-731	€391,40 Prix sur Quantité	5 In Stock
10.00	75.00	Uncoated	#65-838	€257,50 Prix sur Quantité	20+ In Stock

10.00	75.00	UV-VIS (250-700nm)	#26-566	€304,88 Prix sur Quantité	4 In Stock
10.00	75.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#23-505	€304,88 Prix sur Quantité	5 In Stock
10.00	75.00	VIS-EXT (350-700nm)	#70-732	€304,88 Prix sur Quantité	3 In Stock
10.00	125.00	Uncoated	#63-097	€302,82 Prix sur Quantité	20+ In Stock
10.00	125.00	UV-VIS (250-700nm)	#26-567	€356,38 Prix sur Quantité	12 In Stock
10.00	125.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#23-506	€356,38 Prix sur Quantité	3 In Stock
10.00	125.00	VIS-EXT (350-700nm)	#70-733	€356,38 Prix sur Quantité	1 In Stock
10.00	175.00	Uncoated	#65-839	€371,83 Prix sur Quantité	16 In Stock
10.00	175.00	UV-VIS (250-700nm)	#26-568	€425,39 Prix sur Quantité	Contact
10.00	175.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#23-507	€425,39 Prix sur Quantité	3 In Stock
10.00	175.00	VIS-EXT (350-700nm)	#70-734	€425,39 Prix sur Quantité	5 In Stock
12.50	75.00	Uncoated	#70-759	€294,58 Prix sur Quantité	10 In Stock
20.00	125.00	Uncoated	#70-762	€423,33 Prix sur Quantité	5 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com