

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Lentilles Optiques](#) / [Lentilles Asphériques](#) / [Lentilles Asphériques Moulées en Plastique](#)

TECHSPEC® Lentilles Asphériques Plastique



- Fichiers optiques disponibles
- Diamètre standard de 25 mm pour une facilité d'intégration
- Haute ouverture numérique – meilleure collection lumineuse

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):	21.5	Biseau:	Protective as needed
Shape of Back Surface:	Convex		


Propriétés optiques

Longueur d'onde de conception asphérique:	587.6	Conjugate Distance:	Infinite
Qualité de Surface:	80-50		

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):	-30 to 70
---------------------------------	-----------

Informations techniques



Produits

Dia. (mm)	EFL (mm)	NA	Traitement	Numéro de Stock	Prix €52,53 Prixsur Quantité	Achat
25.00	17.50	0.71	Uncoated	#21-204	€52,53 Prixsur Quantité	20+ In Stock
25.00	20.00	0.63	Uncoated	#21-205	€52,53 Prixsur Quantité	6 In Stock
25.00	25.00	0.50	Uncoated	#21-206	€52,53 Prixsur Quantité	20+ In Stock
25.00	30.00	0.42	Uncoated	#21-207	€52,53 Prixsur Quantité	20+ In Stock
25.00	40.00	0.31	Uncoated	#21-208	€52,53 Prixsur Quantité	20+ In Stock
25.00	50.00	0.25	Uncoated	#21-209	€52,53 Prixsur Quantité	20+ In Stock
25.00	17.50	0.71	BBAR (425-675nm)	#21-210	€68,50 Prixsur Quantité	20+ In Stock
25.00	20.00	0.63	BBAR (425-675nm)	#21-211	€68,50 Prixsur Quantité	Contact
25.00	25.00	0.50	BBAR (425-675nm)	#21-212	€68,50 Prixsur Quantité	20+ In Stock
25.00	30.00	0.42	BBAR (425-675nm)	#21-213	€68,50 Prixsur Quantité	20+ In Stock
25.00	17.50	0.71	BBAR (600-1000nm)	#21-216	€68,50 Prixsur Quantité	20+ In Stock
25.00	20.00	0.63	BBAR (600-1000nm)	#21-217	€68,50 Prixsur Quantité	20+ In Stock
25.00	25.00	0.50	BBAR (600-1000nm)	#21-218	€68,50 Prixsur Quantité	20+ In Stock
25.00	30.00	0.42	BBAR (600-1000nm)	#21-219	€68,50 Prixsur Quantité	20+ In Stock
25.00	40.00	0.31	BBAR (600-1000nm)	#21-220	€68,50 Prixsur Quantité	4 In Stock
25.00	50.00	0.25	BBAR (600-1000nm)	#21-221	€68,50 Prixsur Quantité	20+ In Stock
25.00	40.00	0.31	BBAR (425-675nm)	#21-214	€68,50 Prixsur Quantité	20+ In Stock

25.00 50.00 0.25 BBAR (425-
675nm)

[#21-215](#)

€68,50
[Prix sur Quantité](#)

20+ In Stock

[#66-006 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

25.00 17.50 0.71 Uncoated

€36,00

20+ In Stock

[#66-007 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée.

25.00 20.00 0.63 Uncoated

€36,00

20+ In Stock

Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

[#66-008 Fin de Série](#)



Fin de Série

25.00	25.00	0.50	Uncoated	La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.	€36,00	20+ In Stock
-------	-------	------	----------	--	--------	--------------

[#66-009 Fin de Série](#)



Fin de Série

25.00	30.00	0.42	Uncoated	La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.	€36,00	20+ In Stock
-------	-------	------	----------	--	--------	--------------

[#66-010 Fin de Série](#)



Fin de Série

25.00 40.00 0.31	Uncoated	La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.	€36,00	20+ In Stock
------------------	----------	--	--------	--------------

[#66-011 Fin de Série](#)



Fin de Série

25.00 50.00 0.25	Uncoated	La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.	€36,00	20+ In Stock
------------------	----------	--	--------	--------------

[#66-013 Fin de Série](#)

25.00 17.50 0.71 BBAR (425-675nm)

Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

€47,33

20+ In Stock

[#66-014 Fin de Série](#)

25.00 20.00 0.63 BBAR (425-675nm)

Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

€47,33

20+ In Stock

[#66-015 Fin de Série](#)

25.00 25.00 0.50 BBAR (425-675nm)

Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

€47,33

20+ In Stock

[#66-016 Fin de Série](#)

25.00 30.00 0.42 BBAR (425-675nm)

Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

€47,33

20+ In Stock

[#66-017 Fin de Série](#)

25.00 40.00 0.31 BBAR (425-675nm)

Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

€47,33

20+ In Stock

[#66-018 Fin de Série](#)

25.00 50.00 0.25 BBAR (425-675nm)

Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

€47,33

Contact

[#66-021 Fin de Série](#)

25.00 20.00 0.63 BBAR (600-1000nm)

Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

€47,33

20+ In Stock

[#66-022 Fin de Série](#)

25.00 25.00 0.50 BBAR (600-1000nm)

Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

€47,33

20+ In Stock

[#66-023 Fin de Série](#)

25.00 30.00 0.42 BBAR (600-1000nm)

Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

€47,33

20+ In Stock

[#66-024 Fin de Série](#)

25.00 40.00 0.31 BBAR (600-1000nm)

Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

€47,33

20+ In Stock

[#66-025 Fin de Série](#)

25.00 50.00 0.25 BBAR (600-1000nm)

Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

€47,33

20+ In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com