

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Lentilles Optiques](#) / [Lentilles Achromatiques](#)

TECHSPEC® Lentilles Asphériques Hybrides IR en Germanium





- Correction de couleur entre 3-5 μm
- Performance de focalisation à la limite de diffraction
- Fichiers optiques disponibles sur demande
- En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre [service client](#).
- Edmund Optics dispose d'un stock limité de cette famille de produits et n'a pas de matière première disponible pour en fournir davantage une fois ce stock épuisé. Veuillez contacter nos ingénieurs du Service d'Assistance Produits pour trouver une solution alternative à vos besoins. Le Service Client peut vous fournir les derniers prix et disponibilités.

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques			
Diamètre (mm):	25.00 +0.0/-0.1	Centrage (arcmin):	≤5
Ouverture Utile CA (mm):	24.0	Biseau:	Protective as needed
Bords:	Diamond Turned		
Propriétés optiques			
Substrat:	Germanium (Ge)		
Longueur d'onde de conception asphérique:	4000	Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm:	λ/6
Traitement:	BBAR (3000-5000nm)	Spécification du Traitement:	R _{avg} <3.0% @ 3 - 5μm
Précision de Surface, P-V (μm):	0.3	Qualité de Surface:	60-40
Gamme de Longueur d'Onde (nm):	3000 - 5000	Conjugate Distance:	Infinite

Informations techniques



Produits

Dia. (mm)	EFL (mm)	NA	Traitement	Numéro de Stock	Prix	Achat
25.00	12.50	1.00	BBAR (3000-5000nm)	#68-259	€1.725,00	6 In Stock
25.00	15.00	0.83	BBAR (3000-5000nm)	#68-260	€1.610,00	13 In Stock
25.00	20.00	0.63	BBAR (3000-5000nm)	#68-261	€1.520,00	13 In Stock
25.00	25.00	0.50	BBAR (3000-5000nm)	#68-262	€1.455,00	20+ In Stock
25.00	30.00	0.42	BBAR (3000-5000nm)	#68-263	€1.455,00	8 In Stock
25.00	40.00	0.31	BBAR (3000-5000nm)	#68-264	€1.455,00	20+ In Stock
25.00	50.00	0.25	BBAR (3000-5000nm)	#68-265	€1.455,00	17 In Stock
25.00	100.00	0.13	BBAR (3000-5000nm)	#68-267	€1.455,00	13 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com