

[Tous les Produits](#) / [Microscopie](#) / [Objectifs Corrigés à l'Infini](#)

Objectifs Semi-Apochromatiques M Plan Fluorite Corrigés à l'Infini d'Olympus

See More by [Olympus](#)



- Parfaits pour la microscopie à fond clair, à contraste interférentiel, à fluorescence ou à polarisation
- Les longues distances de travail réduisent les risques de détérioration des échantillons
- Excellente transmission de 400 à 700 nm
- Autres [Objectifs Olympus Corrigés à l'Infini](#) disponibles

Spécifications

Caractéristiques du produit

Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :	Focal Length: 180mm	Fabricant:	Olympus
Propriétés optiques			
Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):	N/A	Gamme de Longueur d'Onde (nm):	400 - 700
Liquide d'Immersion :	N/A		

Produits

Grossisse- ment	NA	Numéro de Champ	FL (mm)	Numéro de Modèle	WD (mm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
1.25X	0.04	22	144.00	1-U2M920	3.5	#16-880	€3.662,30	3 In Stock
2.5X	0.08	26.5	72.00	1-U2M921	10.7	#39-573	€2.241,90	20+ In Stock
5X	0.13	26.5	36.00	1-U2M342	22.5	#88-202	€1.346,20	1 In Stock
5X	0.15	26.5	36.00	MPLFLN5X-2-7 (1-U2M522)	20.0	#88-332	€1.166,00	14 In Stock
5X	0.13	26.5	36.00	1-U2N342	15.0	#86-827	€1.717,20	1 In Stock
10X	0.25	26.5	18.00	1-U2M343	21.0	#88-203	€1.807,30	3 In Stock
10X	0.30	26.5	18.00	MPLFLN10X-1-7 (1-U2M523)	11.0	#88-333	€1.515,80	1 In Stock
10X	0.25	26.5	18.00	1-U2N343	10.0	#86-828	€2.215,40	Contact
20X	0.40	26.5	9.00	1-U2M345	12.0	#88-204	€2.544,00	6 In Stock
20X	0.40	26.5	9.00	1-U2N345	12.0	#86-829	€3.646,40	1 In Stock
20X	0.45	26.5	9.00	MPLFLN20X-2-7	3.10	#73-284	€1.462,80	Contact
20X	0.6	26.5	9.00	MXPLFLN20X	3	#23-721	€3.519,20	1 In Stock
50X	0.50	26.5	3.60	1-U2M350	10.6	#88-205	€3.837,20	2 In Stock
50X	0.50	26.5	3.60	1-U2N350	10.6	#86-830	€4.335,40	2 In Stock
50X	0.80	26.5	3.60	1-U2M530	1.00	#73-304	€2.342,60	1 In Stock
50X	0.8	26.5	3.60	MXPLFLN50X	3	#23-722	€4.552,70	2 In Stock
100X	0.80	26.5	1.80	1-U2M354	3.4	#88-206	€8.310,40	Contact
100X	0.80	26.5	1.80	1-U2N354	3.3	#86-831	€9.179,60	Contact
100X	0.90	26.5	1.80	1-U2M534	1.00	#73-305	€3.164,10	Contact

[#75-240 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

2.5X 0.08 26.5 72.00 MPLFLN2.5XBD 8.70

€2.618,20

1 In Stock

[#75-241 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

5X 0.15 26.5 36.00 MPLFLN5XBD2 12.00

€1.250,80

1 In Stock

[#75-242 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

10X 0.30 26.5 18.00 MPLFLN10XBD-
2 6.50

€1.706,60

1 In Stock

[#75-243 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

20X 0.45 26.5 9.00 MPLFLN20XBD-
2 3.00

€1.918,60

Contact

[#75-244 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

50X 0.80 26.5 3.60 MPLFLN50XBD
(1-U2N550) 1.00

€3.031,60

1 In Stock

[#75-245 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

100X 0.90 26.5 1.80 MPLFLN100XBD
(1-U2N554) 1.00

€4.748,80

1 In Stock

[#75-246 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

150X 0.90 26.5 1.20 MPLFLN150XBD
(1-U2N555) 1.00

€8.692,00

1 In Stock

[#75-248 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

20X 0.55 26.5 9.00 MXPLFLN20XBD 3.00

€4.187,00

1 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com