

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Prismes Optiques](#) / [Prismes Spécialisés](#)**TECHSPEC® Prismes Cales en Silice Fondu**

- Déviation de la trajectoire du faisceau laser de 0,5° - 5,0°
- Idéaux pour les applications de direction de faisceau, des UV aux NIR, de 250 à 1064 nm
- Idéaux pour les applications de modification de la trajectoire d'un faisceau haute puissance

Spécifications**Caractéristiques du produit****Remarque:**



Specify this is S1 & S2 power and irregularity, not the overall power of the wedge

Propriétés physiques et mécaniques**Biseau:** Protective as needed**Propriétés optiques**

Substrat:	Fused Silica (Corning 7980)	Qualité de Surface:	20-10
Orientation de l'Image:	Beam Deviation	Power (fringes) @ 632.8nm:	0.50
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:	0.20		

Propriétés des matériaux**Coéfficient d'Expansion Thermique CTE ($10^{-6}/^{\circ}\text{C}$):** 0.52

Informations techniques



Produits

Traitement	Dia. (mm)	Épaisseur (mm)	Puissance (Dioptrés)	Angle de Bord (°)	Angle de Bord (arcmin)	Numéro de Stock	Prix	Achat
Uncoated	12.50	1.50	0.87	1.05°	1° 3'	#35-842	€121,54 Prix sur Quantité	10 In Stock
UV-VIS (250- 700nm)	12.50	1.50	0.87	1.05°	1° 3'	#35-849	€146,26 Prix sur Quantité	5 In Stock

[#39-073 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée.

Veuillez noter que nous ne

pouvons pas accepter des retours.

Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés.

Un code de promotion n'est pas nécessaire.

Laser V- Coat (355nm)	12.50	1.50	0.87	1.05°	1° 3'		€97,80	8 In Stock
-----------------------------	-------	------	------	-------	-------	--	--------	------------



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours.

Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

Laser V-Coat (532nm)	12.50	1.50	0.87	1.05°	1° 3'		€97,80	5 In Stock
----------------------	-------	------	------	-------	-------	--	--------	------------

Laser V-Coat (1064nm)	12.50	1.50	0.87	1.05°	1° 3'	#39-123	€156,56 Prix sur Quantité	15 In Stock
Uncoated	12.50	1.50	1.74	2.1°	2° 5'55"	#35-843	€121,54 Prix sur Quantité	20+ In Stock
UV-VIS (250-700nm)	12.50	1.50	1.74	2.1°	2° 5'55"	#35-850	€146,26 Prix sur Quantité	5 In Stock

[#39-058 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée.

Veuillez noter que nous ne

pouvons pas accepter des retours.

Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés.

Un code de promotion n'est pas nécessaire.

Laser V-Coat (266nm)	12.50	1.50	1.74	2.1°	2° 5'55"		€102,95	14 In Stock
----------------------	-------	------	------	------	----------	--	---------	-------------

[#39-074 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée.

Veuillez noter que nous ne

pouvons pas accepter des retours.

Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés.

Un code de promotion n'est pas nécessaire.

Laser V-Coat (355nm)	12.50	1.50	1.74	2.1°	2° 5'55"		€97,80	5 In Stock
----------------------	-------	------	------	------	----------	--	--------	------------

Laser V-Coat (1064nm)	12.50	1.50	1.74	2.1°	2° 5'55"	#39-124	€156,56 Prix sur Quantité	1 In Stock
Uncoated	12.50	1.50	2.62	3.7°	3° 8'42"	#35-844	€121,54 Prix sur Quantité	20+ In Stock

UV-VIS
(250-
700nm)

12.50

1.50

2.62

3.7°

3° 8'42"

[#35-851](#)

€146,26
[Prix sur Quantité](#)

5 In Stock

[#39-075 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée.

Veuillez noter que nous ne

pouvons pas accepter des retours.

Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés.

Un code de promotion n'est pas nécessaire.

Laser V-
Coat
(355nm)

12.50

1.50

2.62

3.7°

3° 8'42"

€97,80

5 In Stock

Laser V-
Coat
(1064nm)

12.50

1.50

2.62

3.7°

3° 8'42"

[#39-125](#)

€156,56
[Prix sur Quantité](#)

20+ In Stock

[#35-845 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée.

Veuillez noter que nous ne

pouvons pas accepter des retours.

Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés.

Un code de promotion n'est pas nécessaire.

Uncoated	12.50	1.50	3.49	4.19°	4° 11'13"	€76,17	20+ In Stock
----------	-------	------	------	-------	-----------	--------	--------------

[#35-852 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée.

Veuillez noter que nous ne

pouvons pas accepter des retours.

Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés.

Un code de promotion n'est pas nécessaire.

UV-VIS (250-700nm)	12.50	1.50	3.49	4.19°	4° 11'13"	€91,62	15 In Stock
--------------------	-------	------	------	-------	-----------	--------	-------------

[#39-126 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours.

Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

Laser V-Coat (1064nm)	12.50	1.50	3.49	4.19°	4° 11'13"	€97,80	11 In Stock
-----------------------	-------	------	------	-------	-----------	--------	-------------

[#35-846 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée.

Veuillez noter que nous ne

pouvons pas accepter des retours.

Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

Uncoated	12.50	1.50	4.37	5.22°	5° 13'28"	€76,17	20+ In Stock
----------	-------	------	------	-------	-----------	--------	--------------

[#35-853 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours.

Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

UV-VIS (250- 700nm)	12.50	1.50	4.37	5.22°	5° 13'28"	€91,62	17 In Stock
---------------------------	-------	------	------	-------	-----------	--------	-------------

[#39-077 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours.

Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

Laser V- Coat (355nm)	12.50	1.50	4.37	5.22°	5° 13'28"	€97,80	5 In Stock
-----------------------------	-------	------	------	-------	-----------	--------	------------

[#35-847 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

Uncoated	12.50	1.50	6.99	8.29°	8° 17' 38"		€76,17	20+ In Stock
----------	-------	------	------	-------	------------	--	--------	--------------

[#39-128 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

Laser V-Coat (1064nm)	12.50	1.50	6.99	8.29°	8° 17' 38"		€97,80	2 In Stock
-----------------------	-------	------	------	-------	------------	--	--------	------------

Uncoated	12.50	1.50	8.75	10.29°	10° 17'38"	#35-848	€121,54 <u>Prix sur Quantité</u>	20+ In Stock
UV-VIS (250-700nm)	12.50	1.50	8.75	10.29°	10° 17'38"	#35-855	€146,26 <u>Prix sur Quantité</u>	20+ In Stock



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours.

Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

Laser V-Coat (355nm)	12.50	1.50	8.75	10.29°	10° 17'38"		€97,80	5 In Stock
----------------------	-------	------	------	--------	------------	--	--------	------------

Laser V-Coat (1064nm)	12.50	1.50	8.75	10.29°	10° 17'38"	#39-129	€156,56 Prix sur Quantité	1 In Stock
Uncoated	25.00	3.00	0.87	1.05°	1° 3'	#84-859	€132,87 Prix sur Quantité	20+ In Stock
UV-VIS (250-700nm)	25.00	3.00	0.87	1.05°	1° 3'	#89-636	€156,56 Prix sur Quantité	12 In Stock

[#39-080 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours.

Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

Laser V-Coat (355nm)	25.00	3.00	0.87	1.05°	1° 3'		€105,01	5 In Stock
----------------------	-------	------	------	-------	-------	--	---------	------------

[#39-116 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours.

Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

Laser V-Coat (532nm)	25.00	3.00	0.87	1.05°	1° 3'		€105,01	3 In Stock
----------------------	-------	------	------	-------	-------	--	---------	------------

Laser V-Coat (1064nm)	25.00	3.00	0.87	1.05°	1° 3'	#39-130	€167,89 <u>Prix sur Quantité</u>	8 In Stock
Uncoated	25.00	3.00	1.74	2.1°	2° 5'56"	#84-860	€132,87 <u>Prix sur Quantité</u>	11 In Stock

UV-VIS
(250-
700nm)

25.00 3.00

1.74

2.1° 2° 5'56"

[#89-637](#)

€156,56
[Prix sur Quantité](#)

5 In Stock

[#39-081 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée.

Veuillez noter que nous ne

pouvons pas accepter des retours.

Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés.

Un code de promotion n'est pas nécessaire.

Laser V-
Coat
(355nm)

25.00 3.00

1.74

2.1° 2° 5'56"

€105,01

6 In Stock

[#39-117 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée.

Veuillez noter que nous ne

pouvons pas accepter des retours.

Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés.

Un code de promotion n'est pas nécessaire.

Laser V-
Coat
(532nm)

25.00 3.00

1.74

2.1° 2° 5'56"

€105,01

5 In Stock

Laser V-Coat (1064nm)	25.00	3.00	1.74	2.1°	2° 5'56"	#39-131	€167,89 Prix sur Quantité	2 In Stock
Uncoated	25.00	3.00	2.62	3.7°	3° 8'42"	#84-861	€132,87 Prix sur Quantité	20+ In Stock
UV-VIS (250-700nm)	25.00	3.00	2.62	3.7°	3° 8'42"	#89-638	€156,56 Prix sur Quantité	2 In Stock

[#39-082 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée.

Veuillez noter que nous ne

pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

Laser V-Coat (355nm)	25.00	3.00	2.62	3.7°	3° 8'42"	#39-132	€105,01	4 In Stock
-------------------------	-------	------	------	------	----------	-------------------------	---------	------------

Laser V-Coat (1064nm)	25.00	3.00	2.62	3.7°	3° 8'42"	#39-132	€167,89 Prix sur Quantité	Contact
Uncoated	25.00	3.00	3.49	4.19°	4° 11'14"	#84-862	€132,87 Prix sur Quantité	20+ In Stock
UV-VIS (250-700nm)	25.00	3.00	3.49	4.19°	4° 11'14"	#89-639	€156,56 Prix sur Quantité	6 In Stock

[#39-083 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours.

Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

Laser V-Coat (355nm)	25.00	3.00	3.49	4.19°	4° 11'14"		€105,01	7 In Stock
----------------------	-------	------	------	-------	-----------	--	---------	------------

[#39-119 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours.

Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

Laser V-Coat (532nm)	25.00	3.00	3.49	4.19°	4° 11'14"		€105,01	10 In Stock
----------------------	-------	------	------	-------	-----------	--	---------	-------------

Laser V-Coat (1064nm)	25.00	3.00	3.49	4.19°	4° 11'14"	#39-133	€167,89 <u>Prix sur Quantité</u>	3 In Stock
Uncoated	25.00	3.00	4.37	5.22°	5° 13'29"	#84-863	€132,87 <u>Prix sur Quantité</u>	20+ In Stock

UV-VIS (250- 700nm)	25.00	3.00	4.37	5.22°	5° 13'29"	#89-640	€156,56 Prix sur Quantité	9 In Stock
---------------------------	-------	------	------	-------	-----------	-------------------------	--	------------

[#39-120 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée.

Veuillez noter que nous ne

pouvons pas accepter des retours.

Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés.

Un code de promotion n'est pas nécessaire.

Laser V- Coat (532nm)	25.00	3.00	4.37	5.22°	5° 13'29"		€105,01	3 In Stock
-----------------------------	-------	------	------	-------	-----------	--	---------	------------

Laser V- Coat (1064nm)	25.00	3.00	4.37	5.22°	5° 13'29"	#39-134	€167,89 Prix sur Quantité	20+ In Stock
------------------------------	-------	------	------	-------	-----------	-------------------------	--	--------------

Uncoated	25.00	3.00	6.99	8.29°	8° 17'39"	#84-864	€132,87 Prix sur Quantité	20+ In Stock
----------	-------	------	------	-------	-----------	-------------------------	--	--------------

UV-VIS (250- 700nm)	25.00	3.00	6.99	8.29°	8° 17'39"	#89-641	€156,56 Prix sur Quantité	Contact
---------------------------	-------	------	------	-------	-----------	-------------------------	--	---------

[#39-071 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours.

Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

Laser V-Coat (266nm)	25.00	3.00	6.99	8.29°	8° 17'39"	€113,25	5 In Stock
----------------------	-------	------	------	-------	-----------	---------	------------

[#39-086 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours.

Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

Laser V-Coat (355nm)	25.00	3.00	6.99	8.29°	8° 17'39"	€105,01	1 In Stock
----------------------	-------	------	------	-------	-----------	---------	------------

Laser V-Coat (1064nm)	25.00	3.00	6.99	8.29°	8° 17'39"	<u>#39-135</u>	€167,89 <u>Prix sur Quantité</u>	2 In Stock
-----------------------	-------	------	------	-------	-----------	--------------------------------	-------------------------------------	------------

Uncoated	25.00	3.00	8.75	10.29°	10° 17'38"	#84-865	€132,87 Prix sur Quantité	20+ In Stock
UV-VIS (250- 700nm)	25.00	3.00	8.75	10.29°	10° 17'38"	#89-642	€156,56 Prix sur Quantité	8 In Stock

[#39-072 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

Laser V- Coat (266nm)	25.00	3.00	8.75	10.29°	10° 17'38"		€113,25	8 In Stock
-----------------------------	-------	------	------	--------	---------------	--	---------	------------

Laser V- Coat (1064nm)	25.00	3.00	8.75	10.29°	10° 17'38"	#39-136	€167,89 Prix sur Quantité	5 In Stock
------------------------------	-------	------	------	--------	---------------	-------------------------	--	------------



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com