

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Lentilles Optiques](#) / [Lentilles Asphériques](#) / [Lentilles Asphériques Moulées en Verre](#)

Lentilles Asphériques Moulées Geltech™ de LightPath® See More

by [Lightpath®](#)



- Éliminent l'aberration sphérique
- Plusieurs options de traitement disponibles
- Nombreuses options de traitement disponibles

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:


Protective as needed

Propriétés optiques

Tolérance Distance Focale (%):

±1

Informations techniques



Produits

Dia. (mm)	Dimensions (mm)	EFL (mm)	NA	Traitement	Numéro de Stock	Prix	Achat
4.00	-	6.20	0.30	BBAR (350-700nm)	#71-004	€112,27 Prix sur Quantité	20+ In Stock
4.00	-	2.50	0.70	BBAR (350-700nm)	#71-003	€101,97 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.33	-	22.00	0.13	BBAR (350-700nm)	#83-543	€94,25 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.33	-	22.00	0.13	BBAR (600-1050nm)	#83-544	€94,25 Prix sur Quantité	20+ In Stock
2.00	-	5.00	0.15	BBAR (600-1050nm)	#48-145	€94,25 Prix sur Quantité	20+ In Stock
4.99	-	15.04	0.15	BBAR (350-700nm)	#16-689	€96,31 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.50	-	18.40	0.15	BBAR (350-700nm)	#87-113	€101,97 Prix sur Quantité	13 In Stock
6.50	-	18.40	0.15	BBAR (600-1050nm)	#87-114	€91,16 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.50	-	15.29	0.16	BBAR (350-700nm)	#37-098	€83,43 Prix sur Quantité	12 In Stock
6.50	-	15.29	0.16	BBAR (600-1050nm)	#37-099	€80,34 Prix sur Quantité	14 In Stock
6.50	-	15.29	0.16	BBAR (1050-1600nm)	#37-100	€80,34 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.33	-	13.86	0.18	BBAR (600-1050nm)	#46-372	€85,49 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.33	-	13.90	0.18	BBAR (350-700nm)	#83-556	€94,25 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.00	-	11.00	0.24	BBAR (1050-1600nm)	#37-111	€80,34 Prix sur Quantité	5 In Stock
7.20	-	11.00	0.25	BBAR (350-700nm)	#87-117	€94,25 Prix sur Quantité	20+ In Stock

[#87-118 Fin de Série](#)



Fin de Série

La
disponibilité
des produits
est limitée.
Veuillez
noter que
nous ne
pouvons pas
accepter des
retours.
Recevez
jusqu'à 80 %
de remise
sur des
produits
sélectionnés.
Un code de
promotion n
'est pas
nécessaire.

7.20	-	11.00	0.25	BBAR (600-1050nm)		€15,40	20+ In Stock
------	---	-------	------	-------------------	--	--------	--------------

7.20	-	11.00	0.25	BBAR (1050-1600nm)	#87-119	€85,49 Prix sur Quantité	20+ In Stock
------	---	-------	------	--------------------	-------------------------	---	--------------

6.51	-	7.50	0.3	BBAR (350-700nm)	#87-129	€69,53 Prix sur Quantité	20+ In Stock
------	---	------	-----	------------------	-------------------------	---	--------------

6.51	-	7.50	0.3	BBAR (600-1050nm)	#87-130	€69,53 Prix sur Quantité	20+ In Stock
------	---	------	-----	-------------------	-------------------------	---	--------------

6.51	-	7.50	0.3	BBAR (1050-1600nm)	#87-131	€69,53 Prix sur Quantité	20+ In Stock
------	---	------	-----	--------------------	-------------------------	---	--------------

7.20	-	11.00	0.3	BBAR (350-700nm)	#87-121	€69,53 Prix sur Quantité	20+ In Stock
------	---	-------	-----	------------------	-------------------------	---	--------------

7.20	-	11.00	0.3	BBAR (600-1050nm)	#87-122	€69,53 Prix sur Quantité	5 In Stock
------	---	-------	-----	-------------------	-------------------------	---	------------

3.00	-	3.52	0.4	BBAR (350-700nm)	#16-684	€96,31 Prix sur Quantité	Contact
------	---	------	-----	------------------	-------------------------	---	---------

7.20	-	6.24	0.4	BBAR (350-700nm)	#87-125	€101,97 Prix sur Quantité	9 In Stock
------	---	------	-----	------------------	-------------------------	--	------------

7.20	-	6.24	0.4	BBAR (600-1050nm)	#87-126	€96,31 Prix sur Quantité	20+ In Stock
------	---	------	-----	-------------------	-------------------------	---	--------------

7.20	-	6.24	0.4	BBAR (1050- 1600nm)	#87-127	€96,31 Prix sur Quantité	17 In Stock
4.70	-	4.50	0.43	BBAR (350- 700nm)	#83-578	€69,53 Prix sur Quantité	20+ In Stock
4.70	-	4.50	0.43	BBAR (600- 1050nm)	#83-579	€69,53 Prix sur Quantité	20+ In Stock
4.70	-	4.50	0.43	BBAR (1050- 1600nm)	#83-580	€69,53 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.65	-	6.70	0.44	BBAR (350- 700nm)	#19-701	€83,43 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.65	-	6.70	0.44	BBAR (600- 1050nm)	#19-702	€83,43 Prix sur Quantité	20+ In Stock

[#16-687 Fin de Série](#)



Fin de Série

La
disponibilité
des produits
est limitée.
Veuillez
noter que
nous ne
pouvons pas
accepter des
retours.
Recevez
jusqu'à 80 %
de remise
sur des
produits
sélectionnés.
Un code de
promotion n
'est pas
nécessaire.

5.42	-	4.47	0.47	BBAR (350- 700nm)		€41,15	8 In Stock
6.00	-	4.60	0.55	BBAR (1050- 1600nm)	#87-159	€69,53 Prix sur Quantité	20+ In Stock

[#37-112 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

-	1.0 x 1.0	0.55	0.5	BBAR (350-700nm)	€47,33	20+ In Stock
---	-----------	------	-----	------------------	--------	--------------

[#37-113 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

-	1.0 x 1.0	0.55	0.5	BBAR (600-1050nm)	€47,33	8 In Stock
---	-----------	------	-----	-------------------	--------	------------

-	1.0 x 1.0	0.55	0.5	BBAR (1050- 1600nm)	#37-114	€94,25 Prix sur Quantité	20+ In Stock
1.40	-	1.05	0.5	BBAR (1050- 1600nm)	#16-704	€96,31 Prix sur Quantité	13 In Stock
9.94	-	8.00	0.5	BBAR (350- 700nm)	#37-102	€101,97 Prix sur Quantité	20+ In Stock
9.94	-	8.00	0.5	BBAR (600- 1050nm)	#37-103	€96,31 Prix sur Quantité	11 In Stock
9.94	-	8.00	0.5	BBAR (1050- 1600nm)	#37-104	€96,31 Prix sur Quantité	20+ In Stock
11.00	-	10.00	0.5	BBAR (350- 700nm)	#33-425	€151,41 Prix sur Quantité	20+ In Stock
11.00	-	10.00	0.5	BBAR (600- 1050nm)	#33-426	€151,41 Prix sur Quantité	20+ In Stock
9.20	-	6.75	0.54	BBAR (350- 700nm)	#16-691	€96,31 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.00	-	4.60	0.55	BBAR (350- 700nm)	#87-157	€69,53 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.00	-	4.60	0.55	BBAR (600- 1050nm)	#87-158	€69,53 Prix sur Quantité	20+ In Stock

[#47-144 Fin de Série](#)



Fin de Série

La
disponibilité
des produits
est limitée.
Veuillez
noter que
nous ne
pouvons pas
accepter des
retours.
Recevez
jusqu'à 80 %
de remise
sur des
produits
sélectionnés.
Un code de
promotion n
'est pas
nécessaire.

9.94	-	8.00	0.50	BBAR (350-700nm)		€38,06	20+ In Stock
------	---	------	------	------------------	--	--------	--------------

3.00	-	2.00	0.50	BBAR (350-700nm)	#83-582	€69,53 Prix sur Quantité	Contact
3.00	-	2.00	0.50	BBAR (600-1050nm)	#83-583	€69,53 Prix sur Quantité	20+ In Stock
4.70	-	2.76	0.5	BBAR (350-700nm)	#87-133	€85,49 Prix sur Quantité	17 In Stock

[#87-134 Fin de Série](#)



Fin de Série

La
disponibilité
des produits
est limitée.
Veuillez
noter que
nous ne
pouvons pas
accepter des
retours.
Recevez
jusqu'à 80 %
de remise
sur des
produits
sélectionnés.
Un code de
promotion n
'est pas
nécessaire.

4.70	-	2.76	0.5	BBAR (600-1050nm)		€45,06	17 In Stock
------	---	------	-----	-------------------	--	--------	-------------

4.00	-	2.73	0.55	BBAR (350-700nm)	#83-605	€69,53 Prix sur Quantité	11 In Stock
------	---	------	------	------------------	-------------------------	---	-------------

4.00	-	2.73	0.55	BBAR (600-1050nm)	#83-606	€69,53 Prix sur Quantité	14 In Stock
------	---	------	------	-------------------	-------------------------	---	-------------

4.50	-	2.75	0.55	BBAR (350-700nm)	#83-616	€69,53 Prix sur Quantité	7 In Stock
------	---	------	------	------------------	-------------------------	---	------------

4.50	-	2.75	0.55	BBAR (600-1050nm)	#66-926	€69,53 Prix sur Quantité	20+ In Stock
------	---	------	------	-------------------	-------------------------	---	--------------

4.50	-	2.75	0.55	BBAR (1050-1600nm)	#66-927	€69,53 Prix sur Quantité	20+ In Stock
------	---	------	------	--------------------	-------------------------	---	--------------

5.59	-	4.13	0.55	BBAR (1050-1600nm)	#16-701	€96,31 Prix sur Quantité	20+ In Stock
------	---	------	------	--------------------	-------------------------	---	--------------

6.33	-	4.51	0.55	BBAR (350-700nm)	#87-153	€94,25 Prix sur Quantité	20+ In Stock
------	---	------	------	------------------	-------------------------	---	--------------

6.33	-	4.51	0.55	BBAR (600-1050nm)	#87-154	€91,16 Prix sur Quantité	20+ In Stock
------	---	------	------	-------------------	-------------------------	---	--------------

6.33	-	4.51	0.55	BBAR (1050-1600nm)	#87-155	€91,16 Prix sur Quantité	20+ In Stock
------	---	------	------	--------------------	-------------------------	---	--------------

2.40	-	1.45	0.58	BBAR (350-700nm)	#83-613	€69,53 Prix sur Quantité	20+ In Stock
2.40	-	1.45	0.58	BBAR (600-1050nm)	#83-614	€69,53 Prix sur Quantité	5 In Stock
2.40	-	1.45	0.58	BBAR (1050-1600nm)	#83-615	€69,53 Prix sur Quantité	20+ In Stock
7.20	-	5.50	0.56	BBAR (350-700nm)	#87-145	€101,97 Prix sur Quantité	10 In Stock
7.20	-	5.50	0.60	BBAR (600-1050nm)	#87-146	€101,97 Prix sur Quantité	20+ In Stock
7.20	-	5.50	0.56	BBAR (1050-1600nm)	#87-147	€96,31 Prix sur Quantité	10 In Stock
15.00	-	10.00	0.6	BBAR (350-700nm)	#37-105	€83,43 Prix sur Quantité	Contact
15.00	-	10.00	0.6	BBAR (600-1050nm)	#37-106	€83,43 Prix sur Quantité	20+ In Stock
15.00	-	10.00	0.6	BBAR (1050-1600nm)	#37-107	€83,43 Prix sur Quantité	20+ In Stock
4.00	-	2.75	0.60	BBAR (350-700nm)	#83-626	€69,53 Prix sur Quantité	20+ In Stock
4.00	-	2.75	0.60	BBAR (600-1050nm)	#83-627	€69,53 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.33	-	4.03	0.64	BBAR (350-700nm)	#87-161	€91,16 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.33	-	4.03	0.64	BBAR (600-1050nm)	#87-162	€94,25 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.33	-	4.03	0.64	BBAR (1050-1600nm)	#87-163	€96,31 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.33	-	3.10	0.66	BBAR (350-700nm)	#87-165	€94,25 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.33	-	3.10	0.68	BBAR (600-1050nm)	#87-166	€91,16 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.33	-	3.10	0.77	BBAR (600-1050nm)	#83-674	€151,41 Prix sur Quantité	Contact



Edmund
optics | worldwide

Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com