

[Tous les Produits](#) / [Objectifs d'Imagerie](#) / [Objectifs Télécentriques](#)

## **TECHSPEC®** Objectifs Télécentriques TitanTL®



- Champs de Vision Grandes Jusqu'à 242 mm
- Formats de Capteurs : 1/1,8", 2/3", 1" et 4/3" et 35 mm
- Télécentricité de  $< 0,1^\circ$

### Spécifications

#### Caractéristiques du produit

Series: TitanTL® Series

#### Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris: Variable




#### Propriétés optiques




Traitement:  $\lambda/4$  MgF<sub>2</sub>

#### Capteur

Pixel Size ( $\mu\text{m}$ ): 2.74




## Informations techniques












0.053K, 254 C18



## Produits

| Magnification | Taille max. du capteur | Champ de vision, capteur max., H x V (mm) | Ouverture (f/#) | WD (mm) | Monture | Numéro de Stock         | Prix       | Achat      |
|---------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------------|---------|---------|-------------------------|------------|------------|
| 0.15          | 1/1.8"                 | 47.7 x 35.8                               | f/8 - f/16      | 111     | C-Mount | <a href="#">#34-000</a> | €1.750,00  | 4 In Stock |
| 0.08          | 1/1.8"                 | 93.5 x 70.1                               | f/8 - f/16      | 224     | C-Mount | <a href="#">#34-001</a> | €3.500,00  | 1 In Stock |
| 0.05          | 1/1.8"                 | 144.0 x 108.0                             | f/8 - f/16      | 287     | C-Mount | <a href="#">#34-002</a> | €5.850,00  | 3 In Stock |
| 0.04          | 1/1.8"                 | 194.6 x 145.9                             | f/8 - f/16      | 379     | C-Mount | <a href="#">#34-003</a> | €9.820,00  | Contact    |
| 0.18          | 2/3"                   | 47.8 x 35.9                               | f/8 - f/22      | 110     | C-Mount | <a href="#">#34-005</a> | €1.750,00  | 3 In Stock |
| 0.09          | 2/3"                   | 94.6 x 71.0                               | f/8 - f/22      | 222     | C-Mount | <a href="#">#34-006</a> | €3.500,00  | Contact    |
| 0.06          | 2/3"                   | 146.7 x 110.0                             | f/8 - f/22      | 284     | C-Mount | <a href="#">#34-007</a> | €5.850,00  | 2 In Stock |
| 0.04          | 2/3"                   | 195.6 x 146.7                             | f/8 - f/22      | 374     | C-Mount | <a href="#">#34-008</a> | €9.820,00  | Contact    |
| 0.27          | 1"                     | 47.8 x 35.8                               | f/11 - f/22     | 110     | C-Mount | <a href="#">#34-010</a> | €2.165,00  | 2 In Stock |
| 0.14          | 1"                     | 94.1 x 70.6                               | f/11 - f/22     | 223     | C-Mount | <a href="#">#34-011</a> | €4.095,00  | Contact    |
| 0.09          | 1"                     | 145.4 x 109.1                             | f/11 - f/22     | 286     | C-Mount | <a href="#">#34-012</a> | €6.610,00  | 3 In Stock |
| 0.07          | 1"                     | 193.9 x 145.4                             | f/11 - f/22     | 377     | C-Mount | <a href="#">#34-013</a> | €10.290,00 | 2 In Stock |
| 0.38          | 4/3"                   | 47.7 x 35.8                               | f/11 - f/22     | 110     | C-Mount | <a href="#">#34-015</a> | €2.165,00  | 1 In Stock |
| 0.19          | 4/3"                   | 94.2 x 70.7                               | f/11 - f/22     | 221     | C-Mount | <a href="#">#34-016</a> | €4.095,00  | 3 In Stock |
| 0.12          | 4/3"                   | 145.2 x 108.9                             | f/11 - f/22     | 284     | C-Mount | <a href="#">#34-017</a> | €6.610,00  | 1 In Stock |
| 0.09          | 4/3"                   | 193.5 x 145.2                             | f/11 - f/22     | 374     | C-Mount | <a href="#">#34-018</a> | €10.290,00 | 1 In Stock |

|      |                                     |                  |      |     |               |                         |            |            |
|------|-------------------------------------|------------------|------|-----|---------------|-------------------------|------------|------------|
| 0.18 | 35mm<br>(43.3mm<br>Image<br>Circle) | 201.6 x<br>134.4 | f/16 | 351 | F-Mount       | <a href="#">#34-033</a> | €11.410,00 | 1 In Stock |
| 0.18 | APS-H                               | 163.1 x<br>112.8 | f/16 | 351 | M42 x 1.0     | <a href="#">#34-028</a> | €11.410,00 | Contact    |
| 0.18 | 35mm<br>(43.3mm<br>Image<br>Circle) | 201.6 x<br>134.4 | f/16 | 351 | M58 x<br>0.75 | <a href="#">#34-038</a> | €11.410,00 | Contact    |
| 0.24 | 35mm<br>(43.3mm<br>Image<br>Circle) | 151.3 x<br>100.9 | f/16 | 267 | F-Mount       | <a href="#">#34-032</a> | €7.710,00  | 1 In Stock |
| 0.24 | APS-H                               | 122.7 x<br>84.9  | f/16 | 267 | M42 x 1.0     | <a href="#">#34-027</a> | €7.710,00  | Contact    |
| 0.24 | 35mm<br>(43.3mm<br>Image<br>Circle) | 151.3 x<br>100.9 | f/16 | 267 | M58 x<br>0.75 | <a href="#">#34-037</a> | €7.710,00  | Contact    |
| 0.37 | 35mm<br>(43.3mm<br>Image<br>Circle) | 97.9 x<br>65.3   | f/16 | 169 | F-Mount       | <a href="#">#34-031</a> | €4.975,00  | 2 In Stock |
| 0.37 | APS-H                               | 79.3 x<br>54.9   | f/16 | 169 | M42 x 1.0     | <a href="#">#34-026</a> | €4.975,00  | 3 In Stock |
| 0.37 | 35mm<br>(43.3mm<br>Image<br>Circle) | 97.9 x<br>65.3   | f/16 | 169 | M58 x<br>0.75 | <a href="#">#34-036</a> | €4.975,00  | Contact    |



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

[www.edmundoptics.com](http://www.edmundoptics.com)