

[Tous les Produits](#) / [Lasers](#) / [Sources Laser](#) / [Lasers Industriels et d'Alignement](#)

Modules Diodes Laser d'Alignment Rouges et IR



- Focalisation Réglable
- Modulation TTL jusqu'à 10 kHz
- Options de Longueurs d'Onde 635 nm, 780 nm, 808 nm, 850 nm et 980 nm



Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm): 36.00

Electrical

Fréquence de Modulation (kHz): 0 - 10

Connectivité matérielle & interfaçage

Tension d'Utilisation (V): 5

Alimentation d'Énergie:

Power Supply Required and Sold Separately:
USA: [#73-818](#)
Europe: [#73-818](#)
Japan: [#13-640](#)
Korea: [#33-770](#)
China: [#73-818](#)

Informations techniques

Produits

Longueur d'Onde (nm)	Puissance de Sortie (mW)	Diamètre du Faisceau (mm)	Divergence de Faisceau (mrad)	Numéro de Stock	Prix	Achat
635.00	1	3 x 1 Typical	Major Axis: 0.6 Minor Axis: 0.2	#37-029	€130,00 Prix sur Quantité	17 In Stock
635.00	5	3 x 1 Typical	Major Axis: 0.6 Minor Axis: 0.2	#37-030	€140,00 Prix sur Quantité	6 In Stock
635.00	10	3 x 1 Typical	Major Axis: 0.6 Minor Axis: 0.2	#37-031	€150,00 Prix sur Quantité	5 In Stock
635.00	25	3.5 typical	<1.0	#19-445	€205,00 Prix sur Quantité	10 In Stock
635.00	100	3.5 typical	<1.0	#19-446	€525,00 Prix sur Quantité	4 In Stock
780.00	1	3 x 1 Typical	Major Axis: 0.4 Minor Axis: 0.2	#37-035	€130,00 Prix sur Quantité	4 In Stock
780.00	5	3 x 1 Typical	Major Axis: 0.4 Minor Axis: 0.2	#37-036	€140,00 Prix sur Quantité	4 In Stock
780.00	10	3 x 1 Typical	Major Axis: 0.4 Minor Axis: 0.2	#37-037	€150,00 Prix sur Quantité	3 In Stock
780.00	25	3.5 typical	<1.0	#19-447	€205,00 Prix sur Quantité	5 In Stock
780.00	100	3.5 typical	<1.0	#19-448	€525,00 Prix sur Quantité	3 In Stock
808.00	1	2 x 4 typical	<5.0	#19-449	€130,00 Prix sur Quantité	3 In Stock

[#19-449-RCD-05P Recertifié](#)



Recertifié

No. de Stock: 19-449-RCD-05P
 Recertified Code: 05P (Tous les pièces originales incluses, Parfait)

Produits Recertifiés

1 à 2 pièces de chaque article recertifié sont normalement en stock. Veuillez contacter notre service clientèle pour connaître la disponibilité exacte d'un article.

Les articles identifiés avec le logo de

recertification sont des articles qui ont été retournés à Edmund Optics® et qui ne peuvent être revendus en tant que nouveaux composants pour les raisons suivantes:

- Boîte Ouverte – Il manque l'emballage d'origine
- Imperfections Visuelles – Éraflures, marques ou autres imperfections superficielles mineures
- Réparation – L'article a été réparé à la spécification originale de fabrication
- Retours– L'article a été retourné dans son état d'origine

Les produits recertifiés sont examinés et réparés si nécessaire, avant d'être certifiés conformes à toute utilisation par Edmund Optics®. Du fait d'une faible quantité, les articles recertifiés sont vendus au premier venant. Toute imperfection sera indiquée dans la description du produit et classifiée par le tableau ci-dessous. Lorsque des produits recertifiés sont achetés, la [politique de retour](#) d'Edmund Optics® reste inchangée.

Tous nos [produits recertifiés](#) sont listés dans la rubrique Produits Réduits sur le site internet.

	Composants	Cosmétique	
05	Tous les pièces originales incluses	P	Parfait
04	Pas de manuel	N	Imperfections/Éraflures mineures
03	Manuel et quelques accessoires manquent	J	Imperfections/Rayures majeures
02	Manuel et de nombreux accessoires manquent		

808.00	5	2 x 4 typical	<5.0	#19-450	€140,00 Prix sur Quantité	2 In Stock
808.00	10	2 x 4 typical	<5.0	#19-451	€150,00 Prix sur Quantité	1 In Stock
808.00	25	2 x 4 typical	<5.0	#19-452	€205,00 Prix sur Quantité	1 In Stock
808.00	100	2 x 4 typical	<5.0	#19-453	€525,00 Prix sur Quantité	4 In Stock
850.00	1	3.5 Typical	Major Axis: 0.5 Minor Axis: 0.2	#37-038	€145,00 Prix sur Quantité	4 In Stock

850.00

5

3 x 1
Typical

Major Axis:
0.5
Minor Axis:
0.2

[#37-039](#)

€155,00
[Prix sur Quantité](#)

7 In Stock



Recertifié

No. de Stock: 37-039-RCD-05P
Recertified Code: 05P (Tous les pièces
originales incluses, Parfait)

Produits Recertifiés

1 à 2 pièces de chaque article recertifié sont normalement en stock. Veuillez contacter notre service clientèle pour connaître la disponibilité exacte d'un article.

Les articles identifiés avec le logo de recertification sont des articles qui ont été renvoyés à Edmund Optics® et qui ne peuvent être revendus en tant que nouveaux composants pour les raisons suivantes:

- Boîte Ouverte – Il manque l'emballage d'origine
 - Imperfections Visuelles – Éraflures, marques ou autres imperfections superficielles mineures
 - Réparation – L'article a été réparé à la spécification originale de fabrication
 - Retours– L'article a été retourné dans son état d'origine

Les produits recertifiés sont examinés et réparés si nécessaire, avant d'être certifiés conformes à toute utilisation par Edmund Optics®. Du fait d'une faible quantité, les articles recertifiés sont vendus au premier Nécessite une preuve de retour (G26a6R) indiquée dans la description du produit et classifiée par le tableau ci-dessous. Lorsque des produits recertifiés sont achetés, la [politique de retour](#) d'Edmund Optics® reste inchangée.

€120,00

1 In Stock

Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Wokingham, RG4 8DR, UK. Tous les articles recertifiés sont vendus au premier prix de vente recommandé (MSRP) dans la description du produit et classifiée par le tableau ci-dessous. Lorsque des produits sont vendus à un prix inférieur au MSRP, il s'agit d'un rabais ou d'une offre promotionnelle.

Tous nos [produits recertifiés](#) sont listés dans la rubrique Produits Réduits sur le site internet

	Composants	Cosmétique
05	Tous les pièces originales incluses	P Parfait
04	Pas de manuel	N Imperfections/Éraflures mineures
03	Manuel et quelques accessoires manquent	J Imperfections/Rayures majeures
02	Manuel et de nombreux accessoires manquent	