

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Lentilles Optiques](#) / [Lentilles Biconvexes \(DCX\)](#)

TECHSPEC®

Lentilles Biconvexes (DCX) avec Traitement YAG-BBAR



- Optimisées pour $R < 0,25\%$ @ 532 nm et 1.064 nm
- Minimisent les aberrations sphériques et la coma
- [Lentilles DCX en Silice Fondue UV](#) disponibles
- D'autres options de traitement disponibles : [Non Traitées](#), [MgF₂](#), [VIS 0°](#), [NIR I](#), [NIR II](#), [VIS-EXT](#) et [VIS-NIR](#)

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:

Protective as needed

Propriétés optiques

Traitement:

YAG-BBAR (500-1100nm)

Spécification du
Traitement:

$R_{abs} < 0.25\%$ @ 532nm
 $R_{abs} < 0.25\%$ @ 1064nm
 $R_{avg} < 1.0\%$ @ 500 -
 1100nm

Longueur d'Onde à la
Focale Donnée (nm):

587.6

Tolérance Distance
Focale (%):

±1

Informations techniques

Produits

Dia. (mm)	BFL (mm)	EFL (mm)	Traitement	Substrat	Numéro de Stock	Prix	Achat
3.00	2.21	3.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-SF5	#89-205	€69,01 Prix sur Quantité	20+ In Stock
3.00	3.78	4.50	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-206	€69,01 Prix sur Quantité	1 In Stock
3.00	5.37	6.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-207	€69,01 Prix sur Quantité	5 In Stock
3.00	8.46	9.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-208	€69,01 Prix sur Quantité	5 In Stock
4.50	3.7	4.50	YAG-BBAR (500-1100nm)	N- LASF44	#89-209	€69,01 Prix sur Quantité	16 In Stock
4.50	8.16	9.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-210	€69,01 Prix sur Quantité	5 In Stock
5.00	4.19	5.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-SF5	#89-211	€55,62 Prix sur Quantité	8 In Stock
5.00	9.31	10.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-212	€55,62 Prix sur Quantité	12 In Stock
5.00	14.33	15.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-213	€55,62 Prix sur Quantité	14 In Stock
5.00	19.5	20.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-214	€55,62 Prix sur Quantité	Contact
5.00	24.5	25.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-215	€55,62 Prix sur Quantité	Contact
6.00	5.19	6.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-SF5	#89-216	€44,81 Prix sur Quantité	Contact
6.00	8.22	9.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-217	€44,81 Prix sur Quantité	8 In Stock
6.00	11.18	12.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-218	€44,81 Prix sur Quantité	3 In Stock
6.00	17.26	18.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-219	€44,81 Prix sur Quantité	6 In Stock
6.00	23.13	24.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-220	€44,81 Prix sur Quantité	14 In Stock

6.00	29.23	30.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-221	€44,81 Prix sur Quantité	6 In Stock
6.00	35.33	36.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-222	€44,81 Prix sur Quantité	4 In Stock
9.00	7.9	9.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-SF5	#89-223	€45,84 Prix sur Quantité	11 In Stock
9.00	12.56	13.50	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-224	€45,84 Prix sur Quantité	5 In Stock
9.00	17.12	18.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-225	€45,84 Prix sur Quantité	2 In Stock
9.00	26.08	27.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-226	€45,84 Prix sur Quantité	20+ In Stock
9.00	35.15	36.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-227	€45,84 Prix sur Quantité	5 In Stock
9.00	44.17	45.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-228	€45,84 Prix sur Quantité	6 In Stock
10.00	8.89	10.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-SF5	#89-229	€45,84 Prix sur Quantité	20+ In Stock
10.00	13.8	15.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-231	€45,84 Prix sur Quantité	1 In Stock
10.00	19.16	20.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-233	€45,84 Prix sur Quantité	5 In Stock
10.00	24.16	25.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-234	€45,84 Prix sur Quantité	3 In Stock
10.00	29.17	30.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-235	€45,84 Prix sur Quantité	20+ In Stock
10.00	39.16	40.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-236	€45,84 Prix sur Quantité	10 In Stock
10.00	49.17	50.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-237	€45,84 Prix sur Quantité	7 In Stock
10.00	99.17	100.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-238	€45,84 Prix sur Quantité	10 In Stock
12.00	10.79	12.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-SF5	#89-239	€48,93 Prix sur Quantité	1 In Stock
12.00	16.81	18.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-240	€47,90 Prix sur Quantité	4 In Stock
12.00	22.65	24.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#34-194	€47,90 Prix sur Quantité	20+ In Stock

12.00	28.75	30.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-242	€47,90 Prix sur Quantité	1 In Stock
12.00	34.9	36.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-243	€47,90 Prix sur Quantité	2 In Stock
12.00	47.09	48.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-244	€47,90 Prix sur Quantité	3 In Stock
12.00	71.07	72.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-245	€47,90 Prix sur Quantité	7 In Stock
15.00	13.68	15.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-SF11	#89-246	€48,93 Prix sur Quantité	16 In Stock
15.00	18.99	20.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-SF11	#89-247	€47,90 Prix sur Quantité	1 In Stock
15.00	21.29	22.50	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-SF11	#89-248	€47,90 Prix sur Quantité	4 In Stock
15.00	23.82	25.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-249	€47,90 Prix sur Quantité	7 In Stock
15.00	28.82	30.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-250	€47,90 Prix sur Quantité	Contact
15.00	44.00	45.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-251	€47,90 Prix sur Quantité	6 In Stock
15.00	49.00	50.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-252	€47,90 Prix sur Quantité	5 In Stock
15.00	59.00	60.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-253	€47,90 Prix sur Quantité	7 In Stock
18.00	16.69	18.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-SF11	#89-254	€49,96 Prix sur Quantité	12 In Stock
18.00	25.25	27.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-255	€49,96 Prix sur Quantité	4 In Stock
18.00	34.59	36.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-256	€49,96 Prix sur Quantité	3 In Stock
20.00	18.55	20.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-SF11	#89-257	€50,73 Prix sur Quantité	10 In Stock
20.00	23.86	25.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-SF11	#89-258	€50,73 Prix sur Quantité	6 In Stock
20.00	28.2	30.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-259	€50,73 Prix sur Quantité	2 In Stock
20.00	38.44	40.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-260	€50,73 Prix sur Quantité	Contact

20.00	48.84	50.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-261	€50,73 Prix sur Quantité	Contact
20.00	58.67	60.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-262	€50,73 Prix sur Quantité	3 In Stock
20.00	78.67	80.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-263	€50,73 Prix sur Quantité	2 In Stock
25.00	22.47	25.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-SF5	#89-264	€53,56 Prix sur Quantité	14 In Stock
25.00	28.31	30.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-SF5	#89-265	€53,05 Prix sur Quantité	7 In Stock
25.00	32.81	35.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-266	€53,05 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	38.21	40.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-267	€53,05 Prix sur Quantité	6 In Stock
25.00	48.29	50.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-268	€53,05 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.00	73.84	75.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-269	€53,05 Prix sur Quantité	17 In Stock
25.00	98.95	100.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-270	€53,05 Prix sur Quantité	3 In Stock
25.00	123.84	125.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-271	€53,05 Prix sur Quantité	11 In Stock
25.00	148.88	150.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-272	€53,05 Prix sur Quantité	11 In Stock
25.00	173.94	175.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-273	€53,05 Prix sur Quantité	2 In Stock
25.00	198.35	200.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#34-195	€53,05 Prix sur Quantité	1 In Stock
30.00	28.12	30.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-SF11	#89-276	€62,83 Prix sur Quantité	11 In Stock
30.00	47.82	50.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-277	€61,80 Prix sur Quantité	4 In Stock
30.00	58.33	60.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-278	€61,80 Prix sur Quantité	10 In Stock
30.00	73.35	75.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-279	€61,80 Prix sur Quantité	5 In Stock
30.00	98.34	100.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-280	€61,80 Prix sur Quantité	5 In Stock

30.00	118.34	120.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-281	€61,80 Prix sur Quantité	5 In Stock
40.00	37.54	40.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-SF11	#89-282	€74,16 Prix sur Quantité	6 In Stock
40.00	57.1	60.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-283	€74,16 Prix sur Quantité	Contact
40.00	77.32	80.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#34-196	€74,16 Prix sur Quantité	2 In Stock
40.00	97.33	100.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#34-197	€74,16 Prix sur Quantité	3 In Stock
40.00	117.67	120.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-286	€74,16 Prix sur Quantité	9 In Stock
40.00	197.35	200.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#34-198	€74,16 Prix sur Quantité	2 In Stock
50.00	45.3	50.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-SF11	#89-289	€76,74 Prix sur Quantité	12 In Stock
50.00	96.65	100.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-290	€76,74 Prix sur Quantité	6 In Stock
50.00	147.00	150.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-291	€76,74 Prix sur Quantité	11 In Stock
50.00	198.33	200.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-292	€76,74 Prix sur Quantité	8 In Stock
50.00	248.37	250.00	YAG-BBAR (500-1100nm)	N-BK7	#89-293	€76,74 Prix sur Quantité	15 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com