


[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Fenêtres et Diffuseurs](#) / [Fenêtres Spécialisées](#)

TECHSPEC® Fenêtres à Coin en Silice Fondue



- Angles de secteur de 30 minutes d'arc à 10°
- Planéité de surface de $\lambda/10$ et qualité de surface de 20-10
- Préviennent l'instabilité du laser lors de l'utilisation dans des cavités laser
- [Fenêtres à Coin en N-BK7](#) et [Fenêtres Planes en Silice Fondue](#) également disponibles

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Épaisseur (mm):	3.00 ±0.20	Bords:	Fine Ground
Module d'Élasticité de Young (GPa):	73		

Propriétés optiques

Indice de Réfraction (n_d):	1.458		
Substrat:	Fused Silica (Corning 7980)	Qualité de Surface:	20-10

Propriétés des matériaux

Coefficient d'Expansion Thermique CTE ($10^{-6}/^{\circ}\text{C}$):	0.52 (+5 to +35°C) 0.57 (0 to +200°C) 0.48 (-100 to +200°C)
---	---

Informations techniques

Produits

Dia. (mm)	Épaisseur (mm)	Traitement	Substrat	Angle de Bord (°)	Numéro de Stock	Prix	Achat
12.50	3.00	Uncoated	Fused Silica	-	#34-241	€119,48 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	3.00	Uncoated	Fused Silica	-	#34-242	€145,23 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	3.00	Uncoated	Fused Silica	1°	#25-667	€145,23 Prix sur Quantité	1 In Stock
25.00	3.00	Uncoated	Fused Silica	2°	#25-668	€145,23 Prix sur Quantité	1 In Stock
25.00	3.00	Uncoated	Fused Silica	3°	#25-669	€145,23 Prix sur Quantité	Contact
25.00	3.00	Uncoated	Fused Silica	4°	#25-670	€145,23 Prix sur Quantité	1 In Stock
25.00	3.00	Uncoated	Fused Silica	5°	#25-671	€145,23 Prix sur Quantité	3 In Stock
25.00	3.00	Uncoated	Fused Silica	8°	#25-672	€145,23 Prix sur Quantité	6 In Stock
25.00	3.00	Uncoated	Fused Silica	10°	#25-673	€145,23 Prix sur Quantité	1 In Stock
50.00	3.00	Uncoated	Fused Silica	-	#34-243	€238,96 Prix sur Quantité	2 In Stock
12.50	3.00	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	-	#17-663	€145,23 Prix sur Quantité	6 In Stock
12.50	3.00	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	-	#25-615	€145,23 Prix sur Quantité	1 In Stock
12.50	3.00	NIR I (600-1050nm)	Fused Silica	-	#25-618	€145,23 Prix sur Quantité	5 In Stock
12.50	3.00	NIR II (750-1550nm)	Fused Silica	-	#25-621	€145,23 Prix sur Quantité	5 In Stock
12.50	3.00	VIS-NIR (400-1000nm)	Fused Silica	-	#17-666	€145,23 Prix sur Quantité	7 In Stock

25.00	3.00	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	-	#17-664	€172,01 Prix sur Quantité	6 In Stock
25.00	3.00	VIS-NIR (400-1000nm)	Fused Silica	-	#17-667	€172,01 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	3.00	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	-	#25-616	€172,01 Prix sur Quantité	1 In Stock
25.00	3.00	NIR I (600-1050nm)	Fused Silica	-	#25-619	€172,01 Prix sur Quantité	12 In Stock
25.00	3.00	NIR II (750-1550nm)	Fused Silica	-	#25-622	€172,01 Prix sur Quantité	20+ In Stock
50.00	3.00	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	-	#17-665	€270,89 Prix sur Quantité	14 In Stock
50.00	3.00	VIS-NIR (400-1000nm)	Fused Silica	-	#17-668	€270,89 Prix sur Quantité	4 In Stock
50.00	3.00	VIS 0° (425-675nm)	Fused Silica	-	#25-617	€270,89 Prix sur Quantité	2 In Stock
50.00	3.00	NIR I (600-1050nm)	Fused Silica	-	#25-620	€270,89 Prix sur Quantité	6 In Stock
50.00	3.00	NIR II (750-1550nm)	Fused Silica	-	#25-623	€270,89 Prix sur Quantité	5 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com