

[Tous les Produits](#) /
 [Composants Optiques](#) /
 [Lentilles Optiques](#) /
 [Lentilles Asphériques](#) /
 [Lentilles Condenseur](#)

TECHSPEC® Lentilles Condenseur Asphériques Moulées



- Grandes Ouvertures Numériques
- Documentation Exhaustive pour une Intégration OEM
- Idéales pour les Applications d'Éclairage

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:

[Click here](#) for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Propriétés physiques et mécaniques

Centrage (arcmin): ≤ 25

Biseau: Protective as needed

Shape of Back Surface: Plano

Propriétés optiques

Ouverture Numérique
NA: 0.625

Substrat: [Liba2000+](#)

Tolérance Distance
Focale (%): ± 5

f/#: 0.8

Conjugate Distance: Infinite

Informations techniques

Produits

Dia. (mm)	EFL (mm)	NA	Traitement	Numéro de Stock	Prix	Achat
5.00	4.00	0.625	Uncoated	#36-163	€28,84 Prix sur Quantité	20+ In Stock
5.00	4.00	0.625	MgF ₂ (400-700nm)	#15-189	€43,26 Prix sur Quantité	5 In Stock
5.00	4.00	0.625	NIR I (600-1050nm)	#15-727	€56,65 Prix sur Quantité	Contact
5.00	4.00	0.625	VIS-EXT (350-700nm)	#71-082	€56,65 Prix sur Quantité	7 In Stock
10.00	8.00	0.625	Uncoated	#36-164	€28,84 Prix sur Quantité	Contact
10.00	8.00	0.625	MgF ₂ (400-700nm)	#15-190	€43,26 Prix sur Quantité	20+ In Stock
10.00	8.00	0.625	NIR I (600-1050nm)	#15-728	€56,65 Prix sur Quantité	20+ In Stock
10.00	8.00	0.625	VIS-EXT (350-700nm)	#71-083	€56,65 Prix sur Quantité	4 In Stock
12.50	10.00	0.625	Uncoated	#36-165	€28,84 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.50	10.00	0.625	MgF ₂ (400-700nm)	#15-191	€43,26 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.50	10.00	0.625	NIR I (600-1050nm)	#15-729	€56,65 Prix sur Quantité	14 In Stock
12.50	10.00	0.625	VIS-EXT (350-700nm)	#71-084	€56,65 Prix sur Quantité	6 In Stock
15.00	12.00	0.625	Uncoated	#36-166	€28,84 Prix sur Quantité	20+ In Stock
15.00	12.00	0.625	MgF ₂ (400-700nm)	#15-192	€43,26 Prix sur Quantité	20+ In Stock
15.00	12.00	0.625	NIR I (600-1050nm)	#15-730	€56,65 Prix sur Quantité	3 In Stock
15.00	12.00	0.625	VIS-EXT (350-700nm)	#71-085	€56,65 Prix sur Quantité	Contact

20.00	16.00	0.625	Uncoated	#36-167	€33,99 Prix sur Quantité	20+ In Stock
20.00	16.00	0.625	MgF ₂ (400-700nm)	#15-193	€48,41 Prix sur Quantité	9 In Stock
20.00	16.00	0.625	NIR I (600-1050nm)	#15-731	€61,80 Prix sur Quantité	14 In Stock
20.00	16.00	0.625	VIS-EXT (350-700nm)	#71-086	€61,80 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.00	20.00	0.625	Uncoated	#36-168	€33,99 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	20.00	0.625	MgF ₂ (400-700nm)	#15-194	€48,41 Prix sur Quantité	Contact
25.00	20.00	0.625	NIR I (600-1050nm)	#15-732	€61,80 Prix sur Quantité	11 In Stock
25.00	20.00	0.625	VIS-EXT (350-700nm)	#71-087	€61,80 Prix sur Quantité	9 In Stock
30.00	24.00	0.625	Uncoated	#36-169	€36,05 Prix sur Quantité	20+ In Stock
30.00	24.00	0.625	MgF ₂ (400-700nm)	#15-195	€53,56 Prix sur Quantité	20+ In Stock
30.00	24.00	0.625	NIR I (600-1050nm)	#15-733	€64,89 Prix sur Quantité	20+ In Stock
30.00	24.00	0.625	VIS-EXT (350-700nm)	#71-088	€64,89 Prix sur Quantité	2 In Stock
40.00	32.00	0.625	Uncoated	#36-170	€41,20 Prix sur Quantité	20+ In Stock
40.00	32.00	0.625	MgF ₂ (400-700nm)	#15-196	€56,65 Prix sur Quantité	20+ In Stock
40.00	32.00	0.625	NIR I (600-1050nm)	#15-734	€69,01 Prix sur Quantité	12 In Stock
40.00	32.00	0.625	VIS-EXT (350-700nm)	#71-089	€69,01 Prix sur Quantité	6 In Stock
50.00	40.00	0.625	Uncoated	#36-171	€47,38 Prix sur Quantité	20+ In Stock
50.00	40.00	0.625	MgF ₂ (400-700nm)	#15-197	€63,86 Prix sur Quantité	20+ In Stock
50.00	40.00	0.625	NIR I (600-1050nm)	#15-735	€73,13 Prix sur Quantité	6 In Stock

50.00	40.00	0.625	VIS-EXT (350-700nm)	#71-090	€73,13 Prix sur Quantité	11 In Stock
-------	-------	-------	---------------------	-------------------------	---	-------------



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com