


[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Filtres Optiques](#) / [Filtres Passe-Haut](#)

Filtres Passe-Haut OD 2



- Brusque coupure de longueur d'onde
- Transmission $\geq 85\%$ et blocage OD 2
- Tailles de 6 mm carré ou 12,5/25 mm de diamètre
- [Filtres Passe-Haut OD 4 TECHSPEC®](#) également disponibles.

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques


Épaisseur (mm):	2.00 $\pm$ 0.10	Ouverture Utile (%):	90
Résistance Physique:	MIL-C-48497A, Section 3.4.1		

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):	0		
Densité Optique OD:	≥ 2.0	Substrat:	BOROFLOAT®
Traitement:	Hard Coated	Qualité de Surface:	60-40
Transmission (%):	≥ 85		

Environnement & durabilité

Durabilité Environnementale:	MIL-STD-810F, Section 507.4
------------------------------	-----------------------------



Produits

Dimensions (mm)	Dia. (mm)	Longueur d'Onde de Coupure (nm)	Épaisseur (mm)	Bande de Coupure (nm)	Bande de Transmission (nm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
6.00 x 6.00	-	400.00	2.00	200 - 375	425 - 1600	#15-198	€47,90 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.00 x 6.00	-	450.00	2.00	200 - 425	475 - 1600	#15-199	€47,90 Prix sur Quantité	14 In Stock
6.00 x 6.00	-	500.00	2.00	200 - 475	525 - 1600	#15-200	€47,90 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.00 x 6.00	-	550.00	2.00	400 - 525	575 - 1600	#15-201	€47,90 Prix sur Quantité	14 In Stock
6.00 x 6.00	-	600.00	2.00	400 - 575	625 - 1600	#15-202	€47,90 Prix sur Quantité	8 In Stock
6.00 x 6.00	-	650.00	2.00	400 - 615	675 - 1600	#15-203	€47,90 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.00 x 6.00	-	700.00	2.00	400 - 665	730 - 1600	#15-204	€47,90 Prix sur Quantité	9 In Stock
6.00 x 6.00	-	750.00	2.00	500 - 715	780 - 1600	#15-205	€47,90 Prix sur Quantité	4 In Stock
6.00 x 6.00	-	800.00	2.00	500 - 765	840 - 1600	#15-206	€47,90 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.00 x 6.00	-	850.00	2.00	600 - 810	890 - 1600	#15-207	€47,90 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.00 x 6.00	-	900.00	2.00	600 - 860	940 - 1600	#15-208	€47,90 Prix sur Quantité	7 In Stock
6.00 x 6.00	-	950.00	2.00	700 - 900	990 - 1600	#15-209	€47,90 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	12.50	400.00	2.00	200 - 375	425 - 1600	#15-210	€86,52 Prix sur Quantité	15 In Stock
-	12.50	450.00	2.00	200 - 425	475 - 1600	#15-211	€86,52 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	12.50	500.00	2.00	200 - 475	525 - 1600	#15-212	€86,52 Prix sur Quantité	6 In Stock
-	12.50	550.00	2.00	400 - 525	575 - 1600	#15-213	€86,52 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	12.50	600.00	2.00	400 - 575	625 - 1600	#15-214	€86,52 Prix sur Quantité	3 In Stock
-	12.50	650.00	2.00	400 - 615	675 - 1600	#15-215	€86,52 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	12.50	700.00	2.00	400 - 665	730 - 1600	#15-216	€86,52 Prix sur Quantité	14 In Stock

-	12.50	750.00	2.00	500 - 715	780 - 1600	#15-217	€86,52 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	12.50	800.00	2.00	500 - 765	840 - 1600	#15-218	€86,52 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	12.50	850.00	2.00	600 - 810	890 - 1600	#15-219	€86,52 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	12.50	900.00	2.00	600 - 860	940 - 1600	#15-220	€86,52 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	12.50	950.00	2.00	700 - 900	990 - 1600	#15-221	€86,52 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.00	400.00	2.00	200 - 375	425 - 1600	#15-222	€110,21 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.00	450.00	2.00	200 - 425	475 - 1600	#15-223	€110,21 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.00	500.00	2.00	200 - 475	525 - 1600	#15-224	€110,21 Prix sur Quantité	16 In Stock
-	25.00	550.00	2.00	400 - 525	575 - 1600	#15-225	€110,21 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.00	600.00	2.00	400 - 575	625 - 1600	#15-226	€110,21 Prix sur Quantité	17 In Stock
-	25.00	650.00	2.00	400 - 615	675 - 1600	#15-227	€110,21 Prix sur Quantité	8 In Stock
-	25.00	700.00	2.00	400 - 665	730 - 1600	#15-228	€110,21 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.00	750.00	2.00	500 - 715	780 - 1600	#15-229	€110,21 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	25.00	800.00	2.00	500 - 765	840 - 1600	#15-230	€110,21 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	25.00	850.00	2.00	600 - 810	890 - 1600	#15-231	€110,21 Prix sur Quantité	12 In Stock
-	25.00	900.00	2.00	600 - 860	940 - 1600	#15-232	€110,21 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.00	950.00	2.00	700 - 900	990 - 1600	#15-233	€110,21 Prix sur Quantité	20+ In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com